



# UniFlood M gen2: Gerçek modülerliğe sahip yüksek güçlü bir projektör

## UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Faydaları

- Aynı ayrı devrilebilen başlıklar ve kontrollerle mükemmel tasarım esnekliği
- Altı farklı dağınık lensle doğru aydınlatma efektini yaratın (dar noktadan geniş ışıklandırmaya)
- DMX512/RDM ile kontrolü kolay
- Dış mekan kullanımı için IP66 dereceli sağlam bir seçim

### Özellikler

- Standart: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K
- İsteğe Bağlı 5000 K, tek renkler ve ayarlanabilir beyaz.
- 155 ila 569 mm arasında esnek uzunluklar
- Her kafa ve tam set için ayarlanabilir devirme açıları
- Çelik braketler

# UniFlood M G2







## Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Parklar ve meydanlar
- Manzara

## Güvenlik ve uyarılar









- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

## Boyutlu çizim



# UniFlood M G2

## Boyutlu çizim



## Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >80

## Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi Şeffaf cam

Muhafaza Rengi Koyu gri

Mekanik çarpışma koruma kodu IK06

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

## Onay ve Uygulama

CE işareti Evet

Alev alma işareti Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	830 sıcak beyaz	3000 K	4.710 lm
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.855 lm
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	RGBW	-	2.985 lm
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	840 nötr beyaz	4000 K	5.520 lm
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	827 sıcak beyaz	2700 K	4.430 lm
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	RGB	-	2.620 lm
92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.000 lm
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	830 sıcak beyaz	3000 K	5.125 lm
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	RGB	-	2.715 lm
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	RGBW	-	3.105 lm
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	827 sıcak beyaz	2700 K	4.740 lm
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	830 sıcak beyaz	3000 K	4.945 lm
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.000 lm
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	RGBW	-	3.130 lm
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.505 lm
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	10.975 lm
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	830 sıcak beyaz	3000 K	18.005 lm
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	11.425 lm
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	830 sıcak beyaz	3000 K	17.385 lm
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	11.520 lm
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	11.190 lm
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	830 sıcak beyaz	3000 K	19.795 lm
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	840 nötr beyaz	4000 K	22.875 lm
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	12.170 lm
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	830 sıcak beyaz	3000 K	19.795 lm
92855800	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	840 nötr beyaz	4000 K	20.625 lm
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.255 lm
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	11.750 lm
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	14.395 lm
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	15.030 lm
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	15.785 lm
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	830 sıcak beyaz	3000 K	25.820 lm
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	16.345 lm
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	827 sıcak beyaz	2700 K	23.900 lm
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	23.755 lm
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.115 lm
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	15.785 lm
92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	827 sıcak beyaz	2700 K	11.380 lm
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	830 sıcak beyaz	3000 K	11.870 lm
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	840 nötr beyaz	4000 K	13.245 lm
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.195 lm
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	7.515 lm
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	827 sıcak beyaz	2700 K	11.950 lm
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	840 nötr beyaz	4000 K	13.905 lm
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	7.890 lm
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	827 sıcak beyaz	2700 K	12.375 lm
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	840 nötr beyaz	4000 K	14.405 lm
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	7.825 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	8.170 lm
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	827 sıcak beyaz	2700 K	11.950 lm
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	830 sıcak beyaz	3000 K	12.465 lm
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.555 lm
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	7.890 lm
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	RGBW	-	1.945 lm
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	RGBW	-	2.040 lm
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	RGBW	-	2.115 lm
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	827 sıcak beyaz	2700 K	2.985 lm
92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	2.890 lm
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	RGB	-	1.640 lm
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	827 sıcak beyaz	2700 K	1.760 lm
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	830 sıcak beyaz	3000 K	1.835 lm
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	840 nötr beyaz	4000 K	2.050 lm
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	827 sıcak beyaz	2700 K	1.615 lm
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	1.685 lm
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	RGB	-	960 lm
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.175 lm
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	RGBW	-	1.225 lm
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	827 sıcak beyaz	2700 K	1.845 lm
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	840 nötr beyaz	4000 K	2.150 lm
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	1.770 lm
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	RGBW	-	1.285 lm
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	827 sıcak beyaz	2700 K	1.915 lm
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	830 sıcak beyaz	3000 K	1.995 lm
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	840 nötr beyaz	4000 K	2.225 lm
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	1.830 lm
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	827 sıcak beyaz	2700 K	1.845 lm
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	830 sıcak beyaz	3000 K	1.925 lm
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	840 nötr beyaz	4000 K	2.150 lm
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	1.770 lm
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	RGB	-	1.010 lm
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.230 lm
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	RGBW	-	1.285 lm
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	830 sıcak beyaz	3000 K	6.205 lm
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	840 nötr beyaz	4000 K	6.925 lm
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	5.585 lm
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	830 sıcak beyaz	3000 K	6.515 lm
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	840 nötr beyaz	4000 K	7.270 lm
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	827 sıcak beyaz	2700 K	6.470 lm
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	840 nötr beyaz	4000 K	7.530 lm
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	6.070 lm
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	827 sıcak beyaz	2700 K	6.245 lm
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	RGBW	-	3.995 lm
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	830 sıcak beyaz	3000 K	3.770 lm
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	840 nötr beyaz	4000 K	4.205 lm
92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	RGB	-	2.085 lm
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	827 sıcak beyaz	2700 K	3.795 lm
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	830 sıcak beyaz	3000 K	3.955 lm
92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	840 nötr beyaz	4000 K	4.415 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	RGBW	-	2.575 lm
92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	830 sıcak beyaz	3000 K	4.100 lm
92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	840 nötr beyaz	4000 K	4.575 lm
92594699	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	840 nötr beyaz	4000 K	4.390 lm
92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	RGB	-	2.270 lm
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.555 lm
92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	RGBW	-	2.665 lm
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	827 sıcak beyaz	2700 K	3.795 lm
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	830 sıcak beyaz	3000 K	3.955 lm
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	840 nötr beyaz	4000 K	4.415 lm
92603599	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	840 nötr beyaz	4000 K	4.235 lm
92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	RGBW	-	2.575 lm
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	827 sıcak beyaz	2700 K	9.150 lm
92722399	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	RGBW	-	5.995 lm
92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	RGB	-	5.480 lm
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	RGBW	-	6.575 lm
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	827 sıcak beyaz	2700 K	9.950 lm
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	830 sıcak beyaz	3000 K	10.380 lm
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	840 nötr beyaz	4000 K	11.580 lm
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	6.810 lm
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	827 sıcak beyaz	2700 K	9.605 lm
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	RGBW	-	6.295 lm
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	2.145 lm
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	830 sıcak beyaz	3000 K	3.020 lm
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	840 nötr beyaz	4000 K	3.365 lm
92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	RGB	-	1.260 lm
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	830 sıcak beyaz	3000 K	3.125 lm
92520599	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	827 sıcak beyaz	2700 K	2.240 lm
92521299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	830 sıcak beyaz	3000 K	2.335 lm
92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	RGB	-	1.260 lm
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	RGBW	-	1.565 lm
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	840 nötr beyaz	4000 K	39.740 lm
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	RGBW	-	21.590 lm
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	23.480 lm
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	RGBW	-	24.520 lm
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	830 sıcak beyaz	3000 K	37.400 lm
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	RGBW	-	23.675 lm
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	840 nötr beyaz	4000 K	31.945 lm
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	840 nötr beyaz	4000 K	33.540 lm
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	RGBW	-	20.435 lm
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	840 nötr beyaz	4000 K	33.540 lm
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.250 lm
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	RGBW	-	5.485 lm
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	840 nötr beyaz	4000 K	9.090 lm
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	840 nötr beyaz	4000 K	9.415 lm
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	RGBW	-	5.965 lm
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	830 sıcak beyaz	3000 K	8.145 lm
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	840 nötr beyaz	4000 K	9.090 lm
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	RGBW	-	5.760 lm

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	60 W	92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	150 W
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	60 W	92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	150 W
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	60 W	92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	150 W
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	60 W	92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	40 W
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	60 W	92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	40 W
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	60 W	92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	40 W
92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	60 W	92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	40 W
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	60 W	92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	40 W
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	60 W	92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	40 W
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	60 W	92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	24 W
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	60 W	92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	24 W
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	60 W	92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	24 W
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	60 W	92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	24 W
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	60 W	92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	24 W
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	60 W	92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	24 W
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	200 W	92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	24 W
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	200 W	92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	24 W
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	200 W	92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	24 W
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	200 W	92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	24 W
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	200 W	92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	24 W
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	200 W	92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	24 W
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	240 W	92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	24 W
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	240 W	92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	24 W
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	240 W	92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	24 W
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	240 W	92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	24 W
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	240 W	92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	24 W
92855800	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	240 W	92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	24 W
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	240 W	92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	24 W
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	240 W	92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	24 W
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	300 W	92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	24 W
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	300 W	92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	24 W
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	300 W	92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	24 W
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	300 W	92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	24 W
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	300 W	92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	80 W
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	300 W	92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	80 W
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	300 W	92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	80 W
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	300 W	92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	80 W
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	300 W	92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	80 W
92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	150 W	92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	80 W
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	150 W	92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	80 W
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	150 W	92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	80 W
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	150 W	92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	80 W
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	150 W	92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	80 W
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	150 W	92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	50 W
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	150 W	92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	50 W
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	150 W	92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	50 W
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	150 W	92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	50 W
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	150 W	92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	50 W
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	150 W	92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	50 W
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	150 W	92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	50 W
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	150 W	92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	50 W
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	150 W	92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	50 W

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
92594699	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	50 W
92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	50 W
92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	50 W
92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	50 W
92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	50 W
92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	50 W
92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	50 W
92603599	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	50 W
92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	50 W
92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	120 W
92722399	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	120 W
92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	120 W
92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	120 W
92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	120 W
92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	120 W
92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	120 W
92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	120 W
92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	120 W
92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	120 W
92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	30 W
92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	30 W
92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	30 W
92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	30 W
92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	30 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
92520599	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	30 W
92521299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	30 W
92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	30 W
92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	30 W
92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	450 W
92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	450 W
92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	450 W
92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	450 W
92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	450 W
92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	450 W
92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	450 W
92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	360 W
92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	360 W
92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	360 W
92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	360 W
92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	100 W
92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	100 W
92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	100 W
92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	100 W
92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	100 W
92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	100 W
92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	100 W
92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	100 W

### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
92608099	BVP353 30LED 30K 220V L30 10	Hayır
92614199	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX	Evet
92615899	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX	Evet
92618999	BVP353 30LED 40K 220V L30 15	Hayır
92619699	BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX	Evet
92622699	BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX	Evet
92623399	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 15 DMX	Evet
92624099	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX	Evet
92626499	BVP353 30LED 30K 220V L30 30	Hayır
92631899	BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX	Evet
92632599	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX	Evet
92634999	BVP353 30LED 27K 220V L30 45	Hayır
92635699	BVP353 30LED 30K 220V L30 45	Hayır
92641799	BVP353 32LED RGBWW 220V L30 45 DMX	Evet
92642499	BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX	Evet
92794000	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Evet
92795700	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Evet
92806000	BVP354 96LED 30K 220V L40 30	Hayır
92812100	BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX	Evet
92815200	BVP354 96LED 30K 220V L40 45	Hayır
92822000	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Evet
92831200	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX	Evet
92833600	BVP354 120LED 30K 220V L50 15	Hayır
92843500	BVP354 120LED 40K 220V L50 30	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
92849700	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Evet
92851000	BVP354 120LED 30K 220V L50 45	Hayır
92855800	BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX	Evet
92857200	BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Evet
92858900	BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX	Evet
92866400	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Evet
92867100	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Evet
92876300	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Evet
92878700	BVP354 144LED 30K 220V L57 30	Hayır
92885500	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Evet
92886200	BVP354 144LED 27K 220V L57 45	Hayır
92890900	BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX	Evet
92893000	BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Evet
92894700	BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Evet
92751399	BVP353 72LED 27K 220V L57 10	Hayır
92752099	BVP353 72LED 30K 220V L57 10	Hayır
92753799	BVP353 72LED 40K 220V L57 10	Hayır
92758299	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Evet
92759999	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX	Evet
92760599	BVP353 72LED 27K 220V L57 15	Hayır
92762999	BVP353 72LED 40K 220V L57 15	Hayır
92767499	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX	Evet
92768199	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Evet
92769899	BVP353 72LED 27K 220V L57 30	Hayır

## UniFlood M G2

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
92771199	BVP353 72LED 40K 220V L57 30	Hayır	92582399	BVP353 24LED 40K 220V L24 15	Hayır
92776699	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Evet	92588599	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX	Evet
92777399	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Evet	92590899	BVP353 24LED 30K 220V L24 30	Hayır
92778099	BVP353 72LED 27K 220V L57 45	Hayır	92591599	BVP353 24LED 40K 220V L24 30	Hayır
92779799	BVP353 72LED 30K 220V L57 45	Hayır	92594699	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX	Evet
92785899	BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX	Evet	92595399	BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX	Evet
92786599	BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Evet	92596099	BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX	Evet
92543499	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX	Evet	92597799	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX	Evet
92552699	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX	Evet	92598499	BVP353 24LED 27K 220V L24 45	Hayır
92561899	BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX	Evet	92599199	BVP353 24LED 30K 220V L24 45	Hayır
92562599	BVP353 18LED 27K 220V L21 45	Hayır	92600499	BVP353 24LED 40K 220V L24 45	Hayır
92566399	BVP353 18LED 30K 220V L21 45 DMX	Evet	92603599	BVP353 24LED 40K 220V L24 45 DMX	Evet
92568799	BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX	Evet	92606699	BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX	Evet
92463599	BVP353 12LED 27K 220V L15 10	Hayır	92715599	BVP353 60LED 27K 220V L50 10	Hayır
92464299	BVP353 12LED 30K 220V L15 10	Hayır	92722399	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 10 DMX	Evet
92465999	BVP353 12LED 40K 220V L15 10	Hayır	92730899	BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX	Evet
92466699	BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX	Evet	92732299	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX	Evet
92467399	BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX	Evet	92733999	BVP353 60LED 27K 220V L50 30	Hayır
92469799	BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX	Evet	92734699	BVP353 60LED 30K 220V L50 30	Hayır
92470399	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX	Evet	92735399	BVP353 60LED 40K 220V L50 30	Hayır
92471099	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	Evet	92741499	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Evet
92472799	BVP353 12LED 27K 220V L15 15	Hayır	92742199	BVP353 60LED 27K 220V L50 45	Hayır
92474199	BVP353 12LED 40K 220V L15 15	Hayır	92749099	BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX	Evet
92476599	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX	Evet	92503899	BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX	Evet
92479699	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX	Evet	92509099	BVP353 16LED 30K 220V L18 15	Hayır
92480299	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 15 DMX	Evet	92510699	BVP353 16LED 40K 220V L18 15	Hayır
92481999	BVP353 12LED 27K 220V L15 30	Hayır	92514499	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX	Evet
92482699	BVP353 12LED 30K 220V L15 30	Hayır	92518299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30	Hayır
92483399	BVP353 12LED 40K 220V L15 30	Hayır	92520599	BVP353 16LED 27K 220V L18 30 DMX	Evet
92485799	BVP353 12LED 30K 220V L15 30 DMX	Evet	92521299	BVP353 16LED 30K 220V L18 30 DMX	Evet
92490199	BVP353 12LED 27K 220V L15 45	Hayır	92532899	BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX	Evet
92491899	BVP353 12LED 30K 220V L15 45	Hayır	92534299	BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX	Evet
92492599	BVP353 12LED 40K 220V L15 45	Hayır	92897800	BVP355 216LED 40K 220V L57 10	Hayır
92494999	BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX	Evet	92902900	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX	Evet
92496399	BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX	Evet	92912800	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX	Evet
92497099	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX	Evet	92920300	BVP355 216LED RGBWW 220V L57 30 DMX	Evet
92498799	BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX	Evet	92921000	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 30 DMX	Evet
92644899	BVP353 36LED 30K 220V L35 10	Hayır	92923400	BVP355 216LED 30K 220V L57 45	Hayır
92645599	BVP353 36LED 40K 220V L35 10	Hayır	92930200	BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX	Evet
92647999	BVP353 36LED 30K 220V L35 10 DMX	Evet	92933300	BVP355 180LED 40K 220V L50 10	Hayır
92653099	BVP353 36LED 30K 220V L35 15	Hayır	92942500	BVP355 180LED 40K 220V L50 15	Hayır
92654799	BVP353 36LED 40K 220V L35 15	Hayır	92957900	BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX	Evet
92661599	BVP353 36LED 27K 220V L35 30	Hayır	92960900	BVP355 180LED 40K 220V L50 45	Hayır
92663999	BVP353 36LED 40K 220V L35 30	Hayır	92686899	BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX	Evet
92665399	BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX	Evet	92687599	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX	Evet
92670799	BVP353 36LED 27K 220V L35 45	Hayır	92690599	BVP353 48LED 40K 220V L40 15	Hayır
92678399	BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX	Evet	92699899	BVP353 48LED 40K 220V L40 30	Hayır
92572499	BVP353 24LED 30K 220V L24 10	Hayır	92705699	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX	Evet
92573199	BVP353 24LED 40K 220V L24 10	Hayır	92707099	BVP353 48LED 30K 220V L40 45	Hayır
92577999	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX	Evet	92708799	BVP353 48LED 40K 220V L40 45	Hayır
92580999	BVP353 24LED 27K 220V L24 15	Hayır	92714899	BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX	Evet
92581699	BVP353 24LED 30K 220V L24 15	Hayır			

