



# UniFlood M gen2: Đèn pha công suất cao với tính mô-đun thực thụ

## UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

### Lợi ích

- Tính linh hoạt trong thiết kế thật tuyệt vời với các lựa chọn điều khiển và đầu nghiêng riêng
- Tạo hiệu ứng ánh sáng phù hợp với sáu thấu kính tán quang khác nhau (chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng)
- Dễ dàng điều khiển với DMX512/RDM
- Một sự lựa chọn mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn IP66 để sử dụng ngoài trời

### Tính năng

- Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K
- Có một số màu đơn sắc, 5000 K tùy chọn và màu trắng có thể điều chỉnh
- Chiều dài linh hoạt từ 155 đến 569 mm
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh cho mỗi đầu và cả bộ đèn
- Khung thép

# UniFlood M G2

## Ứng dụng

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Công viên và Quảng trường
- Cảnh quan

## Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời.





## Phiên bản











UniFlood M Gen2

UniFlood M Gen2

## Bản vẽ kích thước





## Bản vẽ kích thước



# UniFlood M G2

## Bản vẽ kích thước



### Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >80

### Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Kính trong suốt

Màu sắc vỏ thiết bị Ghi sẫm

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK06

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66

### Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE Có

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy

### Thông tin kỹ thuật về đèn

| Order Code   | Full Product Name                   | Màu sắc nguồn sáng       | Nhiệt độ màu (CCT) | Quang thông |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10        | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 4.710 lm    |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX  | RGBW                     | -                  | 2.855 lm    |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX  | RGBW                     | -                  | 2.985 lm    |
| 911401746973 | BVP353 30LED 40K 220V L30 15        | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 5.520 lm    |
| 911401746983 | BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX    | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 4.430 lm    |
| 911401747013 | BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX    | RGB                      | -                  | 2.620 lm    |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX  | RGBW                     | -                  | 3.130 lm    |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30        | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 5.125 lm    |
| 911401747103 | BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX    | RGB                      | -                  | 2.715 lm    |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX  | RGBW                     | -                  | 3.105 lm    |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45        | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 4.740 lm    |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45        | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 4.945 lm    |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX  | RGBW                     | -                  | 3.130 lm    |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | RGBW                     | -                  | 10.505 lm   |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | RGBW                     | -                  | 10.975 lm   |
| 911401748833 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX  | RGBW                     | -                  | 11.520 lm   |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30        | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 18.005 lm   |
| 911401748903 | BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX    | RGB                      | -                  | 8.885 lm    |
| 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | RGBW                     | -                  | 11.425 lm   |
| 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 17.385 lm   |
| 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | RGBW                     | -                  | 11.520 lm   |
| 911401749103 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX | RGBW                     | -                  | 11.190 lm   |
| 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 19.795 lm   |
| 911401749223 | BVP354 120LED 40K 220V L50 30       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 22.875 lm   |
| 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW                     | -                  | 12.170 lm   |

| Order Code   | Full Product Name                   | Màu sắc nguồn sáng    | Nhiệt độ màu (CCT) | Quang thông |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 19.795 lm   |
| 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | RGBW                  | -                  | 11.255 lm   |
| 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | RGBW                  | -                  | 11.750 lm   |
| 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | RGBW                  | -                  | 14.395 lm   |
| 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | RGBW                  | -                  | 15.030 lm   |
| 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | RGBW                  | -                  | 15.785 lm   |
| 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 25.820 lm   |
| 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | RGBW                  | -                  | 16.345 lm   |
| 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 23.900 lm   |
| 911401749693 | BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX   | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 23.755 lm   |
| 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | RGBW                  | -                  | 15.115 lm   |
| 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | RGBW                  | -                  | 15.785 lm   |
| 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 11.870 lm   |
| 911401748323 | BVP353 72LED 40K 220V L57 10        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 13.245 lm   |
| 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.195 lm    |
| 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.515 lm    |
| 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15        | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 11.950 lm   |
| 911401748413 | BVP353 72LED 40K 220V L57 15        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 13.905 lm   |
| 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.555 lm    |
| 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.890 lm    |
| 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30        | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 12.375 lm   |
| 911401748503 | BVP353 72LED 40K 220V L57 30        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 14.405 lm   |
| 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.825 lm    |
| 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX  | RGBW                  | -                  | 8.170 lm    |
| 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45        | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 11.950 lm   |
| 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 12.465 lm   |
| 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.555 lm    |
| 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX  | RGBW                  | -                  | 7.890 lm    |
| 911401746153 | BVP353 18LED 30K 220V L21 10        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 2.965 lm    |
| 911401746203 | BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX    | RGB                   | -                  | 1.565 lm    |
| 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX  | RGBW                  | -                  | 1.945 lm    |
| 911401746243 | BVP353 18LED 30K 220V L21 15        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 3.115 lm    |
| 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX  | RGBW                  | -                  | 2.040 lm    |
| 911401746343 | BVP353 18LED 40K 220V L21 30        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 3.600 lm    |
| 911401746363 | BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX    | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 2.995 lm    |
| 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX  | RGBW                  | -                  | 2.115 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                  | Màu sắc nguồn sáng    | Nhiệt độ màu (CCT) | Quang thông |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 2.985 lm    |
| 911401746423 | BVP353 18LED 30K 220V L21 45       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 3.115 lm    |
| 911401746473 | BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX   | RGB                   | -                  | 1.640 lm    |
| 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 1.760 lm    |
| 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.835 lm    |
| 911401745443 | BVP353 12LED 40K 220V L15 10       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 2.050 lm    |
| 911401745453 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX   | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 1.615 lm    |
| 911401745463 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX   | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.685 lm    |
| 911401745483 | BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX   | RGB                   | -                  | 960 lm      |
| 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX | RGBW                  | -                  | 1.175 lm    |
| 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX | RGBW                  | -                  | 1.225 lm    |
| 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 1.845 lm    |
| 911401745523 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.925 lm    |
| 911401745533 | BVP353 12LED 40K 220V L15 15       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 2.150 lm    |
| 911401745553 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX   | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.770 lm    |
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX | RGBW                  | -                  | 1.230 lm    |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 1.915 lm    |
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.995 lm    |
| 911401745623 | BVP353 12LED 40K 220V L15 30       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 2.225 lm    |
| 911401745683 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX | RGBW                  | -                  | 1.330 lm    |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 1.845 lm    |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.925 lm    |
| 911401745713 | BVP353 12LED 40K 220V L15 45       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 2.150 lm    |
| 911401745733 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX   | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 1.770 lm    |
| 911401745753 | BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX   | RGB                   | -                  | 1.010 lm    |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX | RGBW                  | -                  | 1.230 lm    |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX | RGBW                  | -                  | 1.285 lm    |
| 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 6.205 lm    |
| 911401747243 | BVP353 36LED 40K 220V L35 10       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 6.925 lm    |
| 911401747293 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX | RGBW                  | -                  | 3.640 lm    |
| 911401747303 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX | RGBW                  | -                  | 3.805 lm    |
| 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 7.270 lm    |
| 911401747393 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX | RGBW                  | -                  | 3.995 lm    |
| 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30       | 827 ánh sáng trắng ấm | 2700 K             | 6.470 lm    |
| 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 7.530 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                  | Màu sắc nguồn sáng       | Nhiệt độ màu (CCT) | Quang thông |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 911401747443 | BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX   | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 6.070 lm    |
| 911401747483 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX | RGBW                     | -                  | 4.135 lm    |
| 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 6.245 lm    |
| 911401747563 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX | RGBW                     | -                  | 3.825 lm    |
| 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX | RGBW                     | -                  | 3.995 lm    |
| 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 3.770 lm    |
| 911401746523 | BVP353 24LED 40K 220V L24 10       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 4.205 lm    |
| 911401746563 | BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX   | RGB                      | -                  | 2.085 lm    |
| 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX | RGBW                     | -                  | 2.450 lm    |
| 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 3.795 lm    |
| 911401746603 | BVP353 24LED 30K 220V L24 15       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 3.955 lm    |
| 911401746613 | BVP353 24LED 40K 220V L24 15       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 4.415 lm    |
| 911401746673 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX | RGBW                     | -                  | 2.575 lm    |
| 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 4.100 lm    |
| 911401746743 | BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX   | RGB                      | -                  | 2.270 lm    |
| 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX | RGBW                     | -                  | 2.555 lm    |
| 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX | RGBW                     | -                  | 2.665 lm    |
| 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 3.795 lm    |
| 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 3.955 lm    |
| 911401746793 | BVP353 24LED 40K 220V L24 45       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 4.415 lm    |
| 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX | RGBW                     | -                  | 2.575 lm    |
| 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 9.150 lm    |
| 911401747953 | BVP353 60LED 30K 220V L50 10       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 9.540 lm    |
| 911401748023 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX | RGBW                     | -                  | 6.260 lm    |
| 911401748093 | BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX   | RGB                      | -                  | 5.480 lm    |
| 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX | RGBW                     | -                  | 6.575 lm    |
| 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 9.950 lm    |
| 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30       | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 10.380 lm   |
| 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 11.580 lm   |
| 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW                     | -                  | 6.810 lm    |
| 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45       | 827 ánh sáng trắng<br>ấm | 2700 K             | 9.605 lm    |
| 911401748233 | BVP353 60LED 40K 220V L50 45       | 840 trắng trung tính     | 4000 K             | 11.180 lm   |
| 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX | RGBW                     | -                  | 6.295 lm    |
| 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX | RGBW                     | -                  | 6.575 lm    |
| 911401745823 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX   | 830 ánh sáng trắng<br>ấm | 3000 K             | 2.145 lm    |
| 911401745863 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX | RGBW                     | -                  | 1.490 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                   | Màu sắc nguồn sáng    | Nhiệt độ màu (CCT) | Quang thông |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 3.020 lm    |
| 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 3.365 lm    |
| 911401745933 | BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX    | RGB                   | -                  | 1.260 lm    |
| 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 3.125 lm    |
| 911401746113 | BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX    | RGB                   | -                  | 1.260 lm    |
| 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | RGBW                  | -                  | 1.565 lm    |
| 911401749763 | BVP355 216LED 40K 220V L57 10       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 39.740 lm   |
| 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | RGBW                  | -                  | 21.590 lm   |
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | RGBW                  | -                  | 23.675 lm   |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | 830 ánh sáng trắng ấm | 3000 K             | 37.400 lm   |
| 911401750093 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | RGBW                  | -                  | 23.675 lm   |
| 911401750123 | BVP355 180LED 40K 220V L50 10       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 31.945 lm   |
| 911401750213 | BVP355 180LED 40K 220V L50 15       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 33.540 lm   |
| 911401750273 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX | RGBW                  | -                  | 19.730 lm   |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | RGBW                  | -                  | 20.435 lm   |
| 911401750393 | BVP355 180LED 40K 220V L50 45       | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 33.540 lm   |
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | RGBW                  | -                  | 5.250 lm    |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | RGBW                  | -                  | 5.485 lm    |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 9.090 lm    |
| 911401747753 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX  | RGBW                  | -                  | 5.760 lm    |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 9.415 lm    |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX  | RGBW                  | -                  | 5.965 lm    |
| 911401747873 | BVP353 48LED 40K 220V L40 45        | 840 trắng trung tính  | 4000 K             | 9.090 lm    |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | RGBW                  | -                  | 5.760 lm    |

**Vận hành và điện**

| Order Code   | Full Product Name                  | Công suất | Order Code   | Full Product Name                   | Công suất |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10       | 60 W      | 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | 200 W     |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX | 60 W      | 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | 200 W     |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX | 60 W      | 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | 200 W     |
| 911401746973 | BVP353 30LED 40K 220V L30 15       | 60 W      | 911401749103 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX | 240 W     |
| 911401746983 | BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX   | 60 W      | 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | 240 W     |
| 911401747013 | BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX   | 60 W      | 911401749223 | BVP354 120LED 40K 220V L50 30       | 240 W     |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX | 60 W      | 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | 240 W     |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30       | 60 W      | 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | 240 W     |
| 911401747103 | BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX   | 60 W      | 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | 240 W     |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX | 60 W      | 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | 240 W     |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45       | 60 W      | 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | 300 W     |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45       | 60 W      | 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | 300 W     |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX | 60 W      | 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | 300 W     |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX | 200 W     | 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | 300 W     |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX | 200 W     | 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | 300 W     |
| 911401748833 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX | 200 W     | 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | 300 W     |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30       | 200 W     | 911401749693 | BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX   | 300 W     |
| 911401748903 | BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX   | 200 W     | 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | 300 W     |

| Order Code   | Full Product Name                   | Công suất | Order Code   | Full Product Name                   | Công suất |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | 300 W     | 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10        | 80 W      |
| 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | 150 W     | 911401747243 | BVP353 36LED 40K 220V L35 10        | 80 W      |
| 911401748323 | BVP353 72LED 40K 220V L57 10        | 150 W     | 911401747293 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX  | 80 W      |
| 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX  | 150 W     | 911401747303 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX  | 80 W      |
| 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX  | 150 W     | 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15        | 80 W      |
| 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15        | 150 W     | 911401747393 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX  | 80 W      |
| 911401748413 | BVP353 72LED 40K 220V L57 15        | 150 W     | 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30        | 80 W      |
| 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX  | 150 W     | 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30        | 80 W      |
| 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX  | 150 W     | 911401747443 | BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX    | 80 W      |
| 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30        | 150 W     | 911401747483 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX  | 80 W      |
| 911401748503 | BVP353 72LED 40K 220V L57 30        | 150 W     | 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45        | 80 W      |
| 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX  | 150 W     | 911401747563 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX  | 80 W      |
| 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX  | 150 W     | 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX  | 80 W      |
| 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45        | 150 W     | 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10        | 50 W      |
| 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45        | 150 W     | 911401746523 | BVP353 24LED 40K 220V L24 10        | 50 W      |
| 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX  | 150 W     | 911401746563 | BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX    | 50 W      |
| 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX  | 150 W     | 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX  | 50 W      |
| 911401746153 | BVP353 18LED 30K 220V L21 10        | 40 W      | 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15        | 50 W      |
| 911401746203 | BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX    | 40 W      | 911401746603 | BVP353 24LED 30K 220V L24 15        | 50 W      |
| 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX  | 40 W      | 911401746613 | BVP353 24LED 40K 220V L24 15        | 50 W      |
| 911401746243 | BVP353 18LED 30K 220V L21 15        | 40 W      | 911401746673 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX  | 50 W      |
| 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX  | 40 W      | 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30        | 50 W      |
| 911401746343 | BVP353 18LED 40K 220V L21 30        | 40 W      | 911401746743 | BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX    | 50 W      |
| 911401746363 | BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX    | 40 W      | 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX  | 50 W      |
| 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX  | 40 W      | 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX  | 50 W      |
| 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45        | 40 W      | 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45        | 50 W      |
| 911401746423 | BVP353 18LED 30K 220V L21 45        | 40 W      | 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45        | 50 W      |
| 911401746473 | BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX    | 40 W      | 911401746793 | BVP353 24LED 40K 220V L24 45        | 50 W      |
| 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10        | 24 W      | 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX  | 50 W      |
| 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10        | 24 W      | 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10        | 120 W     |
| 911401745443 | BVP353 12LED 40K 220V L15 10        | 24 W      | 911401747953 | BVP353 60LED 30K 220V L50 10        | 120 W     |
| 911401745453 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX    | 24 W      | 911401748023 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX  | 120 W     |
| 911401745463 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX    | 24 W      | 911401748093 | BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX    | 120 W     |
| 911401745483 | BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX    | 24 W      | 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX  | 120 W     |
| 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX  | 24 W      | 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30        | 120 W     |
| 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX  | 24 W      | 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30        | 120 W     |
| 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15        | 24 W      | 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30        | 120 W     |
| 911401745523 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15        | 24 W      | 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX  | 120 W     |
| 911401745533 | BVP353 12LED 40K 220V L15 15        | 24 W      | 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45        | 120 W     |
| 911401745553 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX    | 24 W      | 911401748233 | BVP353 60LED 40K 220V L50 45        | 120 W     |
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX  | 24 W      | 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX  | 120 W     |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30        | 24 W      | 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX  | 120 W     |
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30        | 24 W      | 911401745823 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX    | 30 W      |
| 911401745623 | BVP353 12LED 40K 220V L15 30        | 24 W      | 911401745863 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX  | 30 W      |
| 911401745683 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX  | 24 W      | 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | 30 W      |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45        | 24 W      | 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | 30 W      |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45        | 24 W      | 911401745933 | BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX    | 30 W      |
| 911401745713 | BVP353 12LED 40K 220V L15 45        | 24 W      | 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | 30 W      |
| 911401745733 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX    | 24 W      | 911401746113 | BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX    | 30 W      |
| 911401745753 | BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX    | 24 W      | 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | 30 W      |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX  | 24 W      | 911401749763 | BVP355 216LED 40K 220V L57 10       | 450 W     |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX  | 24 W      | 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | 450 W     |

## UniFlood M G2

| Order Code   | Full Product Name                   | Công suất |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | 450 W     |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | 450 W     |
| 911401750093 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | 450 W     |
| 911401750123 | BVP355 180LED 40K 220V L50 10       | 360 W     |
| 911401750213 | BVP355 180LED 40K 220V L50 15       | 360 W     |
| 911401750273 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX | 360 W     |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | 360 W     |
| 911401750393 | BVP355 180LED 40K 220V L50 45       | 360 W     |

| Order Code   | Full Product Name                  | Công suất |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX | 100 W     |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX | 100 W     |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15       | 100 W     |
| 911401747753 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX | 100 W     |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30       | 100 W     |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX | 100 W     |
| 911401747873 | BVP353 48LED 40K 220V L40 45       | 100 W     |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX | 100 W     |

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

| Order Code   | Full Product Name                   | Có thể điều chỉnh độ sáng<br>(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 911401746873 | BVP353 30LED 30K 220V L30 10        | Không   |
| 911401746933 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 10 DMX  | Có  |
| 911401746943 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 10 DMX  | Có  |
| 911401746973 | BVP353 30LED 40K 220V L30 15        | Không   |
| 911401746983 | BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX    | Có  |
| 911401747013 | BVP353 30LED RGB 220V L30 15 DMX    | Có  |
| 911401747033 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX  | Có  |
| 911401747053 | BVP353 30LED 30K 220V L30 30        | Không   |
| 911401747103 | BVP353 30LED RGB 220V L30 30 DMX    | Có  |
| 911401747113 | BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX  | Có  |
| 911401747133 | BVP353 30LED 27K 220V L30 45        | Không   |
| 911401747143 | BVP353 30LED 30K 220V L30 45        | Không   |
| 911401747213 | BVP353 32LED RGBNW 220V L30 45 DMX  | Có  |
| 911401748733 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | Có  |
| 911401748743 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | Có  |
| 911401748833 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX  | Có  |
| 911401748853 | BVP354 96LED 30K 220V L40 30        | Không   |
| 911401748903 | BVP354 96LED RGB 220V L40 30 DMX    | Có  |
| 911401748913 | BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX  | Có  |
| 911401748943 | BVP354 96LED 30K 220V L40 45        | Không   |
| 911401749013 | BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | Có  |
| 911401749103 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 10 DMX | Có  |
| 911401749123 | BVP354 120LED 30K 220V L50 15       | Không   |
| 911401749223 | BVP354 120LED 40K 220V L50 30       | Không   |
| 911401749283 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX | Có  |
| 911401749303 | BVP354 120LED 30K 220V L50 45       | Không   |
| 911401749363 | BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX | Có  |
| 911401749373 | BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX | Có  |
| 911401749453 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX | Có  |
| 911401749463 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX | Có  |
| 911401749553 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX | Có  |
| 911401749573 | BVP354 144LED 30K 220V L57 30       | Không   |
| 911401749643 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX | Có  |
| 911401749653 | BVP354 144LED 27K 220V L57 45       | Không   |
| 911401749693 | BVP354 144LED 30K 220V L57 45 DMX   | Có  |
| 911401749723 | BVP354 144LED RGBWW 220V L57 45 DMX | Có  |
| 911401749733 | BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Có  |
| 911401748313 | BVP353 72LED 30K 220V L57 10        | Không   |
| 911401748323 | BVP353 72LED 40K 220V L57 10        | Không   |

| Order Code   | Full Product Name                  | Có thể điều chỉnh độ sáng<br>(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) |
|--------------|------------------------------------|---|
| 911401748373 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX | Có  |
| 911401748383 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 10 DMX | Có  |
| 911401748393 | BVP353 72LED 27K 220V L57 15       | Không   |
| 911401748413 | BVP353 72LED 40K 220V L57 15       | Không   |
| 911401748463 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 15 DMX | Có  |
| 911401748473 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 15 DMX | Có  |
| 911401748483 | BVP353 72LED 27K 220V L57 30       | Không   |
| 911401748503 | BVP353 72LED 40K 220V L57 30       | Không   |
| 911401748553 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 30 DMX | Có  |
| 911401748563 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 30 DMX | Có  |
| 911401748573 | BVP353 72LED 27K 220V L57 45       | Không   |
| 911401748583 | BVP353 72LED 30K 220V L57 45       | Không   |
| 911401748643 | BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX | Có  |
| 911401748653 | BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Có  |
| 911401746153 | BVP353 18LED 30K 220V L21 10       | Không   |
| 911401746203 | BVP353 18LED RGB 220V L21 10 DMX   | Có  |
| 911401746223 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX | Có  |
| 911401746243 | BVP353 18LED 30K 220V L21 15       | Không   |
| 911401746313 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 15 DMX | Có  |
| 911401746343 | BVP353 18LED 40K 220V L21 30       | Không   |
| 911401746363 | BVP353 18LED 30K 220V L21 30 DMX   | Có  |
| 911401746403 | BVP353 20LED RGBNW 220V L21 30 DMX | Có  |
| 911401746413 | BVP353 18LED 27K 220V L21 45       | Không   |
| 911401746423 | BVP353 18LED 30K 220V L21 45       | Không   |
| 911401746473 | BVP353 18LED RGB 220V L21 45 DMX   | Có  |
| 911401745423 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10       | Không   |
| 911401745433 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10       | Không   |
| 911401745443 | BVP353 12LED 40K 220V L15 10       | Không   |
| 911401745453 | BVP353 12LED 27K 220V L15 10 DMX   | Có  |
| 911401745463 | BVP353 12LED 30K 220V L15 10 DMX   | Có  |
| 911401745483 | BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX   | Có  |
| 911401745493 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX | Có  |
| 911401745503 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX | Có  |
| 911401745513 | BVP353 12LED 27K 220V L15 15       | Không   |
| 911401745523 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15       | Không   |
| 911401745533 | BVP353 12LED 40K 220V L15 15       | Không   |
| 911401745553 | BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX   | Có  |
| 911401745583 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX | Có  |
| 911401745603 | BVP353 12LED 27K 220V L15 30       | Không   |

| Order Code   | Full Product Name                  | Có thể điều chỉnh độ sáng<br>(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) |
|--------------|------------------------------------|---|
| 911401745613 | BVP353 12LED 30K 220V L15 30       | Không   |
| 911401745623 | BVP353 12LED 40K 220V L15 30       | Không   |
| 911401745683 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 30 DMX | Có  |
| 911401745693 | BVP353 12LED 27K 220V L15 45       | Không   |
| 911401745703 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45       | Không   |
| 911401745713 | BVP353 12LED 40K 220V L15 45       | Không   |
| 911401745733 | BVP353 12LED 30K 220V L15 45 DMX   | Có  |
| 911401745753 | BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX   | Có  |
| 911401745763 | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 45 DMX | Có  |
| 911401745773 | BVP353 12LED RGBNW 220V L15 45 DMX | Có  |
| 911401747233 | BVP353 36LED 30K 220V L35 10       | Không   |
| 911401747243 | BVP353 36LED 40K 220V L35 10       | Không   |
| 911401747293 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 10 DMX | Có  |
| 911401747303 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 10 DMX | Có  |
| 911401747333 | BVP353 36LED 40K 220V L35 15       | Không   |
| 911401747393 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 15 DMX | Có  |
| 911401747403 | BVP353 36LED 27K 220V L35 30       | Không   |
| 911401747423 | BVP353 36LED 40K 220V L35 30       | Không   |
| 911401747443 | BVP353 36LED 30K 220V L35 30 DMX   | Có  |
| 911401747483 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 30 DMX | Có  |
| 911401747493 | BVP353 36LED 27K 220V L35 45       | Không   |
| 911401747563 | BVP353 36LED RGBWW 220V L35 45 DMX | Có  |
| 911401747573 | BVP353 36LED RGBNW 220V L35 45 DMX | Có  |
| 911401746513 | BVP353 24LED 30K 220V L24 10       | Không   |
| 911401746523 | BVP353 24LED 40K 220V L24 10       | Không   |
| 911401746563 | BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX   | Có  |
| 911401746583 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX | Có  |
| 911401746593 | BVP353 24LED 27K 220V L24 15       | Không   |
| 91140174660  | BVP353 24LED 30K 220V L24 15       | Không   |
| 3            |                                    |   |
| 911401746613 | BVP353 24LED 40K 220V L24 15       | Không   |
| 911401746673 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 15 DMX | Có  |
| 911401746693 | BVP353 24LED 30K 220V L24 30       | Không   |
| 911401746743 | BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX   | Có  |
| 911401746753 | BVP353 24LED RGBWW 220V L24 30 DMX | Có  |
| 911401746763 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX | Có  |
| 911401746773 | BVP353 24LED 27K 220V L24 45       | Không   |
| 911401746783 | BVP353 24LED 30K 220V L24 45       | Không   |
| 911401746793 | BVP353 24LED 40K 220V L24 45       | Không   |
| 911401746853 | BVP353 24LED RGBNW 220V L24 45 DMX | Có  |

| Order Code   | Full Product Name                   | Có thể điều chỉnh độ sáng<br>(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 911401747943 | BVP353 60LED 27K 220V L50 10        | Không   |
| 911401747953 | BVP353 60LED 30K 220V L50 10        | Không   |
| 911401748023 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 10 DMX  | Có  |
| 911401748093 | BVP353 60LED RGB 220V L50 15 DMX    | Có  |
| 911401748113 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 15 DMX  | Có  |
| 911401748123 | BVP353 60LED 27K 220V L50 30        | Không   |
| 911401748133 | BVP353 60LED 30K 220V L50 30        | Không   |
| 911401748143 | BVP353 60LED 40K 220V L50 30        | Không   |
| 911401748203 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX  | Có  |
| 911401748213 | BVP353 60LED 27K 220V L50 45        | Không   |
| 911401748233 | BVP353 60LED 40K 220V L50 45        | Không   |
| 911401748283 | BVP353 60LED RGBWW 220V L50 45 DMX  | Có  |
| 911401748293 | BVP353 60LED RGBNW 220V L50 45 DMX  | Có  |
| 911401745823 | BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX    | Có  |
| 911401745863 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX  | Có  |
| 911401745883 | BVP353 16LED 30K 220V L18 15        | Không   |
| 911401745893 | BVP353 16LED 40K 220V L18 15        | Không   |
| 911401745933 | BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX    | Có  |
| 911401745973 | BVP353 16LED 30K 220V L18 30        | Không   |
| 911401746113 | BVP353 15LED RGB 220V L18 45 DMX    | Có  |
| 911401746133 | BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX  | Có  |
| 911401749763 | BVP355 216LED 40K 220V L57 10       | Không   |
| 911401749813 | BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX | Có  |
| 911401749913 | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 15 DMX | Có  |
| 911401750023 | BVP355 216LED 30K 220V L57 45       | Không   |
| 91140175009  | BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX | Có  |
| 3            |                                     |   |
| 911401750123 | BVP355 180LED 40K 220V L50 10       | Không   |
| 911401750213 | BVP355 180LED 40K 220V L50 15       | Không   |
| 911401750273 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 15 DMX | Có  |
| 911401750363 | BVP355 180LED RGBNW 220V L50 30 DMX | Có  |
| 911401750393 | BVP355 180LED 40K 220V L50 45       | Không   |
| 911401747653 | BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX  | Có  |
| 911401747663 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX  | Có  |
| 911401747693 | BVP353 48LED 40K 220V L40 15        | Không   |
| 911401747753 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 15 DMX  | Có  |
| 911401747783 | BVP353 48LED 40K 220V L40 30        | Không   |
| 911401747843 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 30 DMX  | Có  |
| 911401747873 | BVP353 48LED 40K 220V L40 45        | Không   |
| 911401747933 | BVP353 48LED RGBNW 220V L40 45 DMX  | Có  |

