



Arkitektonisk LED-projektørbelysning til fast eller dynamisk belysning

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Fordele

- Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid
- Bredt udvalg af spredningsvinkler fra smal spot til bred projektør
- Tilgængelig med DMX512/RDM-lysstyringsgrænseflade

Funktioner

- Robust konstruktion og IP66-klassificeret til udendørs brug
- Optiske fordelinger: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° og 60°
- Justerbar ±90° hældningsvinkel
- Ledningsgennemføring til DMX-signal via specifikke kabler med IP67-stik

UniFlood C Pro

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Landskab
- Parker og pladser

Advarsler og sikkerhed



- Kun til udendørs brug

Versions



UniFlood C Pro

Målskitse



Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Mekanik og armaturhus

Optikafskærmningstype Klart glas

Farve på armaturhus Mørkegrå

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK06

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Lysteknisk

Order Code	Full		Korreleret		Lysstrøm	Order Code	Full		Korreleret		Lysstrøm
	Product	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			Product	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
911401773603	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.570 lm	911401773743	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.935 lm
	12LED	hvid					12LED	hvid			
	27K						30K				
	220V 10						220V 30				
	24W HE						24W HE				
911401773623	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.635 lm	911401773763	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.450 lm
	12LED	hvid					12LED	hvid			
	27K						30K				
	220V 15						220V 45				
	24W HE						24W HE				
911401773643	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.855 lm	911401773783	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.405 lm
	12LED	hvid					12LED	hvid			
	27K						30K				
	220V 30						220V				
	24W HE						60 24W				
911401773663	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.390 lm	911401773953	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	12LED	hvid					12LED				
	27K						RGBNW				
	220V 45						220V 10				
	24W HE						DMX				
911401773683	BVP371	827 Varm	2700 K	>80	1.345 lm	911401773963	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
	12LED	hvid					12LED				
	27K						RGBNW				
	220V						220V 15				
	60 24W						DMX				
	HE						24W HE				
911401773703	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.635 lm	911401773973	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
	12LED	hvid					12LED				
	30K						RGBNW				
	220V 10						220V 30				
	24W HE						DMX				
911401773723	BVP371	830 Varm	3000 K	>80	1.705 lm	911401773983	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED	hvid					12LED				
	30K										
	220V 15										
	24W HE										

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks		Lysstrøm	Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks		Lysstrøm
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)			Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	
	RGBNW					911401774143	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.915 lm
	220V 45						16LED	hvid			
	DMX						27K				
	24W HE						220V 30				
911401773993	BVP371	RGBW	-	N.A.	940 lm		40W HP				
	12LED					911401774163	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.185 lm
	RGBNW						16LED	hvid			
	220V						27K				
	60 DMX						220V 45				
	24W HE						40W HP				
911401774003	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.045 lm	911401774183	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.115 lm
	12LED						16LED	hvid			
	RGBWW						27K				
	220V 10						220V				
	DMX						60 40W				
	24W HE						HP				
911401774013	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm	911401774203	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.570 lm
	12LED						16LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 15						220V 10				
	DMX						40W HP				
	24W HE					911401774223	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.680 lm
911401774023	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.235 lm		16LED	hvid			
	12LED						30K				
	RGBWW						220V 15				
	220V 30						40W HP				
	DMX					911401774243	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.040 lm
	24W HE						16LED	hvid			
911401774033	BVP371	RGBW	-	N.A.	925 lm		30K				
	12LED						220V 30				
	RGBWW						40W HP				
	220V 45					911401774263	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.280 lm
	DMX						16LED	hvid			
	24W HE						30K				
911401774043	BVP371	RGBW	-	N.A.	900 lm		220V 45				
	12LED						40W HP				
	RGBWW					911401774283	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.210 lm
	220V						16LED	hvid			
	60 DMX						30K				
	24W HE						220V				
911401774103	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.465 lm		60 40W				
	16LED	hvid					HP				
	27K					911401774403	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
	220V 10						16LED				
	40W HP						RGBNW				
911401774123	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.570 lm		220V 10				
	16LED	hvid					DMX				
	27K						40W HP				
	220V 15					911401774413	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
	40W HP						16LED				

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm	Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
	RGBNW						60 DMX				
	220V 15						40W HP				
	DMX					911401774503	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.945 lm
	40W HP						18LED	hvid			
911401774423	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.870 lm		27K				
	16LED						220V 10				
	RGBNW						50W HP				
	220V 30					911401774523	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	3.070 lm
	DMX						18LED	hvid			
	40W HP						27K				
911401774433	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.400 lm		220V 15				
	16LED						50W HP				
	RGBNW					911401774543	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	3.485 lm
	220V 45						18LED	hvid			
	DMX						27K				
	40W HP						220V 30				
911401774443	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.360 lm		50W HP				
	16LED					911401774563	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.615 lm
	RGBNW						18LED	hvid			
	220V						27K				
	60 DMX						220V 45				
	40W HP						50W HP				
911401774453	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.515 lm	911401774583	BVP372	827 Varm	2700 K	>80	2.530 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						27K				
	220V 10						220V				
	DMX						60 50W				
	40W HP						HP				
911401774463	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.575 lm	911401774603	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.070 lm
	16LED						18LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 15						220V 10				
	DMX						50W HP				
	40W HP					911401774623	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.200 lm
911401774473	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.790 lm		18LED	hvid			
	16LED						30K				
	RGBWW						220V 15				
	220V 30						50W HP				
	DMX					911401774643	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	3.635 lm
	40W HP						18LED	hvid			
911401774483	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.340 lm		30K				
	16LED						220V 30				
	RGBWW						50W HP				
	220V 45					911401774663	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.725 lm
	DMX						18LED	hvid			
	40W HP						30K				
911401774493	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.300 lm		220V 45				
	16LED						50W HP				
	RGBWW					911401774683	BVP372	830 Varm	3000 K	>80	2.640 lm
	220V						18LED	hvid			

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks		Lysstrøm	Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks		Lysstrøm
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)			Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	
	30K						DMX				
	220V						50W HP				
	60 50W HP					911401774933	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.815 lm
							20LED				
911401774853	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.140 lm		RGBWW				
	20LED						220V 45				
	RGBNW						DMX				
	220V 10						50W HP				
	DMX					911401774943	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.755 lm
	50W HP						20LED				
911401774863	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.230 lm		RGBWW				
	20LED						220V				
	RGBNW						60 DMX				
	220V 15						50W HP				
	DMX					911401774953	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.945 lm
	50W HP						30LED	hvid			
911401774873	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.530 lm		27K				
	20LED						220V 10				
	RGBNW						80W HP				
	220V 30					911401774973	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	5.155 lm
	DMX						30LED	hvid			
	50W HP						27K				
911401774883	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.895 lm		220V 15				
	20LED						80W HP				
	RGBNW					911401774993	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	5.850 lm
	220V 45						30LED	hvid			
	DMX						27K				
	50W HP						220V 30				
911401774893	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.835 lm		80W HP				
	20LED					911401775013	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.385 lm
	RGBNW						30LED	hvid			
	220V						27K				
	60 DMX						220V 45				
	50W HP						80W HP				
911401774903	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.045 lm	911401775033	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	4.250 lm
	20LED						30LED	hvid			
	RGBWW						27K				
	220V 10						220V				
	DMX						60 80W				
	50W HP						HP				
911401774913	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.130 lm	911401775053	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.160 lm
	20LED						30LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V 15						220V 10				
	DMX						80W HP				
	50W HP					911401775073	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.375 lm
911401774923	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.420 lm		30LED	hvid			
	20LED						30K				
	RGBWW						220V 15				
	220V 30						80W HP				

Full						Korreleret					
Product						farvetemperatur Farvegengivelsesindeks					
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
911401775093	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	6.100 lm	911401775363	DMX				3.515 lm
	30LED	hvid					BVP373	RGBW	-	N.A.	
	30K						32LED				
	220V 30						RGBWW				
	80W HP						220V 15				
911401775113	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	4.575 lm	911401775373	DMX				3.990 lm
	30LED	hvid					BVP373	RGBW	-	N.A.	
	30K						32LED				
	220V 45						RGBWW				
	80W HP						220V 30				
911401775133	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	4.430 lm	911401775383	DMX				2.990 lm
	30LED	hvid					BVP373	RGBW	-	N.A.	
	30K						32LED				
	220V						RGBWW				
	60 80W HP						220V 45				
911401775303	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.520 lm	911401775393	80W HP				2.895 lm
	32LED						BVP373	RGBW	-	N.A.	
	RGBNW						32LED				
	220V 10						RGBWW				
	DMX						220V 15				
911401775313	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.670 lm	911401775403	80W HP				6.175 lm
	32LED						BVP373	827 Varm	2700 K	>80	
	RGBNW						36LED	hvid			
	220V 15						27K				
	DMX						220V 10				
911401775323	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.170 lm	911401775423	80W HP				6.440 lm
	32LED						BVP373	827 Varm	2700 K	>80	
	RGBNW						36LED	hvid			
	220V 30						27K				
	DMX						220V 15				
911401775333	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.125 lm	911401775443	80W HP				7.310 lm
	32LED						BVP373	827 Varm	2700 K	>80	
	RGBNW						36LED	hvid			
	220V 45						27K				
	DMX						220V 30				
911401775343	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.025 lm	911401775463	80W HP				5.480 lm
	32LED						BVP373	827 Varm	2700 K	>80	
	RGBNW						36LED	hvid			
	220V						27K				
	60 DMX						220V 45				
911401775353	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.370 lm		80W HP				
	32LED						100W				
	RGBWW						HP				
	220V 10										

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm	Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
911401775483	BVP373	827 Varm	2700 K	>80	5.305 lm		100W				
	36LED	hvid					HP				
	27K					911401775773	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
	220V						36LED				
	60						RGBNW				
	100W						220V 30				
	HP					DMX					
911401775503	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	6.445 lm		100W				
	36LED	hvid					HP				
	30K					911401775783	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
	220V 10						36LED				
	100W						RGBNW				
	HP					220V 45					
911401775523	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	6.715 lm		DMX				
	36LED	hvid					100W				
	30K						HP				
	220V 15					911401775793	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
	100W						36LED				
	HP					RGBNW					
911401775543	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	7.625 lm		220V				
	36LED	hvid					60 DMX				
	30K						100W				
	220V 30						HP				
	100W					911401775803	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.995 lm
	HP					36LED					
911401775563	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.715 lm		RGBWW				
	36LED	hvid					220V 10				
	30K						DMX				
	220V 45						100W				
	100W						HP				
	HP				911401775813	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.165 lm	
911401775583	BVP373	830 Varm	3000 K	>80	5.535 lm		36LED				
	36LED	hvid					RGBWW				
	30K						220V 15				
	220V						DMX				
	60						100W				
	100W						HP				
	HP				911401775823	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.730 lm	
911401775753	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.175 lm		36LED				
	36LED						RGBWW				
	RGBNW						220V 30				
	220V 10						DMX				
	DMX						100W				
	100W						HP				
	HP				911401775833	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.545 lm	
911401775763	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.355 lm		36LED				
	36LED						RGBWW				
	RGBNW						220V 45				
	220V 15						DMX				
	DMX										

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm	Order Code	Full Product		Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm
	Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)			Name	Lyskildefarve	(nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
	100W						120W				
	HP						HP				
911401775843	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.435 lm	911401775993	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	9.305 lm
	36LED						48LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V						220V 30				
	60 DMX						120W				
	100W						HP				
	HP					911401776013	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	6.975 lm
911401775853	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	7.540 lm		48LED	hvid			
	48LED	hvid					30K				
	27K						220V 45				
	220V 10						120W				
	120W						HP				
	HP					911401776033	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	6.755 lm
911401775873	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	7.855 lm		48LED	hvid			
	48LED	hvid					30K				
	27K						220V				
	220V 15						60				
	120W						120W				
	HP						HP				
911401775893	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.920 lm	911401776113	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	7.785 lm
	48LED	hvid					48LED	hvid			
	27K						40K				
	220V 30						220V 45				
	120W						120W				
	HP						HP				
911401775913	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	6.690 lm	911401776203	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
	48LED	hvid					48LED				
	27K						RGBNW				
	220V 45						220V 10				
	120W						DMX				
	HP						120W				
911401775933	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	6.475 lm		HP				
	48LED	hvid				911401776213	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
	27K						48LED				
	220V						RGBNW				
	60						220V 15				
	120W						DMX				
	HP						120W				
911401775953	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	7.865 lm		HP				
	48LED	hvid				911401776223	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
	30K						48LED				
	220V 10						RGBNW				
	120W						220V 30				
	HP						DMX				
911401775973	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.195 lm		120W				
	48LED	hvid					HP				
	30K					911401776233	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
	220V 15						48LED				

Full						Korreleret					
Product						farvetemperatur Farvegengivelsesindeks					
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
	RGBNW						220V 10				
	220V 45						150W				
	DMX						HP				
	120W					911401776323	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	9.820 lm
	HP						60LED	hvid			
911401776243	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm		27K				
	48LED						220V 15				
	RGBNW						150W				
	220V						HP				
	60 DMX					911401776343	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	11.150 lm
	120W						60LED	hvid			
	HP						27K				
911401776253	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm		220V 30				
	48LED						150W				
	RGBWW						HP				
	220V 10					911401776363	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.360 lm
	DMX						60LED	hvid			
	120W						27K				
	HP						220V 45				
911401776263	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm		150W				
	48LED						HP				
	RGBWW					911401776383	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	8.095 lm
	220V 15						60LED	hvid			
	DMX						27K				
	120W						220V				
	HP						60				
911401776273	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.845 lm		150W				
	48LED						HP				
	RGBWW					911401776403	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	9.830 lm
	220V 30						60LED	hvid			
	DMX						30K				
	120W						220V 10				
	HP						150W				
911401776283	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.385 lm		HP				
	48LED					911401776423	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	10.245 lm
	RGBWW						60LED	hvid			
	220V 45						30K				
	DMX						220V 15				
	120W						150W				
	HP						HP				
911401776293	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.245 lm	911401776443	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	11.630 lm
	48LED						60LED	hvid			
	RGBWW						30K				
	220V						220V 30				
	60 DMX						150W				
	120W						HP				
	HP					911401776463	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.720 lm
911401776303	BVP374	827 Varm	2700 K	>80	9.425 lm		60LED	hvid			
	60LED	hvid					30K				
	27K						220V 45				

Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks			Full Product		Korreleret farvetemperatur Farvegengivelsesindeks				
Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm	Order Code	Name	Lyskildefarve	(nom.)	(CRI)	Lysstrøm
	150W						220V 45				
	HP						DMX				
911401776483	BVP374	830 Varm	3000 K	>80	8.445 lm		150W				
	60LED	hvid				911401776693	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
	30K						60LED				
	220V						RGBNW				
	60						220V				
	150W						60 DMX				
	HP						150W				
911401776583	BVP374	840 Neutral	4000 K	>80	9.420 lm		HP				
	60LED	hvid				911401776703	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
	40K						60LED				
	220V						RGBWW				
	60						220V 10				
	150W						DMX				
	HP						150W				
911401776643	BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm		HP				
	60LED					911401776713	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
	RGB						60LED				
	220V						RGBWW				
	60 DMX						220V 15				
	150W						DMX				
	HP						150W				
911401776653	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.635 lm		HP				
	60LED					911401776723	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
	RGBNW						60LED				
	220V 10						RGBWW				
	DMX						220V 30				
	150W						DMX				
	HP						150W				
911401776663	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm		HP				
	60LED					911401776733	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.650 lm
	RGBNW						60LED				
	220V 15						RGBWW				
	DMX						220V 45				
	150W						DMX				
	HP						150W				
911401776673	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.855 lm		HP				
	60LED					911401776743	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.470 lm
	RGBNW						60LED				
	220V 30						RGBWW				
	DMX						220V				
	150W						60 DMX				
	HP						150W				
911401776683	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.890 lm		HP				
	60LED										
	RGBNW										

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W	911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W	911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W	911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W	911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W	911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W	911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W	911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W	911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W	911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W	911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W	911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W	911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W	911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W	911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W	911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W	911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W	911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W	911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W	911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W	911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W	911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W	911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W	911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W	911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W	911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W	911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W	911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W	911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W	911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W	911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W	911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W	911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W	911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W	911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W	911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W	911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W	911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W	911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W	911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W	911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W	911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W	911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W	911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W	911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W	911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W	911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W	911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W	911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W	911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W	911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W	911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W	911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nej
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nej
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nej
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nej
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nej
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nej
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nej
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nej
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nej
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nej
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nej
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nej
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nej
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nej
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nej
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nej
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nej
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nej
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nej
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nej
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nej
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nej
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nej
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nej
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nej
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nej
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nej
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nej
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nej
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nej
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nej
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nej
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nej
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nej
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nej
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nej
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nej
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nej
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nej
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nej
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nej
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nej
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nej
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nej
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nej
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nej
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nej
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nej
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nej
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nej
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nej
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nej
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nej
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nej
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nej
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nej
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nej
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nej
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nej
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nej
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nej
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nej
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nej
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nej
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nej
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nej
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nej
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nej
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nej
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nej
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Nej
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Ja
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ja

