



Proyector de LED arquitectónico para iluminación fija o dinámica

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia robusta única, con una forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan las carcasas delantera y trasera a la perfección. Este es un diseño compacto de iluminación arquitectónica donde cada elemento tiene un propósito; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre los dos, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Con clasificación para exteriores, Philips UniFlood C Pro es un reflector LED arquitectónico rentable que está diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño mecánico robusto y la óptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes dispersos y una opción de control DMX512/RDM.

Beneficios

- Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco sintonizable
- Amplia gama de ángulos de haz de luz, de foco estrecho a proyección amplia
- Disponible con opción de interfaz de control DMX512/RDM

UniFlood C Pro

Características

- Diseño robusto, clasificación IP66 para uso en exteriores
- Distribuciones ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° y 60°
- Ángulo de inclinación ajustable de $\pm 90^\circ$
- Cableado pasante para señal de DMX mediante cables dedicados con conectores IP67




Aplicaciones

- Puentes, Monumentos, Fachadas
- Paisajes
- Parques y plazas

Advertencias y seguridad

- Para uso en exteriores únicamente

Plano de dimensiones



Información general

Controlador incluido Sí

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica Vidrio
transparente

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de impacto mec. IK06

Código de protección de ingreso IP66

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 blanco cálido	2700 K	>80	1,635 lm
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 blanco cálido	2700 K	>80	1,345 lm
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,635 lm
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,505 lm
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,705 lm
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,565 lm
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,935 lm
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,780 lm
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,450 lm
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,335 lm
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,405 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	830 blanco cálido	3000 K	>80	1,290 lm
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,825 lm
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,675 lm
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,905 lm
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,750 lm
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	2,160 lm
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,985 lm
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,620 lm
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,485 lm
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,570 lm
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	840 blanco neutro	4000 K	>80	1,440 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401773953	BVP371 12LED RGBW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,090 lm
911401773963	BVP371 12LED RGBW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,140 lm
911401773973	BVP371 12LED RGBW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,290 lm
911401773983	BVP371 12LED RGBW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
911401773993	BVP371 12LED RGBW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,045 lm
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,090 lm
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	925 lm
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	900 lm
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	2,530 lm
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	3,070 lm
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,865 lm
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	3,200 lm
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,985 lm
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	3,635 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	3,390 lm
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,725 lm
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,540 lm
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,640 lm
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	2,460 lm
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,430 lm
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,195 lm
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,575 lm
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,330 lm
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	4,055 lm
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,780 lm
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	3,040 lm
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	2,835 lm
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	2,945 lm
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	2,745 lm
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,570 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,635 lm
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,855 lm
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,390 lm
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,345 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,530 lm
911401774883	BVP372 20LED RGBW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,835 lm
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,815 lm
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,755 lm
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,945 lm
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,640 lm
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	5,155 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,835 lm
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	5,850 lm
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	5,490 lm
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,385 lm
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,115 lm
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	4,250 lm
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	827 blanco cálido	2700 K	>80	3,985 lm
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	5,160 lm
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	4,840 lm
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	5,375 lm
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	5,045 lm
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	6,100 lm
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	5,725 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	4,575 lm
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	4,295 lm
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	4,430 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	blanco cálido	3000 K	>80	4,155 lm
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	5,755 lm
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	5,400 lm
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	6,000 lm
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	5,625 lm
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	6,810 lm
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	6,385 lm
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	5,105 lm
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	4,790 lm
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	4,945 lm
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	blanco neutro	4000 K	>80	4,640 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4,170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V	RGBW	-	N.A.	3,025 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
	60 DMX 80W HP				
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,370 lm
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,515 lm
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,990 lm
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2,990 lm
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2,895 lm
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	6,445 lm
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	5,970 lm
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	6,715 lm
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	6,220 lm
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	7,625 lm
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	7,060 lm
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	5,715 lm
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	5,295 lm
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	blanco cálido	3000 K	>80	5,535 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	5,125 lm
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,190 lm
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	6,660 lm
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,495 lm
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	6,940 lm
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	8,505 lm
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,880 lm
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	6,380 lm
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	5,910 lm
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	6,175 lm
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	5,720 lm
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,175 lm
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,355 lm
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,945 lm
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,705 lm
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V	RGBW	-	N.A.	3,590 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
	60 DMX 100W HP				
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	7,865 lm
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	7,345 lm
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,195 lm
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	7,655 lm
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	9,305 lm
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,690 lm
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	6,975 lm
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	6,515 lm
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	6,755 lm
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	6,310 lm
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	8,775 lm
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	8,195 lm
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	9,145 lm
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	8,540 lm
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	10,380 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	9,695 lm
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,785 lm
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,270 lm
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,535 lm
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	7,040 lm
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	5,165 lm
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	5,380 lm
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	6,110 lm
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	4,580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	4,435 lm
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	5,150 lm
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW -	-	N.A.	5,845 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	9,830 lm
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	9,455 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	10,245 lm
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	9,855 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	11,630 lm
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	11,190 lm
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,720 lm
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,390 lm
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,445 lm
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	830 blanco cálido	3000 K	>80	8,125 lm
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	10,965 lm
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	10,550 lm
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	11,430 lm
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	10,995 lm
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	12,975 lm
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	12,485 lm
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	9,730 lm
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	840 blanco neutro	4000 K	>80	9,360 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	blanco neutro	4000 K	>80	9.420 lm
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	blanco neutro	4000 K	>80	9.065 lm
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V	RGBW	-	N.A.	5.890 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
	45 DMX 150W HP				
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,700 lm
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7,535 lm
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,650 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	No
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	No
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	No
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Sí
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	No
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Sí
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	No
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Sí
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	No
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Sí
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	No
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Sí
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	No
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Sí
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	No
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Sí
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	No
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Sí
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	No
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Sí
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	No
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Sí
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Sí
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Sí
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Sí
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Sí
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Sí
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Sí
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Sí
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Sí
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Sí
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	No
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	No
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Sí
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Sí
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	No
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Sí
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	No
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Sí
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	No
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Sí
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	No
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Sí
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	No
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Sí
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	No
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Sí
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	No
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Sí
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	No
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Sí
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Sí
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Sí
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Sí
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Sí
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Sí
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Sí
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Sí
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Sí
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Sí
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Sí
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Sí
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Sí
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	No
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Sí
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	No
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Sí
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	No
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	No
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Si
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	No
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Si
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	No
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Si
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	No
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Si
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	No
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Si
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	No
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Si
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	No
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Si
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	No
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Si
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	No
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Si
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	No
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Si
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	No
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Si
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	No
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Si
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Si
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Si
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Si
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Si
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Si
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Si
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Si
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Si
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Si
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Si
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	No
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Si
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	No
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Si
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	No
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Si
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	No
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Si
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	No
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Si
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	No
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Si
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	No
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Si
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	No
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Si
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	No
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	No
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Si
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Si
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Si
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Si
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Si
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Si
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	No
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Si
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	No
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Si
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	No
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Si
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	No
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Si
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	No
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Si
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	No
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Si
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	No
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Si
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	No
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Si
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	No
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Si
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	No
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Si
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Si
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Si
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Si
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Si
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Si
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Si
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Si
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	No
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Si
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	No
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Si
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	No
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Si
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	No
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Si
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	No
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Si
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	No
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Si
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	No
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Si
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	No
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Si
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	No
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Si

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	No
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Si
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Si
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Si
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Si
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Si
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Si
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Si

