



Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.

UniFlood C Pro

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté

UniFlood C Pro

d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Avantages

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Grande variété d'optiques : du spot intensif au projecteur extensif
- Disponible avec l'interface de commande DMX512/RDM (en option suivant versions)

Fonctions

- Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur
- Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°
- Angle d'inclinaison ajustable $\pm 90^\circ$
- Câblage traversant pour signal DMX via des câbles dédiés avec connecteurs IP67




Application

- Ponts, monuments, façades
- Jardins et paysages
- Places et parcs

Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.570 lm
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.440 lm
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.635 lm
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.500 lm
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.855 lm
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.705 lm
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.390 lm
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.280 lm
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.345 lm
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1.235 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.635 lm
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.505 lm
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.705 lm
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.565 lm
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.935 lm
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.780 lm
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.450 lm
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.335 lm
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.405 lm
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1.290 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.825 lm
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.675 lm
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.905 lm
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.750 lm
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.160 lm
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.985 lm
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.620 lm
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.485 lm
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.570 lm
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1.440 lm
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	880 lm
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	920 lm
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	1.040 lm
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	780 lm
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	755 lm
8720169503779	BVP371 12LED RVBW RGBNW 220V	RVBW	-	N.A.	1.090 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
	10 DMX 24W HE				
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1.140 lm
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1.290 lm
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	970 lm
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	940 lm
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1.045 lm
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1.090 lm
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1.235 lm
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	925 lm
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	900 lm
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.295 lm
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.350 lm
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.530 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée		Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
			(nom.)			
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	RGB	-		N.A.	1.150 lm
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	RGB	-		N.A.	1.110 lm
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.465 lm
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.240 lm
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.570 lm
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.335 lm
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.915 lm
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.650 lm
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.185 lm
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	1.990 lm
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	2.115 lm
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	827 blanc chaud	2700 K		>80	1.925 lm
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.570 lm
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.340 lm
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.680 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée		Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
			(nom.)			
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.435 lm
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	3.040 lm
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.765 lm
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.280 lm
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.075 lm
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.210 lm
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	830 blanc chaud	3000 K		>80	2.010 lm
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.870 lm
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.610 lm
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.990 lm
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.720 lm
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	3.395 lm
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	3.085 lm
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.545 lm
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	840 blanc neutre	4000 K		>80	2.315 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.465 lm
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.240 lm
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.580 lm
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.650 lm
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.870 lm
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.400 lm
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.360 lm
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.515 lm
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.575 lm
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.790 lm
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.340 lm
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RVBW	-	N.A.	1.300 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.945 lm
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.745 lm
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3.070 lm
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.860 lm
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3.485 lm
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3.250 lm
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.615 lm
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.435 lm
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.530 lm
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2.360 lm
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3.070 lm
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.865 lm
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3.200 lm
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.985 lm
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3.635 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3.390 lm
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.725 lm
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.540 lm
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.640 lm
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2.460 lm
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.430 lm
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.195 lm
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.575 lm
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.330 lm
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	4.055 lm
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.780 lm
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3.040 lm
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.835 lm
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.945 lm
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2.745 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.570 lm
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.635 lm
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.855 lm
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.390 lm
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.345 lm
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.140 lm
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.230 lm
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.530 lm
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1.895 lm
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1.835 lm
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.045 lm
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.130 lm
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2.420 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux	Flux lumineux
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1.815 lm
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1.755 lm
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.945 lm
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.640 lm
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.155 lm
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.835 lm
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.850 lm
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.490 lm
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.385 lm
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.115 lm
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.250 lm
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3.985 lm
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.160 lm
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	4.840 lm
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.375 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux	Flux lumineux
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.045 lm
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.100 lm
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.725 lm
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	4.575 lm
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	4.295 lm
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	4.430 lm
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	4.155 lm
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.755 lm
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.400 lm
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.000 lm
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.625 lm
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.810 lm
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.385 lm
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.105 lm
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	4.790 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	4.945 lm
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	4.640 lm
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.695 lm
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.810 lm
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	3.190 lm
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.390 lm
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.315 lm
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.520 lm
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.670 lm
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	4.170 lm
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.125 lm
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.025 lm
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.370 lm
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V	RVBW	-	N.A.	3.515 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
	15 DMX 80W HP				
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	3.990 lm
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	2.990 lm
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RVBW	-	N.A.	2.895 lm
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.175 lm
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.720 lm
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.440 lm
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.965 lm
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7.310 lm
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.770 lm
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.480 lm
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.075 lm
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5.305 lm
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4.915 lm
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.445 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.970 lm
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.715 lm
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.220 lm
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7.625 lm
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7.060 lm
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.715 lm
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.295 lm
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.535 lm
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5.125 lm
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.190 lm
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.660 lm
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.495 lm
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.940 lm
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8.505 lm
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.880 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur corrélée (nom.)	de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.380 lm
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.910 lm
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6.175 lm
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5.720 lm
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.300 lm
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.440 lm
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.905 lm
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2.930 lm
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2.835 lm
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4.175 lm
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4.355 lm
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4.945 lm
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3.705 lm
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3.590 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur	Indice de rendu de couleur	Flux lumineux
			corrélée (nom.)	(IRC)	
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3.995 lm
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4.165 lm
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4.730 lm
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3.545 lm
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3.435 lm
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7.540 lm
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7.040 lm
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7.855 lm
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7.340 lm
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	8.920 lm
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	8.330 lm
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.690 lm
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.245 lm
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.475 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
			de couleur		
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6.050 lm
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7.865 lm
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7.345 lm
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8.195 lm
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7.655 lm
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	9.305 lm
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8.690 lm
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.975 lm
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.515 lm
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.755 lm
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6.310 lm
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8.775 lm
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8.195 lm
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9.145 lm
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8.540 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	10.380 lm
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9.695 lm
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.785 lm
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.270 lm
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.535 lm
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7.040 lm
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.035 lm
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.205 lm
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.775 lm
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3.580 lm
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3.465 lm
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	5.165 lm
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	5.380 lm
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	6.110 lm
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V	RVBW	-	N.A.	4.580 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
	45 DMX 120W HP				
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	4.435 lm
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	4.940 lm
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	5.150 lm
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	5.845 lm
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	4.385 lm
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	RVBW	-	N.A.	4.245 lm
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9.425 lm
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9.065 lm
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9.820 lm
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9.450 lm
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	11.150 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169506176	BVP374	827 blanc	2700 K	>80	10.725 lm
	60LED 27K	chaud			
	220V 30 DMX				
	150W HP				
8720169506183	BVP374	827 blanc	2700 K	>80	8.360 lm
	60LED 27K	chaud			
	220V 45 150W				
	HP				
8720169506190	BVP374	827 blanc	2700 K	>80	8.045 lm
	60LED 27K	chaud			
	220V 45 DMX				
	150W HP				
8720169506206	BVP374	827 blanc	2700 K	>80	8.095 lm
	60LED 27K	chaud			
	220V 60 150W				
	HP				
8720169506213	BVP374	827 blanc	2700 K	>80	7.790 lm
	60LED 27K	chaud			
	220V 60 DMX				
	150W HP				
8720169506220	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	9.830 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 10 150W				
	HP				
8720169506237	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	9.455 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 10 DMX				
	150W HP				
8720169506244	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	10.245 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 15 150W				
	HP				
8720169506251	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	9.855 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 15 DMX				
	150W HP				
8720169506268	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	11.630 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 30 150W				
	HP				
8720169506275	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	11.190 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 30 DMX				
	150W HP				
8720169506282	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	8.720 lm
	60LED 30K	chaud			

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169506299	220V 45 150W			>80	8.390 lm
	HP				
8720169506299	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	8.390 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 45 DMX				
	150W HP				
8720169506305	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	8.445 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 60 150W				
	HP				
8720169506312	BVP374	830 blanc	3000 K	>80	8.125 lm
	60LED 30K	chaud			
	220V 60 DMX				
	150W HP				
8720169506329	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	10.965 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 10 150W				
	HP				
8720169506336	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	10.550 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 10 DMX				
	150W HP				
8720169506343	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	11.430 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 15 150W				
	HP				
8720169506350	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	10.995 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 15 DMX				
	150W HP				
8720169506367	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	12.975 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 30 150W				
	HP				
8720169506374	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	12.485 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 30 DMX				
	150W HP				
8720169506381	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	9.730 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 45 150W				
	HP				
8720169506398	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	9.360 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 45 DMX				
	150W HP				

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169506404	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	9.420 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 60 150W				
	HP				
8720169506411	BVP374	840 blanc	4000 K	>80	9.065 lm
	60LED 40K	neutre			
	220V 60 DMX				
	150W HP				
8720169506428	BVP374	RGB	-	N.A.	5.185 lm
	60LED RGB				
	220V 10 DMX				
	150W HP				
8720169506435	BVP374	RGB	-	N.A.	5.405 lm
	60LED RGB				
	220V 15 DMX				
	150W HP				
8720169506442	BVP374	RGB	-	N.A.	6.135 lm
	60LED RGB				
	220V 30 DMX				
	150W HP				
8720169506459	BVP374	RGB	-	N.A.	4.600 lm
	60LED RGB				
	220V 45 DMX				
	150W HP				
8720169506466	BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm
	60LED RGB				
	220V 60 DMX				
	150W HP				
8720169506473	BVP374	RVBW	-	N.A.	6.635 lm
	60LED				
	RGBNW 220V				
	10 DMX 150W				
8720169506480	BVP374	RVBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW 220V				
	15 DMX 150W				
8720169506497	BVP374	RVBW	-	N.A.	7.855 lm
	60LED				

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
8720169506503	RGBNW 220V			N.A.	5.890 lm
	30 DMX 150W				
	HP				
8720169506510	BVP374	RVBW	-	N.A.	5.700 lm
	60LED				
	RGBNW 220V				
	45 DMX 150W				
8720169506527	BVP374	RVBW	-	N.A.	6.370 lm
	60LED				
	RGBWW 220V				
	10 DMX 150W				
8720169506534	BVP374	RVBW	-	N.A.	6.640 lm
	60LED				
	RGBWW 220V				
	15 DMX 150W				
8720169506541	BVP374	RVBW	-	N.A.	7.535 lm
	60LED				
	RGBWW 220V				
	30 DMX 150W				
8720169506558	BVP374	RVBW	-	N.A.	5.650 lm
	60LED				
	RGBWW 220V				
	45 DMX 150W				
8720169506565	BVP374	RVBW	-	N.A.	5.470 lm
	60LED				
	RGBWW 220V				
	60 DMX 150W				

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Non
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Oui
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Non
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Non
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Oui

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Non
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Non
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Non
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Non
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Non
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Oui
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Non
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Non
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Non
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Oui
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Non
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Non
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Oui
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Non
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Non
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Oui
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Oui
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Oui
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Oui
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Oui
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Oui
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Oui
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Oui
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Non
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Non
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Non
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Non
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Non
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Non
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Non
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Non
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Non
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Non
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Non
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Non
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Non
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Non
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Oui
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Oui
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Oui
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Oui
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Oui
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Non
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Non
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Oui
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Non
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Non
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Non
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Non
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Non
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Oui
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Non
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Non
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Non
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Non
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Non
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Non
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Non
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Non
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Oui
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Oui
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Oui
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Oui
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Oui
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Oui
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Oui
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Non
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Non
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Non
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Non
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Non
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Non
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Non
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Non
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Non
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Non
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Non
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Non
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Non
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Non
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Oui
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Oui
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Oui
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Oui
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Oui
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Non
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Non
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Non
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Non
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Non
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Non
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Non
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Non
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Non
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Non
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Non
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Non
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Non
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Non
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Non
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Oui
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Oui
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Oui
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Oui
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Oui
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Oui
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Non
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Non
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Non
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Non
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Non
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Non
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Non
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Non
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Non
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Non
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Non
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Non
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Non
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Non
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Oui
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Oui
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Oui
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Oui
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Oui
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Non
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Non
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Non
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Non
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Non
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Non
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Non
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Non
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Non
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Non
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Non
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Non
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Non
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Non
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Oui
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Oui
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Oui
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Oui
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Oui
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Oui

