



Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.

UniFlood C Pro

UniFlood C Pro est un projecteur d'une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d'une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté

UniFlood C Pro

d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Avantages

- Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
- En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
- Grande variété d'optiques : du spot intensif au projecteur extensif
- Disponible avec l'interface de commande DMX512/RDM (en option suivant versions)

Fonctions

- Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur
- Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°
- Angle d'inclinaison ajustable $\pm 90^\circ$
- Câblage traversant pour signal DMX via des câbles dédiés avec connecteurs IP67




Application

- Ponts, monuments, façades
- Jardins et paysages
- Places et parcs

Mises en garde et sécurité

- Pour utilisation extérieure uniquement

Schéma dimensionnel



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 570 lm
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 440 lm
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 635 lm
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 500 lm
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 855 lm
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 705 lm
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 390 lm
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 280 lm
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 345 lm
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	827 blanc chaud	2700 K	>80	1 235 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 635 lm
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 505 lm
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 705 lm
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 565 lm
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 935 lm
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 780 lm
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 450 lm
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 335 lm
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 405 lm
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	830 blanc chaud	3000 K	>80	1 290 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 825 lm
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 675 lm
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 905 lm
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 750 lm
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	2 160 lm
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 985 lm
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 620 lm
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 485 lm
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 570 lm
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	840 blanc neutre	4000 K	>80	1 440 lm
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	880 lm
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	920 lm
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	1 040 lm
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	780 lm
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	755 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 090 lm
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 140 lm
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 290 lm
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	970 lm
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	940 lm
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 045 lm
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 090 lm
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	1 235 lm
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	925 lm
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RVBW	-	N.A.	900 lm
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 945 lm
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 745 lm
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3 070 lm
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 860 lm
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3 485 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	3 250 lm
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 615 lm
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 435 lm
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 530 lm
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	2 360 lm
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3 070 lm
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 865 lm
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3 200 lm
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 985 lm
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3 635 lm
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	3 390 lm
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 725 lm
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 540 lm
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 640 lm
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	2 460 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 430 lm
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 195 lm
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 575 lm
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 330 lm
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	4 055 lm
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 780 lm
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	3 040 lm
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2 835 lm
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2 945 lm
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	2 745 lm
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 570 lm
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 635 lm
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 855 lm
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 390 lm
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 345 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 140 lm
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 230 lm
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 530 lm
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1 895 lm
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1 835 lm
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 045 lm
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 130 lm
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	2 420 lm
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1 815 lm
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RVBW	-	N.A.	1 755 lm
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6 385 lm
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6 175 lm
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5 720 lm
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6 440 lm
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5 965 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7 310 lm
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	6 770 lm
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5 480 lm
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5 075 lm
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	5 305 lm
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	4 915 lm
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6 445 lm
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5 970 lm
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6 715 lm
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	6 220 lm
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7 625 lm
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	7 060 lm
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5 715 lm
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5 295 lm
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5 535 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	5 125 lm
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7 190 lm
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6 660 lm
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7 495 lm
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6 940 lm
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	8 505 lm
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	7 880 lm
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6 380 lm
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5 910 lm
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	6 175 lm
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	5 720 lm
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3 300 lm
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3 440 lm
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3 905 lm
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2 930 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2 835 lm
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4 175 lm
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4 355 lm
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4 945 lm
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3 705 lm
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3 590 lm
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3 995 lm
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4 165 lm
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	4 730 lm
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3 545 lm
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	RVBW	-	N.A.	3 435 lm
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9 425 lm
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9 065 lm
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9 820 lm
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	9 450 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	11 150 lm
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	10 725 lm
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	8 360 lm
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	8 045 lm
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	8 095 lm
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	827 blanc chaud	2700 K	>80	7 790 lm
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	9 830 lm
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	9 455 lm
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	10 245 lm
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	9 855 lm
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	11 630 lm
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	11 190 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8 720 lm
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8 390 lm
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8 445 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	830 blanc chaud	3000 K	>80	8 125 lm
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	10 965 lm
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	10 550 lm
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	11 430 lm
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	10 995 lm
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	12 975 lm
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	12 485 lm
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9 730 lm
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9 360 lm
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9 420 lm
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	840 blanc neutre	4000 K	>80	9 065 lm
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5 185 lm
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5 405 lm
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	6 135 lm
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4 600 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4 455 lm
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6 635 lm
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6 920 lm
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	7 855 lm
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	5 890 lm
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	5 700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6 370 lm
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	6 640 lm
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	7 535 lm
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	5 650 lm
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RVBW	-	N.A.	5 470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Non
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Non
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Non
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Non
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Non
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Non
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Non
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Non
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Non
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Non
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Non
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Non
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Non
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Non
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Oui
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Oui
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Oui
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Oui
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Oui
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Non
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Non
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Non
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Non
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Non
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Non
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Non
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Non
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Non
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Non
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Non
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Non
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Non
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Non
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Oui
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Oui
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Oui
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Oui
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Oui
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Oui
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Non
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Non
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Non
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Non
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Non
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Non
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Non
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Non
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Non
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Non
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Oui
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Non
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Non
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Non
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Non
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Non
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Oui
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Oui
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Oui
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Oui
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Oui
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Oui
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Oui
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Oui
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Non
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Non
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Non
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Non
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Non
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Non
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Non
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Non
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Non
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Non
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Non
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Non
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Non
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Non
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Non
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Oui
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Oui
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Oui
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Oui
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Oui
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Oui

