



Architectonische LED-schijnwerper voor vaste of dynamische verlichting

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Voordelen

- Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en instelbaar wit
- Groot aantal bundelhoeken van smalle spot tot brede schijnwerper
- Verkrijgbaar met interface voor DMX512/RDM-regelaars

UniFlood C Pro

Kenmerken

- Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik
- Optische verdelingen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° en 60°
- Verstelbare kantelhoek: $\pm 90^\circ$
- Doorvoerbedrading voor DMX-signalen via specifieke kabels met IP67-connectors

Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Landschap
- Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid


- Alleen voor buitengebruik

Versions





UniFlood C Pro

Maatschets



Maatschets



Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Type lichtkap	Helder glas
Kleur behuizing	Donkergrijs
IK-classificatie	IK06
Beschermingsklasse	IP 66
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full		Gecorreleerde		
	Product Name	Kleur lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169503427	BVP371	827	2700 K	>80	1.570 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
8720169503434	BVP371	827	2700 K	>80	1.440 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
8720169503441	BVP371	827	2700 K	>80	1.635 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
8720169503458	BVP371	827	2700 K	>80	1.500 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
8720169503465	DMX				
	24W HE				
	BVP371	827	2700 K	>80	1.855 lm
	12LED	warmwit			
8720169503472	BVP371	827	2700 K	>80	1.705 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
8720169503489	BVP371	827	2700 K	>80	1.390 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
8720169503496	BVP371	827	2700 K	>80	1.280 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	24W HE				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169503502	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
8720169503595	BVP371	827	2700 K	>80	1.345 lm
	12LED	warmwit			
	27K				
	220V				
8720169503519	60 24W				
	HE				
8720169503601	BVP371	830	3000 K	>80	1.405 lm
	12LED	warmwit			
	30K				
	220V				
8720169503618	60 24W				
	HE				
8720169503533	BVP371	830	3000 K	>80	1.505 lm
	12LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
8720169503540	DMX				
	24W HE				
8720169503557	BVP371	830	3000 K	>80	1.565 lm
	12LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
8720169503564	DMX				
	24W HE				
8720169503571	BVP371	830	3000 K	>80	1.780 lm
	12LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
8720169503588	DMX				
	24W HE				
8720169503625	BVP371	840	4000 K	>80	1.825 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
8720169503632	DMX				
	24W HE				
8720169503649	BVP371	840	4000 K	>80	1.905 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
8720169503656	DMX				
	24W HE				
8720169503663	BVP371	840	4000 K	>80	2.160 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
8720169503670	DMX				
	24W HE				

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	40K				
	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
8720169503687	BVP371	840	4000 K	>80	1.620 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	24W HE				
8720169503694	BVP371	840	4000 K	>80	1.485 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
8720169503700	BVP371	840	4000 K	>80	1.570 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 24W				
	HE				
8720169503717	BVP371	840	4000 K	>80	1.440 lm
	12LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	24W HE				
8720169503724	BVP371	RGB	-	N.A.	880 lm
	12LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
8720169503731	BVP371	RGB	-	N.A.	920 lm
	12LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				
8720169503748	BVP371	RGB	-	N.A.	1.040 lm
	12LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
8720169503755	BVP371	RGB	-	N.A.	780 lm
	12LED				
	RGB				
	220V 45				
Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	DMX				
	24W HE				
8720169503762	BVP371	RGB	-	N.A.	755 lm
	12LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	24W HE				
8720169503779	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
8720169503786	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				
8720169503793	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
8720169503809	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	24W HE				
8720169503816	BVP371	RGBW	-	N.A.	940 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	24W HE				
8720169503823	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.045 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
8720169503830	BVP371	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
	12LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.235 lm
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	925 lm
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	900 lm
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.295 lm
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.350 lm
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.530 lm
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.150 lm
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.110 lm
8720169503922	BVP372 16LED	827 warmwit	2700 K	>80	2.465 lm
	27K				
	220V 10				
	40W HP				
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.240 lm
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.570 lm
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.335 lm
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.915 lm
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.650 lm
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.185 lm
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	1.990 lm
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	827 warmwit	2700 K	>80	2.115 lm
8720169504011	BVP372 16LED	827 warmwit	2700 K	>80	1.925 lm

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504028	BVP372	830	3000 K	>80	2.570 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	40W HP				
8720169504035	BVP372	830	3000 K	>80	2.340 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169504042	BVP372	830	3000 K	>80	2.680 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	40W HP				
8720169504059	BVP372	830	3000 K	>80	2.435 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
8720169504066	BVP372	830	3000 K	>80	3.040 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	40W HP				
8720169504073	BVP372	830	3000 K	>80	2.765 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
8720169504080	BVP372	830	3000 K	>80	2.280 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	40W HP				
8720169504097	BVP372	830	3000 K	>80	2.075 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
8720169504103	BVP372	830	3000 K	>80	2.210 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
	27K				
	220V				
	60 40W				
	HP				
8720169504110	BVP372	830	3000 K	>80	2.010 lm
	16LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504127	BVP372	840	4000 K	>80	2.870 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	40W HP				
8720169504134	BVP372	840	4000 K	>80	2.610 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169504141	BVP372	840	4000 K	>80	2.990 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	40W HP				
8720169504158	BVP372	840	4000 K	>80	2.720 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
8720169504165	BVP372	840	4000 K	>80	3.395 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	40W HP				
8720169504172	BVP372	840	4000 K	>80	3.085 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
8720169504189	BVP372	840	4000 K	>80	2.545 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	40W HP				
8720169504196	BVP372	840	4000 K	>80	2.315 lm
	16LED	neutraalwit			

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	40K				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
8720169504202	BVP372	840	4000 K	>80	2.465 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 40W				
	HP				
8720169504219	BVP372	840	4000 K	>80	2.240 lm
	16LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504226	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
8720169504233	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
8720169504240	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
8720169504257	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
8720169504264	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504271	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.515 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
	DMX				
	40W HP				
8720169504288	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.575 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
8720169504295	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.790 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
8720169504301	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.340 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
8720169504318	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.300 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
8720169504325	BVP372	827	2700 K	>80	2.945 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	50W HP				
8720169504332	BVP372	827	2700 K	>80	2.745 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504349	BVP372	827	2700 K	>80	3.070 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	50W HP				
8720169504356	BVP372	827	2700 K	>80	2.860 lm
	18LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				
8720169504363	BVP372	827	2700 K	>80	3.485 lm
	18LED	warmwit			

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	27K						30K				
	220V 30						220V 15				
	50W HP						DMX				
8720169504370	BVP372	827	2700 K	>80	3.250 lm		50W HP				
	18LED	warmwit				8720169504462	BVP372	830	3000 K	>80	3.635 lm
	27K						18LED	warmwit			
	220V 30						30K				
	DMX						220V 30				
	50W HP						50W HP				
8720169504387	BVP372	827	2700 K	>80	2.615 lm	8720169504479	BVP372	830	3000 K	>80	3.390 lm
	18LED	warmwit					18LED	warmwit			
	27K						30K				
	220V 45						220V 30				
	50W HP						DMX				
8720169504394	BVP372	827	2700 K	>80	2.435 lm		50W HP				
	18LED	warmwit				8720169504486	BVP372	830	3000 K	>80	2.725 lm
	27K						18LED	warmwit			
	220V 45						30K				
	DMX						220V 45				
	50W HP						50W HP				
8720169504400	BVP372	827	2700 K	>80	2.530 lm	8720169504493	BVP372	830	3000 K	>80	2.540 lm
	18LED	warmwit					18LED	warmwit			
	27K						30K				
	220V						220V 45				
	60 50W						DMX				
	HP						50W HP				
8720169504417	BVP372	827	2700 K	>80	2.360 lm	8720169504509	BVP372	830	3000 K	>80	2.640 lm
	18LED	warmwit					18LED	warmwit			
	27K						30K				
	220V						220V				
	60 DMX						60 50W				
	50W HP						HP				
8720169504424	BVP372	830	3000 K	>80	3.070 lm	8720169504516	BVP372	830	3000 K	>80	2.460 lm
	18LED	warmwit					18LED	warmwit			
	30K						30K				
	220V 10						220V				
	50W HP						60 DMX				
8720169504431	BVP372	830	3000 K	>80	2.865 lm		50W HP				
	18LED	warmwit				8720169504523	BVP372	840	4000 K	>80	3.430 lm
	30K						18LED	neutraalwit			
	220V 10						40K				
	DMX						220V 10				
	50W HP						50W HP				
8720169504448	BVP372	830	3000 K	>80	3.200 lm	8720169504530	BVP372	840	4000 K	>80	3.195 lm
	18LED	warmwit					18LED	neutraalwit			
	30K						40K				
	220V 15						220V 10				
	50W HP						DMX				
8720169504455	BVP372	830	3000 K	>80	2.985 lm		50W HP				
	18LED	warmwit									

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	3.575 lm
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	3.330 lm
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	4.055 lm
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	3.780 lm
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	3.040 lm
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	2.835 lm
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	2.945 lm
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	840 neutraalwit	4000 K	>80	2.745 lm
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10	RGB	-	N.A.	1.570 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	DMX 50W HP				
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.635 lm
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.855 lm
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.390 lm
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.345 lm
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.530 lm
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.895 lm

	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169504714	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
	20LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	50W HP				
8720169504721	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.045 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	50W HP				
8720169504738	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.130 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				
8720169504745	BVP372	RGBW	-	N.A.	2.420 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	50W HP				
8720169504752	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.815 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	50W HP				
8720169504769	BVP372	RGBW	-	N.A.	1.755 lm
	20LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	50W HP				
8720169504776	BVP373	827	2700 K	>80	4.945 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504783	BVP373	827	2700 K	>80	4.640 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169504790	BVP373	827	2700 K	>80	5.155 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
8720169504806	BVP373	827	2700 K	>80	4.835 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169504813	BVP373	827	2700 K	>80	5.850 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	80W HP				
8720169504820	BVP373	827	2700 K	>80	5.490 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169504837	BVP373	827	2700 K	>80	4.385 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	80W HP				
8720169504844	BVP373	827	2700 K	>80	4.115 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169504851	BVP373	827	2700 K	>80	4.250 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 80W				
	HP				
8720169504868	BVP373	827	2700 K	>80	3.985 lm
	30LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169504875	BVP373	830	3000 K	>80	5.160 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504882	BVP373	830	3000 K	>80	4.840 lm
	30LED	warmwit			
	30K				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169504899	BVP373	830	3000 K	>80	5.375 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	80W HP				
8720169504905	BVP373	830	3000 K	>80	5.045 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169504912	BVP373	830	3000 K	>80	6.100 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	80W HP				
8720169504929	BVP373	830	3000 K	>80	5.725 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169504936	BVP373	830	3000 K	>80	4.575 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	80W HP				
8720169504943	BVP373	830	3000 K	>80	4.295 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169504950	BVP373	830	3000 K	>80	4.430 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 80W				
	HP				
8720169504967	BVP373	830	3000 K	>80	4.155 lm
	30LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169504974	BVP373	840	4000 K	>80	5.755 lm
	30LED	neutraalwit			

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	40K				
	220V 10				
	80W HP				
8720169504981	BVP373	840	4000 K	>80	5.400 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169504998	BVP373	840	4000 K	>80	6.000 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	80W HP				
8720169505001	BVP373	840	4000 K	>80	5.625 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169505018	BVP373	840	4000 K	>80	6.810 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	80W HP				
8720169505025	BVP373	840	4000 K	>80	6.385 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169505032	BVP373	840	4000 K	>80	5.105 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	80W HP				
8720169505049	BVP373	840	4000 K	>80	4.790 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169505056	BVP373	840	4000 K	>80	4.945 lm
	30LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 80W				
	HP				
8720169505063	BVP373	840	4000 K	>80	4.640 lm
	30LED	neutraalwit			

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169505070	BVP373	RGB	-	N.A.	2.695 lm
	30LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169505087	BVP373	RGB	-	N.A.	2.810 lm
	30LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169505094	BVP373	RGB	-	N.A.	3.190 lm
	30LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169505100	BVP373	RGB	-	N.A.	2.390 lm
	30LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169505117	BVP373	RGB	-	N.A.	2.315 lm
	30LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169505124	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169505131	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169505148	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.170 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 30				
Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	DMX				
	80W HP				
8720169505155	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.125 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169505162	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.025 lm
	32LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169505179	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.370 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	80W HP				
8720169505186	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.515 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	80W HP				
8720169505193	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	80W HP				
8720169505209	BVP373	RGBW	-	N.A.	2.990 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	80W HP				
8720169505216	BVP373	RGBW	-	N.A.	2.895 lm
	32LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	80W HP				
8720169505223	BVP373	827 warmwit	2700 K	>80	6.175 lm
	36LED				
	27K				
	220V 10				
	100W				
	HP				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505230	BVP373	827	2700 K	>80	5.720 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505247	BVP373	827	2700 K	>80	6.440 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
8720169505254	BVP373	827	2700 K	>80	5.965 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505261	BVP373	827	2700 K	>80	7.310 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	100W				
	HP				
8720169505278	BVP373	827	2700 K	>80	6.770 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505285	BVP373	827	2700 K	>80	5.480 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	100W				
	HP				
8720169505292	BVP373	827	2700 K	>80	5.075 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505308	BVP373	827	2700 K	>80	5.305 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		
	Product		kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505315	60				
	100W				
	HP				
8720169505315	BVP373	827	2700 K	>80	4.915 lm
	36LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
8720169505322	BVP373	830	3000 K	>80	6.445 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	100W				
	HP				
8720169505339	BVP373	830	3000 K	>80	5.970 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505346	BVP373	830	3000 K	>80	6.715 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
8720169505353	BVP373	830	3000 K	>80	6.220 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505360	BVP373	830	3000 K	>80	7.625 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	100W				
	HP				
8720169505377	BVP373	830	3000 K	>80	7.060 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505384	BVP373	830	3000 K	>80	5.715 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	100W				
	HP				
8720169505391	BVP373	830	3000 K	>80	5.295 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
8720169505407	BVP373	830	3000 K	>80	5.535 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60				
	100W				
8720169505414	BVP373	830	3000 K	>80	5.125 lm
	36LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
8720169505421	BVP373	840	4000 K	>80	7.190 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	100W				
	HP				
8720169505438	BVP373	840	4000 K	>80	6.660 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
8720169505445	BVP373	840	4000 K	>80	7.495 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
8720169505452	BVP373	840	4000 K	>80	6.940 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505469	BVP373	840	4000 K	>80	8.505 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	100W				
8720169505476	BVP373	840	4000 K	>80	7.880 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
8720169505483	BVP373	840	4000 K	>80	6.380 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	100W				
8720169505490	BVP373	840	4000 K	>80	5.910 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
8720169505506	BVP373	840	4000 K	>80	6.175 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60				
8720169505513	BVP373	840	4000 K	>80	5.720 lm
	36LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
8720169505520	BVP373	RGB	-	N.A.	3.300 lm
	36LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169505537	BVP373	RGB	-	N.A.	3.440 lm
	36LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505544	BVP373	RGB	-	N.A.	3.905 lm
	36LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505551	BVP373	RGB	-	N.A.	2.930 lm
	36LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505568	BVP373	RGB	-	N.A.	2.835 lm
	36LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
8720169505575	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.175 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505582	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.355 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505599	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505605	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505612	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
8720169505629	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.995 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505636	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.165 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505643	BVP373	RGBW	-	N.A.	4.730 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505650	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.545 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
8720169505667	BVP373	RGBW	-	N.A.	3.435 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505674	BVP374	827	2700 K	>80	7.540 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	120W				
8720169505681	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.040 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
8720169505698	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.855 lm
	48LED	warmwit			
8720169505704	27K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.340 lm
8720169505704	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
8720169505711	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	8.920 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
8720169505728	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	8.330 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
8720169505735	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	6.690 lm
8720169505735	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
8720169505742	BVP374	827	2700 K	>80	6.245 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				

	Full		Gecorreleerde		
	Product	Kleur	kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169505759	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	6.475 lm
	48LED	warmwit			
	27K				
8720169505766	220V				
	60				
	120W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	6.050 lm
8720169505773	48LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
8720169505780	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	7.865 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
8720169505780	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	7.345 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
8720169505797	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.195 lm
8720169505803	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
8720169505810	BVP374	830	3000 K	>80	7.655 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
8720169505827	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.305 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
8720169505827	220V 30				
	120W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.690 lm
	48LED	warmwit			

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505834	BVP374	830	3000 K	>80	6.975 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
8720169505841	BVP374	830	3000 K	>80	6.515 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505858	BVP374	830	3000 K	>80	6.755 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60				
	120W				
	HP				
8720169505865	BVP374	830	3000 K	>80	6.310 lm
	48LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169505872	BVP374	840	4000 K	>80	8.775 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	120W				
	HP				
8720169505889	BVP374	840	4000 K	>80	8.195 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505896	BVP374	840	4000 K	>80	9.145 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
	120W				
	HP				
8720169505902	BVP374	840	4000 K	>80	8.540 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505919	BVP374	840	4000 K	>80	10.380 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	120W				
	HP				
8720169505926	BVP374	840	4000 K	>80	9.695 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505933	BVP374	840	4000 K	>80	7.785 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
8720169505940	BVP374	840	4000 K	>80	7.270 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505957	BVP374	840	4000 K	>80	7.535 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60				
	120W				
	HP				
8720169505964	BVP374	840	4000 K	>80	7.040 lm
	48LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169505971	BVP374	RGB	-	N.A.	4.035 lm
	48LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505988	BVP374	RGB	-	N.A.	4.205 lm
	48LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169505995	BVP374	RGB	-	N.A.	4.775 lm
	48LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506008	BVP374	RGB	-	N.A.	3.580 lm
	48LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506015	BVP374	RGB	-	N.A.	3.465 lm
	48LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169506022	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506039	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506046	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506053	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506060	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169506077	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.940 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506084	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.150 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506091	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.845 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				
8720169506107	BVP374	RGBW	-	N.A.	4.385 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	120W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506114	BVP374	RGBW	–	N.A.	4.245 lm
	48LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	120W				
	HP				
8720169506121	BVP374	827	2700 K	>80	9.425 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	150W				
8720169506138	BVP374	827	2700 K	>80	9.065 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 10				
	DMX				
8720169506145	BVP374	827	2700 K	>80	9.820 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	150W				
8720169506152	BVP374	827	2700 K	>80	9.450 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 15				
	DMX				
8720169506169	BVP374	827	2700 K	>80	11.150 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	150W				
8720169506176	BVP374	827	2700 K	>80	10.725 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 30				
	DMX				
8720169506183	BVP374	827	2700 K	>80	8.360 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506190	150W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	8.045 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
	220V 45				
	DMX				
8720169506206	150W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	8.095 lm
	60LED	warmwit			
	27K				
8720169506213	220V				
	60				
	150W				
	HP				
	BVP374	827	2700 K	>80	7.790 lm
8720169506220	60LED	warmwit			
	27K				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
8720169506237	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.830 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 10				
8720169506244	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	9.455 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
8720169506251	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	10.245 lm
8720169506261	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 15				
	150W				
	HP				

	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
8720169506268	BVP374	830	3000 K	>80	11.630 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	11.190 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.720 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.390 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.445 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60				
	150W				
	HP				
	BVP374	830	3000 K	>80	8.125 lm
	60LED	warmwit			
	30K				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
BVP374	840	4000 K	>80	10.965 lm	
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				
	150W				
	HP				
BVP374	840	4000 K	>80	10.550 lm	
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 10				

	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur	Kleurweergave-	
Order Code	Name	lichtbron	(nom.)	index (CRI)	Lichtstroom
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	11.430 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	10.995 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	12.975 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	12.485 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.730 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	150W				
	HP				
BVP374	840	4000 K	>80	9.360 lm	
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
	BVP374	840	4000 K	>80	9.420 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60				
	150W				
	HP				

Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Product	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169506411	BVP374	840	4000 K	>80	9.065 lm
	60LED	neutraalwit			
	40K				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
8720169506428	BVP374	RGB	-	N.A.	5.185 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506435	BVP374	RGB	-	N.A.	5.405 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506442	BVP374	RGB	-	N.A.	6.135 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506459	BVP374	RGB	-	N.A.	4.600 lm
	60LED				
	RGB				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506466	BVP374	RGB	-	N.A.	4.455 lm
	60LED				
	RGB				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
8720169506473	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
Order Code	Full	Kleur	Gecorreleerde		Lichtstroom
	Product	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	
8720169506480	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506497	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506503	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506510	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
8720169506527	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506534	BVP374	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506541	BVP374	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8720169506558	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.650 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
8720169506565	BVP374	RGBW	-	N.A.	5.470 lm
	60LED				

Order Code	Full Product	Kleur	Gecorreleerde		
	Name	lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169503427	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503434	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503441	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503458	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503465	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503472	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503489	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503496	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503502	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503519	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503526	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503533	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503540	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503557	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503564	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503571	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503588	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503595	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503601	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503618	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503625	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Nee
8720169503632	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503649	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Nee
8720169503656	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503663	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Nee
8720169503670	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503687	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Nee
8720169503694	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503700	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Nee
8720169503717	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503724	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169503731	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503748	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503755	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503762	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503779	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503786	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503793	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503809	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503816	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503823	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
8720169503830	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
8720169503847	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
8720169503854	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
8720169503861	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
8720169503878	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169503885	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169503892	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169503908	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169503915	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169503922	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nee
8720169503939	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169503946	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nee
8720169503953	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169503960	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nee
8720169503977	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169503984	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nee
8720169503991	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504004	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504011	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504028	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nee
8720169504035	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169504042	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nee
8720169504059	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504066	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nee
8720169504073	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504080	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nee
8720169504097	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504103	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504110	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504127	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Nee
8720169504134	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504141	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Nee
8720169504158	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504165	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Nee
8720169504172	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504189	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Nee
8720169504196	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504202	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Nee
8720169504219	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504226	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504233	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504240	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504257	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504264	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504271	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
8720169504288	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
8720169504295	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
8720169504301	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
8720169504318	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
8720169504325	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504332	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504349	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504356	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504363	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504370	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504387	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504394	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504400	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504417	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504424	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504431	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504448	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504455	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504462	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504479	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504486	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504493	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504509	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504516	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504523	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Nee
8720169504530	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504547	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Nee
8720169504554	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169504561	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Nee
8720169504578	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504585	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Nee
8720169504592	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504608	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Nee
8720169504615	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504622	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504639	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504646	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504653	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504660	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504677	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504684	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504691	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504707	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504714	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504721	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
8720169504738	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
8720169504745	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
8720169504752	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
8720169504769	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
8720169504776	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504783	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504790	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nee
8720169504806	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169504813	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nee
8720169504820	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169504837	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nee
8720169504844	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169504851	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nee
8720169504868	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169504875	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504882	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504899	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nee
8720169504905	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169504912	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nee
8720169504929	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169504936	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nee
8720169504943	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169504950	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nee
8720169504967	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169504974	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Nee
8720169504981	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169504998	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Nee
8720169505001	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505018	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Nee
8720169505025	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505032	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Nee
8720169505049	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505056	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Nee
8720169505063	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505070	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169505087	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505094	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505100	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505117	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505124	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169505131	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505148	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505155	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505162	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505179	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
8720169505186	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
8720169505193	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
8720169505209	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
8720169505216	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
8720169505223	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505230	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505247	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505254	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505261	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505278	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505285	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505292	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505308	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505315	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505322	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505339	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505346	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505353	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505360	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505377	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505384	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505391	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505407	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505414	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505421	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Nee
8720169505438	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505445	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Nee
8720169505452	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505469	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Nee
8720169505476	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505483	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Nee
8720169505490	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505506	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Nee
8720169505513	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505520	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505537	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505544	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505551	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505568	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505575	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505582	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505599	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169505605	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505612	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505629	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
8720169505636	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
8720169505643	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
8720169505650	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
8720169505667	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
8720169505674	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505681	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505698	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nee
8720169505704	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505711	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505728	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505735	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505742	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505759	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505766	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505773	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505780	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505797	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nee
8720169505803	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505810	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505827	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505834	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505841	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505858	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505865	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505872	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Nee
8720169505889	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505896	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Nee
8720169505902	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505919	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Nee
8720169505926	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169505933	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nee
8720169505940	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169505957	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Nee
8720169505964	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169505971	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169505988	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169505995	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506008	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506015	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169506022	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169506039	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169506046	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506053	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506060	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
8720169506077	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
8720169506084	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
8720169506091	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
8720169506107	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
8720169506114	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169506121	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506138	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506145	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nee
8720169506152	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506169	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506176	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506183	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506190	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506206	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506213	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506220	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506237	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506244	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nee
8720169506251	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506268	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506275	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506282	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506299	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506305	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506312	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506329	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Nee
8720169506336	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506343	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169506350	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506367	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Nee
8720169506374	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506381	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Nee
8720169506398	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506404	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Nee
8720169506411	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506428	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506435	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506442	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506459	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506466	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506473	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506480	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506497	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506503	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506510	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
8720169506527	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
8720169506534	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
8720169506541	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
8720169506558	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
8720169506565	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ja

