



Projektor luminoso arquitetônico de LED para iluminação dinâmica ou fixa

UniFlood C Pro

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Benefícios

- Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável
- Ampla gama de ângulos de feixe, de Spot Estreito a Inundação Larga
- Disponível na opção de interface de controle DMX512/RDM

UniFlood C Pro

Características

- Design robusto, classificação IP66 para uso externo
- Distribuições ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°
- Ângulo de inclinação $\pm 90^\circ$ ajustável
- Cablagem passante para sinal DMX por meio de cabos dedicados com conectores IP67




Aplicação

- Pontes, Monumentos, Fachadas
- Cenário
- Parques e praças

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Desenho dimensional



Informações gerais

Driver incluído Sim

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico Vidro claro

Cor do compartimento Cinza escuro

Código de proteção mecânica contra impactos IK06

Código de proteção de entrada IP66

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Branco quente 827	2700 K	>80	1.570 lm
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Branco quente 827	2700 K	>80	1.855 lm
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Branco quente 827	2700 K	>80	1.390 lm
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.635 lm
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.505 lm
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.705 lm
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.565 lm
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.780 lm
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.335 lm
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Branco quente 830	3000 K	>80	1.290 lm
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Branco neutro 840	4000 K	>80	1.825 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.140 lm
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.465 lm
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.915 lm
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.185 lm
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.570 lm
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.340 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.680 lm
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.435 lm
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.040 lm
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.765 lm
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.280 lm
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.075 lm
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.210 lm
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.010 lm
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Branco neutro 840	4000 K	>80	2.545 lm
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.300 lm
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.945 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	2.745 lm
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	3.250 lm
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.865 lm
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.200 lm
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.985 lm
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.635 lm
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	3.390 lm
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.725 lm
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.540 lm
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	2.460 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.530 lm
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.045 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.815 lm
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	4.640 lm
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	4.835 lm
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Branco quente 827	2700 K	>80	4.385 lm
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.840 lm
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.045 lm
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.725 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.575 lm
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.295 lm
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	4.155 lm
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Branco neutro 840	4000 K	>80	6.810 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4.170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.025 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.515 lm
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.445 lm
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.970 lm
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.715 lm
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.220 lm
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.625 lm
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.060 lm
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.715 lm
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.295 lm
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.535 lm
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	5.125 lm
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.175 lm
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.355 lm
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.590 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.345 lm
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	7.655 lm
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.690 lm
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.515 lm
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	6.310 lm
911401776203	BVP374 48LED RGBW RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
911401776213	BVP374 48LED RGBW RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
911401776223	BVP374 48LED RGBW RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
911401776233	BVP374 48LED RGBW RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBW RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.830 lm
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.455 lm
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	10.245 lm
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	9.855 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	11.630 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Fluxo luminoso
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	11.190 lm
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.720 lm
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.390 lm
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.445 lm
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Branco quente 830	3000 K	>80	8.125 lm
911401776653	BVP374 60LED RGBW RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
911401776663	BVP374 60LED RGBW RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
911401776673	BVP374 60LED RGBW RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
911401776683	BVP374 60LED RGBW RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
911401776693	BVP374 60LED RGBW RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.470 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Não
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Não
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Não
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Não
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Sim
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Não
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Sim
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Sim
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Sim
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Sim
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Não
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Sim
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Sim
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Sim
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Sim
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Sim
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Sim
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Não
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Não
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Não
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Não
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Sim
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Não
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Sim
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Não
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Sim
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Não
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Sim
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Não
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Não
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Sim
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Sim
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Sim
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Sim
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Sim
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Não
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Sim
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Sim
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Não
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Sim
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Não
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Sim
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Sim
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Sim
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Sim
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Sim
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Sim
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Sim
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Sim
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Não
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Sim
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Não
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Sim
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Sim
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Não
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Sim
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Sim
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Sim
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Sim
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Sim
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Não
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Sim
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Não
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Sim
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Não
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Sim
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Não
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Sim
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Não
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Sim
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Sim
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Sim
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Sim

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Sim
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Sim
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Sim
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Sim
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Sim
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Sim
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Sim
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Sim
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Sim
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Sim
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Sim
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Sim
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Não
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Não
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Não
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Sim
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Não
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Sim
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Não
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Sim
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Sim
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Sim
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Sim
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Sim
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Sim
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Sim
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Sim
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Sim



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2024, Junho 27 - Dados sujeitos a alteração