



Reflector architectural cu LED pentru iluminat static sau dinamic

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro oferă o eleganță robustă unică, cu o formă cilindrică și linii fluide care conectează elegant partea din față cu cea din spate a carcasei. Acesta este un reflector architectural compact, în care fiecare element are un scop: secțiunea frontală asigură un iluminat excepțional, în timp ce secțiunea din spate adăpostește toate componentele electrice. Între cele două, aripioarele disipează căldura și, de asemenea, au rol decorativ. Clasificat pentru exterior, Philips UniFlood C Pro este un reflector architectural cu LED, rentabil, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisaje și spațiile exterioare. Designul mecanic robust și sistemul optic de eficiență ridicată îl fac ideal pentru iluminarea fațadelor exterioare cu mai multe etaje, a podurilor, a punctelor de atracție și a monumentelor. Arhitecții și designerii au libertatea de a explora o gamă largă de concepte și modele, fără limitări, datorită paletelor de culori, lentilelor multiple pentru disiparea luminii și opțiunii de control DMX512/RDM.

Beneficii

- Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil
- Gamă largă de unghiuri de distribuție luminoasă, de la spot îngust până la flux larg
- Disponibil în opțiunea cu interfață de control DMX512/RDM

Caracteristici

- Design robust, clasificat IP66 pentru utilizare în exterior
- Distribuții optice: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° și 60°
- Unghi de înclinație reglabil la ±90°
- Cablaj continuu pentru semnalul DMX prin cablurile dedicate cu conectori IP67

UniFlood C Pro


Cerere

- Poduri, Monumente, Façade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe

Warnings and safety

- Doar pentru uz în exterior

Cote



Informații generale	
Balast inclus	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Culoare carcasă	Gri închis
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.570 lm
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.440 lm
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.635 lm
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.500 lm
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.855 lm
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.705 lm
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.390 lm
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.280 lm
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.345 lm
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Alb cald 827	2700 K	>80	1.235 lm
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.635 lm
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.505 lm
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.705 lm
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.565 lm
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.935 lm
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.780 lm
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.450 lm
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.335 lm
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.405 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Alb cald 830	3000 K	>80	1.290 lm
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.825 lm
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.675 lm
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.905 lm
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.750 lm
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.160 lm
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.985 lm
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.620 lm
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.485 lm
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.570 lm
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Alb neutru 840	4000 K	>80	1.440 lm
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	880 lm
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	920 lm
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	1.040 lm
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	780 lm
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	755 lm
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.140 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	Flux
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.290 lm
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.045 lm
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.090 lm
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1.235 lm
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	925 lm
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	900 lm
50387899	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.295 lm
50388599	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.350 lm
50389299	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.530 lm
50390899	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.150 lm
50391599	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1.110 lm
50392299	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.465 lm
50393999	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.240 lm
50394699	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.570 lm
50395399	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.335 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	Flux
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	
50396099	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.915 lm
50397799	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.650 lm
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.185 lm
50399199	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	1.990 lm
50400499	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.115 lm
50401199	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	1.925 lm
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.570 lm
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.340 lm
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.680 lm
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.435 lm
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	3.040 lm
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.765 lm
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.280 lm
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.075 lm
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.210 lm
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.010 lm
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.870 lm
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.610 lm
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.990 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.720 lm
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.395 lm
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.085 lm
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.545 lm
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.315 lm
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.465 lm
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.240 lm
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.580 lm
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.650 lm
50424099	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.870 lm
50425799	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.400 lm
50426499	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.360 lm
50427199	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.515 lm
50428899	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.575 lm
50429599	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.790 lm
50430199	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.340 lm
50431899	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.	1.300 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.945 lm
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.745 lm
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	3.070 lm
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.860 lm
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	3.485 lm
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	3.250 lm
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.615 lm
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.435 lm
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.530 lm
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	2.360 lm
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	3.070 lm
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.865 lm
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	3.200 lm
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.985 lm
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	3.635 lm
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	3.390 lm
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.725 lm
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.540 lm
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.640 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	2.460 lm
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.430 lm
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.195 lm
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.575 lm
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.330 lm
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	4.055 lm
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.780 lm
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	3.040 lm
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.835 lm
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.945 lm
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	2.745 lm
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.570 lm
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.635 lm
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.855 lm
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.390 lm
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1.345 lm
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.140 lm
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.230 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.530 lm
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.895 lm
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.835 lm
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.045 lm
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.130 lm
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2.420 lm
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.815 lm
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1.755 lm
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.945 lm
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.640 lm
50479099	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.155 lm
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.835 lm
50481399	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.850 lm
50482099	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.490 lm
50483799	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.385 lm
50484499	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.115 lm
50485199	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.250 lm
50486899	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	3.985 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.160 lm
50488299	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	4.840 lm
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.375 lm
50490599	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.045 lm
50491299	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.100 lm
50492999	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.725 lm
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	4.575 lm
50494399	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	4.295 lm
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	4.430 lm
50496799	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	4.155 lm
50497499	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.755 lm
50498199	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.400 lm
50499899	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.000 lm
50500199	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.625 lm
50501899	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.810 lm
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.385 lm
50503299	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.105 lm
50504999	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	4.790 lm
50505699	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	4.945 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50506399	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	4.640 lm
50507099	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.695 lm
50508799	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.810 lm
50509499	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	3.190 lm
50510099	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.390 lm
50511799	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2.315 lm
50512499	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.520 lm
50513199	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.670 lm
50514899	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4.170 lm
50515599	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.125 lm
50516299	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.025 lm
50517999	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.370 lm
50518699	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.515 lm
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3.990 lm
50520999	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2.990 lm
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2.895 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.175 lm
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.720 lm
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.440 lm
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.965 lm
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.310 lm
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.770 lm
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.480 lm
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.075 lm
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	5.305 lm
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	4.915 lm
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.445 lm
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.970 lm
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.715 lm
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.220 lm
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	7.625 lm
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	7.060 lm
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.715 lm
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.295 lm
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.535 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	5.125 lm
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.190 lm
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.660 lm
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.495 lm
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.940 lm
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	8.505 lm
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.880 lm
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.380 lm
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.910 lm
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	6.175 lm
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	5.720 lm
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.300 lm
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.440 lm
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3.905 lm
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2.930 lm
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2.835 lm
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.175 lm
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.355 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	Flux
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.945 lm
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.705 lm
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.590 lm
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.995 lm
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.165 lm
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4.730 lm
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.545 lm
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3.435 lm
50567499	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.540 lm
50568199	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.040 lm
50569899	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.855 lm
50570499	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.340 lm
50571199	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	8.920 lm
50572899	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	8.330 lm
50573599	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.690 lm
50574299	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.245 lm
50575999	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.475 lm
50576699	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	6.050 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	Flux
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	
50577399	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	7.865 lm
50578099	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	7.345 lm
50579799	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.195 lm
50580399	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	7.655 lm
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	9.305 lm
50582799	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.690 lm
50583499	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.975 lm
50584199	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.515 lm
50585899	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.755 lm
50586599	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	6.310 lm
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	8.775 lm
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	8.195 lm
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.145 lm
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	8.540 lm
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	10.380 lm
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.695 lm
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.785 lm
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.270 lm
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.535 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	7.040 lm
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.035 lm
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.205 lm
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4.775 lm
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3.580 lm
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3.465 lm
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.165 lm
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.380 lm
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6.110 lm
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.580 lm
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.435 lm
50607799	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.940 lm
50608499	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.150 lm
50609199	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5.845 lm
50610799	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.385 lm
50611499	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4.245 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de	de culoare	redare a	Flux
		lumină	corelată (nom.)	culorilor	luminos
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	9.425 lm
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	9.065 lm
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	9.820 lm
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	9.450 lm
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	11.150 lm
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	10.725 lm
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	8.360 lm
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	8.045 lm
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	8.095 lm
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Alb cald 827	2700 K	>80	7.790 lm
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	9.830 lm
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	9.455 lm
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	10.245 lm
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	9.855 lm
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	11.630 lm
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	11.190 lm
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.720 lm
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.390 lm
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.445 lm

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Alb cald 830	3000 K	>80	8.125 lm
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	10.965 lm
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	10.550 lm
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	11.430 lm
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	10.995 lm
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	12.975 lm
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	12.485 lm
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.730 lm
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.360 lm
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.420 lm
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Alb neutru 840	4000 K	>80	9.065 lm
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5.185 lm
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5.405 lm
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	6.135 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Culoare	Temperatură	Indice de	
		sursă de lumină	de culoare corelată (nom.)	redare a culorilor (IRC)	Flux luminos
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4.600 lm
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4.455 lm
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.635 lm
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.920 lm
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.855 lm
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.890 lm
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.700 lm
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.370 lm
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6.640 lm
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7.535 lm
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.650 lm
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5.470 lm

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
50387899	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50388599	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50389299	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50390899	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50391599	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50392299	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
50393999	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50394699	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
50395399	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50396099	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
50397799	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
50399199	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50400499	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
50401199	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50424099	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50425799	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50426499	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50427199	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
50428899	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
50429599	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
50430199	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
50431899	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50479099	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50481399	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
50482099	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50483799	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
50484499	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50485199	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
50486899	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
50488299	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
50490599	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50491299	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
50492999	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
50494399	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
50496799	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50497499	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
50498199	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50499899	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
50500199	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50501899	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50503299	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
50504999	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50505699	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
50506399	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50507099	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50508799	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50509499	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50510099	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50511799	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50512499	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50513199	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50514899	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50515599	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50516299	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50517999	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
50518699	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
50520999	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
50567499	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
50568199	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50569899	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
50570499	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50571199	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
50572899	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50573599	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
50574299	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50575999	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
50576699	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50577399	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
50578099	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50579799	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
50580399	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
50582799	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50583499	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
50584199	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50585899	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
50586599	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
50607799	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
50608499	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
50609199	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
50610799	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
50611499	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50342799	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50343499	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50344199	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nu
50345899	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Da
50346599	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nu
50347299	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	Da
50348999	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nu
50349699	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	Da
50350299	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nu
50351999	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	Da
50352699	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nu
50353399	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	Da
50354099	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nu
50355799	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	Da
50356499	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nu
50357199	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Da
50358899	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nu
50359599	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	Da
50360199	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nu
50361899	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	Da
50362599	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	Nu
50363299	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	Da
50364999	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	Nu
50365699	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	Da
50366399	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	Nu
50367099	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	Da
50368799	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	Nu
50369499	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	Da
50370099	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	Nu
50371799	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Da
50372499	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	Da
50373199	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	Da
50374899	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	Da
50375599	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	Da
50376299	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	Da
50377999	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Da
50378699	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Da
50379399	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Da
50380999	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Da
50381699	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Da
50382399	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Da
50383099	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Da
50384799	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Da
50385499	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Da
50386199	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Da
50387899	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	Da
50388599	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	Da
50389299	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	Da
50390899	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	Da
50391599	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	Da
50392299	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nu
50393999	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	Da
50394699	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50395399	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	Da
50396099	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nu
50397799	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	Da
50398499	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nu
50399199	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	Da
50400499	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nu
50401199	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	Da
50402899	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nu
50403599	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	Da
50404299	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nu
50405999	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	Da
50406699	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nu
50407399	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	Da
50408099	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nu
50409799	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	Da
50410399	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nu
50411099	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	Da
50412799	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	Nu
50413499	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	Da
50414199	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	Nu
50415899	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	Da
50416599	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	Nu
50417299	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	Da
50418999	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	Nu
50419699	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	Da
50420299	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	Nu
50421999	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	Da
50422699	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Da
50423399	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Da
50424099	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Da
50425799	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Da
50426499	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Da
50427199	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Da
50428899	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Da
50429599	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Da
50430199	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Da
50431899	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Da
50432599	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nu
50433299	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	Da
50434999	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nu
50435699	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	Da
50436399	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nu
50437099	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	Da
50438799	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nu
50439499	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	Da
50440099	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nu
50441799	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	Da
50442499	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nu
50443199	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	Da
50444899	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nu
50445599	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50446299	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nu
50447999	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	Da
50448699	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nu
50449399	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	Da
50450999	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nu
50451699	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	Da
50452399	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	Nu
50453099	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	Da
50454799	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	Nu
50455499	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	Da
50456199	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	Nu
50457899	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	Da
50458599	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	Nu
50459299	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	Da
50460899	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	Nu
50461599	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	Da
50462299	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	Da
50463999	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	Da
50464699	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	Da
50465399	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	Da
50466099	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Da
50467799	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Da
50468499	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Da
50469199	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Da
50470799	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Da
50471499	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Da
50472199	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Da
50473899	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Da
50474599	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Da
50475299	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Da
50476999	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Da
50477699	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nu
50478399	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	Da
50479099	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nu
50480699	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	Da
50481399	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nu
50482099	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	Da
50483799	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nu
50484499	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	Da
50485199	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nu
50486899	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	Da
50487599	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nu
50488299	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	Da
50489999	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nu
50490599	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	Da
50491299	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nu
50492999	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	Da
50493699	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50494399	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	Da
50495099	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nu
50496799	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	Da
50497499	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	Nu
50498199	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	Da
50499899	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	Nu
50500199	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	Da
50501899	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	Nu
50502599	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	Da
50503299	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	Nu
50504999	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	Da
50505699	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	Nu
50506399	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	Da
50507099	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	Da
50508799	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	Da
50509499	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	Da
50510099	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	Da
50511799	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	Da
50512499	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Da
50513199	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Da
50514899	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Da
50515599	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Da
50516299	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Da
50517999	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Da
50518699	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Da
50519399	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Da
50520999	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Da
50521699	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Da
50522399	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nu
50523099	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	Da
50524799	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nu
50525499	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	Da
50526199	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nu
50527899	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	Da
50528599	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nu
50529299	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	Da
50530899	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nu
50531599	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	Da
50532299	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nu
50533999	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	Da
50534699	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nu
50535399	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	Da
50536099	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nu
50537799	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	Da
50538499	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nu
50539199	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	Da
50540799	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nu
50541499	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	Da
50542199	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50543899	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	Da
50544599	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	Nu
50545299	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	Da
50546999	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	Nu
50547699	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	Da
50548399	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	Nu
50549099	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	Da
50550699	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	Nu
50551399	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	Da
50552099	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	Da
50553799	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	Da
50554499	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	Da
50555199	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	Da
50556899	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	Da
50557599	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Da
50558299	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Da
50559999	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Da
50560599	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Da
50561299	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Da
50562999	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Da
50563699	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Da
50564399	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Da
50565099	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Da
50566799	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Da
50567499	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nu
50568199	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	Da
50569899	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nu
50570499	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	Da
50571199	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nu
50572899	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	Da
50573599	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nu
50574299	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	Da
50575999	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nu
50576699	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	Da
50577399	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nu
50578099	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	Da
50579799	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nu
50580399	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	Da
50581099	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nu
50582799	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	Da
50583499	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50584199	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	Da
50585899	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nu
50586599	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	Da
50587299	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	Nu
50588999	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	Da
50589699	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	Nu
50590299	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	Da
50591999	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	Nu
50592699	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	Da
50593399	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	Nu
50594099	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	Da
50595799	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	Nu
50596499	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	Da
50597199	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	Da
50598899	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	Da
50599599	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	Da
50600899	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	Da
50601599	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	Da
50602299	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Da
50603999	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Da
50604699	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Da
50605399	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Da
50606099	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Da
50607799	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Da
50608499	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Da
50609199	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Da
50610799	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Da
50611499	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Da
50612199	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nu
50613899	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	Da
50614599	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nu
50615299	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	Da
50616999	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nu
50617699	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	Da
50618399	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nu
50619099	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	Da
50620699	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nu
50621399	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	Da
50622099	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nu
50623799	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	Da
50624499	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nu
50625199	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50626899	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nu
50627599	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	Da
50628299	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nu
50629999	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	Da
50630599	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nu
50631299	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	Da
50632999	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	Nu
50633699	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	Da
50634399	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	Nu
50635099	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	Da
50636799	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	Nu
50637499	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	Da
50638199	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	Nu
50639899	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	Da
50640499	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	Nu
50641199	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	Da
50642899	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	Da
50643599	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	Da
50644299	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	Da
50645999	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	Da
50646699	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
50647399	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Da
50648099	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Da
50649799	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Da
50650399	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Da
50651099	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Da
50652799	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Da
50653499	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Da
50654199	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Da
50655899	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Da
50656599	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Da

