



Arkitektonisk LED-strålkastare för fast eller dynamisk belysning

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro har en unik och robust elegans tack vare den cylindriska formen och de raka linjerna som sömlöst binder samman armaturhusets fram- och baksida. Strålkastarens kompakta arkitektoniska design är väl genomtänkt: framsidan ger enastående belysning medan baksidan rymmer alla elektriska komponenter. Mellan dessa två finns kylflänsar som leder bort värmen men som även har ett dekorativt syfte. Utomhusklassade Philips UniFlood C Pro är en kostnadseffektiv, arkitektonisk LED-strålkastare som har utformats för fasad-, landskaps- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska designen och högeffektiva optiken gör den perfekt för belysning av fasader med flera våningar, broar, landmärken och monument. Arkitekter och formgivare har friheten att utforska en mängd olika koncept och designer utan begränsningar tack vare utbudet av färger och spridningslinser samt DMX512/RDM-styrning.

Fördelar

- Finns i vitt, monokromatiska färger, RGB, RGBW och Tunable White
- Brett utbud av spridningsvinklar från smalstrålande spot till Wide Flood
- Finns med DMX512/RDM styrgränssnitt

Funktioner

- Robust design och IP66-klassad för utomhusbruk
- Optiska fördelningar: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° och 60°
- Justerbar ± 90 ° lutningsvinkel
- Genomgående kabeldragning för DMX-signal via särskilda kablar som har IP67-kontakter

UniFlood C Pro

Användning

- Broar, monument, fasader
- Landskap
- Parker och torg

Varning och Säkerhet




- Endast för utomhusbruk

Versions



UniFlood C Pro

Måttskiss



Allmän information

Driftdon ingår Ja

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa Klarglas

Armaturhusets färg Mörkgrå

Skyddskod för mekanisk påverkan IK06

Kod för kapslingsklass IP66

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Ljusteknik

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401773603	BVP371	827	2700 K	>80	1 570 lm
	12LED	varmvit			
	27K				
	220V 10				
	24W HE				
911401773623	BVP371	827	2700 K	>80	1 635 lm
	12LED	varmvit			
	27K				
	220V 15				
	24W HE				
911401773643	BVP371	827	2700 K	>80	1 855 lm
	12LED	varmvit			
	27K				
	220V 30				
	24W HE				
911401773663	BVP371	827	2700 K	>80	1 390 lm
	12LED	varmvit			
	27K				
	220V 45				
	24W HE				
911401773683	BVP371	827	2700 K	>80	1 345 lm
	12LED	varmvit			
	27K				
	220V				
	60 24W				
	HE				
911401773703	BVP371	830	3000 K	>80	1 635 lm
	12LED	varmvit			
	30K				
	220V 10				
	24W HE				
911401773723	BVP371	830	3000 K	>80	1 705 lm
	12LED	varmvit			
	30K				
	220V 15				
	24W HE				

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401773743	BVP371	830	3000 K	>80	1 935 lm
	12LED	varmvit			
	30K				
	220V 30				
	24W HE				
911401773763	BVP371	830	3000 K	>80	1 450 lm
	12LED	varmvit			
	30K				
	220V 45				
	24W HE				
911401773783	BVP371	830	3000 K	>80	1 405 lm
	12LED	varmvit			
	30K				
	220V				
	60 24W				
	HE				
911401773953	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 090 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	24W HE				
911401773963	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 140 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	24W HE				
911401773973	BVP371	RGBW	-	N.A.	1 290 lm
	12LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	24W HE				
911401773983	BVP371	RGBW	-	N.A.	970 lm
	12LED				

UniFlood C Pro

Order Code	Full		Korrelerad			Ljusflöde
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex		
	RGBNW					
	220V 45					
	DMX					
	24W HE					
911401773993	BVP371	RGBW	-	N.A.		940 lm
	12LED					
	RGBNW					
	220V					
	60 DMX					
	24W HE					
911401774003	BVP371	RGBW	-	N.A.		1 045 lm
	12LED					
	RGBWW					
	220V 10					
	DMX					
	24W HE					
911401774013	BVP371	RGBW	-	N.A.		1 090 lm
	12LED					
	RGBWW					
	220V 15					
	DMX					
	24W HE					
911401774023	BVP371	RGBW	-	N.A.		1 235 lm
	12LED					
	RGBWW					
	220V 30					
	DMX					
	24W HE					
911401774033	BVP371	RGBW	-	N.A.		925 lm
	12LED					
	RGBWW					
	220V 45					
	DMX					
	24W HE					
911401774043	BVP371	RGBW	-	N.A.		900 lm
	12LED					
	RGBWW					
	220V					
	60 DMX					
	24W HE					
911401774103	BVP372	827	2700 K	>80		2 465 lm
	16LED	varmvit				
	27K					
	220V 10					
	40W HP					
911401774123	BVP372	827	2700 K	>80		2 570 lm
	16LED	varmvit				
	27K					
	220V 15					
	40W HP					

Order Code	Full		Korrelerad			Ljusflöde
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex		
911401774143	BVP372	827	2700 K	>80		2 915 lm
	16LED	varmvit				
	27K					
	220V 30					
	40W HP					
911401774163	BVP372	827	2700 K	>80		2 185 lm
	16LED	varmvit				
	27K					
	220V 45					
	40W HP					
911401774183	BVP372	827	2700 K	>80		2 115 lm
	16LED	varmvit				
	27K					
	220V					
	60 40W					
	HP					
911401774203	BVP372	830	3000 K	>80		2 570 lm
	16LED	varmvit				
	30K					
	220V 10					
	40W HP					
911401774223	BVP372	830	3000 K	>80		2 680 lm
	16LED	varmvit				
	30K					
	220V 15					
	40W HP					
911401774243	BVP372	830	3000 K	>80		3 040 lm
	16LED	varmvit				
	30K					
	220V 30					
	40W HP					
911401774263	BVP372	830	3000 K	>80		2 280 lm
	16LED	varmvit				
	30K					
	220V 45					
	40W HP					
911401774283	BVP372	830	3000 K	>80		2 210 lm
	16LED	varmvit				
	30K					
	220V					
	60 40W					
	HP					
911401774403	BVP372	RGBW	-	N.A.		1 580 lm
	16LED					
	RGBNW					
	220V 10					
	DMX					
	40W HP					
911401774413	BVP372	RGBW	-	N.A.		1 650 lm
	16LED					

UniFlood C Pro

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
911401774423	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 870 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
911401774433	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 400 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
911401774443	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 360 lm
	16LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	40W HP				
911401774453	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 515 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	40W HP				
911401774463	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 575 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	40W HP				
911401774473	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 790 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	40W HP				
911401774483	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 340 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	40W HP				
911401774493	BVP372	RGBW	-	N.A.	1 300 lm
	16LED				
	RGBWW				
	220V				

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	60 DMX				
	40W HP				
911401774503	BVP372	827	2700 K	>80	2 945 lm
	18LED	varmvit			
	27K				
	220V 10				
	50W HP				
911401774523	BVP372	827	2700 K	>80	3 070 lm
	18LED	varmvit			
	27K				
	220V 15				
	50W HP				
911401774543	BVP372	827	2700 K	>80	3 485 lm
	18LED	varmvit			
	27K				
	220V 30				
	50W HP				
911401774563	BVP372	827	2700 K	>80	2 615 lm
	18LED	varmvit			
	27K				
	220V 45				
	50W HP				
911401774583	BVP372	827	2700 K	>80	2 530 lm
	18LED	varmvit			
	27K				
	220V				
	60 50W				
	HP				
911401774603	BVP372	830	3000 K	>80	3 070 lm
	18LED	varmvit			
	30K				
	220V 10				
	50W HP				
911401774623	BVP372	830	3000 K	>80	3 200 lm
	18LED	varmvit			
	30K				
	220V 15				
	50W HP				
911401774633	BVP372	830	3000 K	>80	2 985 lm
	18LED	varmvit			
	30K				
	220V 15				
	DMX				
	50W HP				
911401774643	BVP372	830	3000 K	>80	3 635 lm
	18LED	varmvit			
	30K				
	220V 30				
	50W HP				

UniFlood C Pro

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 varmvit	3000 K	>80	2 725 lm
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 varmvit	3000 K	>80	2 640 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 530 lm
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 835 lm
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 045 lm
911401774913	BVP372 20LED RGBWW	RGBW	-	N.A.	2 130 lm

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	220V 15 DMX 50W HP				
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2 420 lm
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 815 lm
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1 755 lm
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	827 varmvit	2700 K	>80	4 945 lm
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	827 varmvit	2700 K	>80	5 155 lm
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	827 varmvit	2700 K	>80	5 850 lm
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	827 varmvit	2700 K	>80	4 385 lm
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	827 varmvit	2700 K	>80	4 250 lm
911401775053	BVP373 30LED 30K	830 varmvit	3000 K	>80	5 160 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	220V 10 80W HP				
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 varmvit	3000 K	>80	5 375 lm
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	830 varmvit	3000 K	>80	6 100 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 varmvit	3000 K	>80	4 575 lm
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 varmvit	3000 K	>80	4 430 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4 170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW	RGBW	-	N.A.	3 025 lm

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	220V 60 DMX 80W HP				
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 370 lm
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 515 lm
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3 990 lm
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2 990 lm
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2 895 lm
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 varmvit	2700 K	>80	6 175 lm
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 varmvit	2700 K	>80	6 440 lm
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30	827 varmvit	2700 K	>80	7 310 lm

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	100W				
	HP				
911401775463	BVP373	827	2700 K	>80	5 480 lm
	36LED	varmvit			
	27K				
	220V 45				
	100W				
	HP				
911401775483	BVP373	827	2700 K	>80	5 305 lm
	36LED	varmvit			
	27K				
	220V				
	60				
	100W				
	HP				
911401775503	BVP373	830	3000 K	>80	6 445 lm
	36LED	varmvit			
	30K				
	220V 10				
	100W				
	HP				
911401775523	BVP373	830	3000 K	>80	6 715 lm
	36LED	varmvit			
	30K				
	220V 15				
	100W				
	HP				
911401775543	BVP373	830	3000 K	>80	7 625 lm
	36LED	varmvit			
	30K				
	220V 30				
	100W				
	HP				
911401775563	BVP373	830	3000 K	>80	5 715 lm
	36LED	varmvit			
	30K				
	220V 45				
	100W				
	HP				
911401775583	BVP373	830	3000 K	>80	5 535 lm
	36LED	varmvit			
	30K				
	220V				
	60				
	100W				
	HP				
911401775753	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 175 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 10				

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775763	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 355 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775773	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 945 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775783	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 705 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775793	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 590 lm
	36LED				
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
911401775803	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 995 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775813	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 165 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775823	BVP373	RGBW	-	N.A.	4 730 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				

UniFlood C Pro

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	100W				
	HP				
911401775833	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 545 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	100W				
	HP				
911401775843	BVP373	RGBW	-	N.A.	3 435 lm
	36LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	100W				
	HP				
911401775853	BVP374	827	2700 K	>80	7 540 lm
	48LED	varmvit			
	27K				
	220V 10				
	120W				
	HP				
911401775873	BVP374	827	2700 K	>80	7 855 lm
	48LED	varmvit			
	27K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
911401775893	BVP374	827	2700 K	>80	8 920 lm
	48LED	varmvit			
	27K				
	220V 30				
	120W				
	HP				
911401775913	BVP374	827	2700 K	>80	6 690 lm
	48LED	varmvit			
	27K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
911401775933	BVP374	827	2700 K	>80	6 475 lm
	48LED	varmvit			
	27K				
	220V				
	60				
	120W				
	HP				
911401775953	BVP374	830	3000 K	>80	7 865 lm
	48LED	varmvit			
	30K				

Order Code	Full Product		Korrelerad		
	Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	220V 10				
	120W				
	HP				
911401775973	BVP374	830	3000 K	>80	8 195 lm
	48LED	varmvit			
	30K				
	220V 15				
	120W				
	HP				
911401775993	BVP374	830	3000 K	>80	9 305 lm
	48LED	varmvit			
	30K				
	220V 30				
	120W				
	HP				
911401776013	BVP374	830	3000 K	>80	6 975 lm
	48LED	varmvit			
	30K				
	220V 45				
	120W				
	HP				
911401776033	BVP374	830	3000 K	>80	6 755 lm
	48LED	varmvit			
	30K				
	220V				
	60				
	120W				
	HP				
911401776203	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 165 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	120W				
	HP				
911401776213	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 380 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	120W				
	HP				
911401776223	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 110 lm
	48LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	120W				
	HP				

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 435 lm
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 940 lm
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 150 lm
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5 845 lm
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 385 lm
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4 245 lm

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 varmvit	2700 K	>80	9 425 lm
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 varmvit	2700 K	>80	9 820 lm
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 varmvit	2700 K	>80	11 150 lm
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	827 varmvit	2700 K	>80	8 360 lm
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	827 varmvit	2700 K	>80	8 095 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 varmvit	3000 K	>80	9 830 lm
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 varmvit	3000 K	>80	10 245 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 varmvit	3000 K	>80	11 630 lm

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
911401776463	BVP374	830	3000 K	>80	8 720 lm
	60LED	varmvit			
	30K				
	220V 45				
	150W				
	HP				
911401776483	BVP374	830	3000 K	>80	8 445 lm
	60LED	varmvit			
	30K				
	220V				
	60				
	150W				
	HP				
911401776653	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 635 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776663	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 920 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776673	BVP374	RGBW	-	N.A.	7 855 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776683	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 890 lm
	60LED				
	RGBNW				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776693	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 700 lm
	60LED				

Order Code	Full		Korrelerad		
	Product Name	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
	RGBNW				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				
911401776703	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 370 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 10				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776713	BVP374	RGBW	-	N.A.	6 640 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 15				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776723	BVP374	RGBW	-	N.A.	7 535 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 30				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776733	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 650 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V 45				
	DMX				
	150W				
	HP				
911401776743	BVP374	RGBW	-	N.A.	5 470 lm
	60LED				
	RGBWW				
	220V				
	60 DMX				
	150W				
	HP				

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	Nej
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Nej
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	Nej
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	Nej
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	Nej
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	Nej
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Nej
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	Nej
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	Nej
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Nej
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Ja
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	Ja
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	Ja
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	Ja
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	Ja
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	Nej
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	Nej
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	Nej
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	Nej
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	Nej
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	Nej
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	Nej
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	Nej
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Nej
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Nej
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	Ja
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	Ja
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	Ja
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	Ja
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Ja
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	Nej
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	Nej
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	Nej
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	Nej
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	Nej
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	Nej
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	Nej
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	Nej
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	Nej
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	Nej
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	Ja
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	Ja
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	Ja
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	Ja
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	Ja
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	Nej
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	Nej
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	Nej
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	Nej
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	Nej
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	Nej
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	Nej
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	Nej
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	Nej
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	Ja
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	Ja
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	Ja
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	Ja
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Ja
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	Nej
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	Nej
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	Nej
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	Nej
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	Nej
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	Nej
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	Nej
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	Nej
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	Nej
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	Nej
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	Ja
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	Ja
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	Ja
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	Ja
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	Ja
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	Nej
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	Nej
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	Nej
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	Nej
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	Nej
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	Nej
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	Nej
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	Nej
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	Nej
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	Ja
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	Ja
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	Ja
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	Ja
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	Ja
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	Nej
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	Nej
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	Nej
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	Nej
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	Nej
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	Nej
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	Nej
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	Nej
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	Nej
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	Nej
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	Ja
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	Ja
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	Ja
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	Ja
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	Ja
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	Ja

