



建築 LED 投射燈，固定或動態照明適用

UniFlood C Pro

飛利浦 UniFlood C Pro 造型粗獷兼具優雅，結合圓柱外形和流暢線條，完美連接前後外罩。輕巧型建築投射照明設計，巧妙融合每個元素功能；前半部提供出色照明，後半部收納所有電氣元件。兩者之間搭載散熱片，冷卻裝飾效果同時兼具。飛利浦 UniFlood C Pro 是一款契合成本經濟效益的建築 LED 投射燈，適用於外牆、景觀和室外投射照明應用。堅固機械設計，加上高節能效益光學裝置，使其成為多層外觀立面、橋樑、地標和紀念碑照明的理想選擇。歸功於多種色彩、多個擴散透鏡和 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 有白色、單色、RGB、RGBW 和可調白色可供選擇
- 包含從窄聚光燈到寬投光燈的廣用光束角度範圍
- 提供 DMX512/RDM 控制介面選項

特点

- 堅固的設計，IP66 等級，適合戶外使用
- 光學分佈：3.5°、10°、15°、30°、45°和 60°
- ±90° 可斜式角度
- DMX 信號透過完整配線搭載 IP67 接頭


应用

- 橋樑、紀念碑、外牆
- 造景照明
- 公園和廣場

安全提示

- 僅適合室外使用

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
機械與外罩	
光學罩類型	透明玻璃
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401773603	BVP37I 12LED 27K 220V 10 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,570 lm
911401773613	BVP37I 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,440 lm
911401773623	BVP37I 12LED 27K 220V 15 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,635 lm
911401773633	BVP37I 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,500 lm
911401773643	BVP37I 12LED 27K 220V 30 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,855 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401773653	BVP37I 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,705 lm
911401773663	BVP37I 12LED 27K 220V 45 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,390 lm
911401773673	BVP37I 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,280 lm
911401773683	BVP37I 12LED 27K 220V 60 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,345 lm
911401773693	BVP37I 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	827 暖白光	2700 K	>80	1,235 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,635 lm
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,505 lm
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,705 lm
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,565 lm
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,935 lm
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,780 lm
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,450 lm
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,335 lm
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,405 lm
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	830 暖白光	3000 K	>80	1,290 lm
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,825 lm
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,675 lm
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,905 lm
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,750 lm
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	2,160 lm
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,985 lm
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,620 lm
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,485 lm
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,570 lm
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	840 中性白光	4000 K	>80	1,440 lm
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	880 lm
911401773913	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	920 lm
911401773923	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	1,040 lm
911401773933	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	780 lm
911401773943	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	RGB	-	N.A.	755 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,090 lm
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,140 lm
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,290 lm
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	970 lm
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	940 lm
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,045 lm
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,090 lm
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	1,235 lm
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	925 lm
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	RGBW	-	N.A.	900 lm
911401774053	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1,295 lm
911401774063	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1,350 lm
911401774073	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1,530 lm
911401774083	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1,150 lm
911401774093	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	RGB	-	N.A.	1,110 lm
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,465 lm
911401774113	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,240 lm
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,570 lm
911401774133	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,335 lm
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,915 lm
911401774153	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,650 lm
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,185 lm
911401774173	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	1,990 lm
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	2,115 lm
911401774193	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	827 暖白光	2700 K	>80	1,925 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性			光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)		
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,570 lm
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,340 lm
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,680 lm
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,435 lm
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		3,040 lm
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,765 lm
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,280 lm
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,075 lm
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,210 lm
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,010 lm
911401774303	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,870 lm
911401774313	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,610 lm
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,990 lm
911401774333	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,720 lm
911401774343	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		3,395 lm
911401774353	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		3,085 lm
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,545 lm
911401774373	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,315 lm
911401774383	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,465 lm
911401774393	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	840 中性白光	4000 K	>80		2,240 lm
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,580 lm
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,650 lm
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,870 lm
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,400 lm
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,360 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性			光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)		
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,515 lm
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,575 lm
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,790 lm
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,340 lm
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	RGBW	-	N.A.		1,300 lm
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,945 lm
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,745 lm
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		3,070 lm
911401774533	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,860 lm
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		3,485 lm
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		3,250 lm
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,615 lm
911401774573	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,435 lm
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,530 lm
911401774593	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	827 暖白光	2700 K	>80		2,360 lm
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		3,070 lm
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,865 lm
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		3,200 lm
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,985 lm
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		3,635 lm
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		3,390 lm
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,725 lm
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,540 lm
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,640 lm
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	830 暖白光	3000 K	>80		2,460 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,430 lm
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,195 lm
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,575 lm
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,330 lm
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	4,055 lm
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,780 lm
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	3,040 lm
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	2,835 lm
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	2,945 lm
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	840 中性白光	4000 K	>80	2,745 lm
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,570 lm
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,635 lm
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,855 lm
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,390 lm
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1,345 lm
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,140 lm
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,230 lm
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,530 lm
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,895 lm
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,835 lm
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,045 lm
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,130 lm
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	2,420 lm
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,815 lm
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	RGBW	-	N.A.	1,755 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,945 lm
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,640 lm
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,155 lm
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,835 lm
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,850 lm
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,490 lm
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,385 lm
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,115 lm
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,250 lm
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	827 暖白光	2700 K	>80	3,985 lm
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,160 lm
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	4,840 lm
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,375 lm
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,045 lm
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,100 lm
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,725 lm
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	4,575 lm
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	4,295 lm
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	4,430 lm
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	830 暖白光	3000 K	>80	4,155 lm
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,755 lm
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,400 lm
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,000 lm
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,625 lm
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,810 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,385 lm
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,105 lm
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	4,790 lm
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	4,945 lm
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	840 中性白光	4000 K	>80	4,640 lm
911401775253	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2,695 lm
911401775263	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2,810 lm
911401775273	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	3,190 lm
911401775283	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2,390 lm
911401775293	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	RGB	-	N.A.	2,315 lm
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,520 lm
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,670 lm
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	4,170 lm
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,125 lm
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,025 lm
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,370 lm
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,515 lm
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	3,990 lm
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2,990 lm
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2,895 lm
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,175 lm
911401775413	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,720 lm
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,440 lm
911401775433	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,965 lm
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,310 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401775453	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,770 lm
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,480 lm
911401775473	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,075 lm
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	5,305 lm
911401775493	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	827 暖白光	2700 K	>80	4,915 lm
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,445 lm
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,970 lm
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,715 lm
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,220 lm
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	7,625 lm
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	7,060 lm
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,715 lm
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,295 lm
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,535 lm
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	830 暖白光	3000 K	>80	5,125 lm
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,190 lm
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,660 lm
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,495 lm
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,940 lm
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	8,505 lm
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,880 lm
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,380 lm
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,910 lm
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	6,175 lm
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	840 中性白光	4000 K	>80	5,720 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401775703	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3,300 lm
911401775713	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3,440 lm
911401775723	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	3,905 lm
911401775733	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2,930 lm
911401775743	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	RGB	-	N.A.	2,835 lm
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,175 lm
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,355 lm
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,945 lm
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,705 lm
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,590 lm
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,995 lm
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,165 lm
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	4,730 lm
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,545 lm
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	RGBW	-	N.A.	3,435 lm
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,540 lm
911401775863	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,040 lm
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,855 lm
911401775883	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,340 lm
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	8,920 lm
911401775903	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	8,330 lm
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,690 lm
911401775923	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,245 lm
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,475 lm
911401775943	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	827 暖白光	2700 K	>80	6,050 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	7,865 lm
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	7,345 lm
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,195 lm
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	7,655 lm
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	9,305 lm
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,690 lm
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,975 lm
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,515 lm
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,755 lm
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	830 暖白光	3000 K	>80	6,310 lm
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	8,775 lm
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	8,195 lm
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,145 lm
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	8,540 lm
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	10,380 lm
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,695 lm
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,785 lm
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,270 lm
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,535 lm
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	840 中性白光	4000 K	>80	7,040 lm
911401776153	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4,035 lm
911401776163	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4,205 lm
911401776173	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	4,775 lm
911401776183	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3,580 lm
911401776193	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	RGB	-	N.A.	3,465 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5,165 lm
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5,380 lm
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	6,110 lm
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4,580 lm
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4,435 lm
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4,940 lm
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5,150 lm
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	5,845 lm
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4,385 lm
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	RGBW	-	N.A.	4,245 lm
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	9,425 lm
911401776313	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	9,065 lm
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	9,820 lm
911401776333	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	9,450 lm
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	11,150 lm
911401776353	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	10,725 lm
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	8,360 lm
911401776373	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	8,045 lm
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	8,095 lm
911401776393	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	827 暖白光	2700 K	>80	7,790 lm
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	9,830 lm
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	9,455 lm
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	10,245 lm
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	9,855 lm
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	11,630 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	11,190 lm
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,720 lm
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,390 lm
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,445 lm
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	830 暖白光	3000 K	>80	8,125 lm
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	10,965 lm
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	10,550 lm
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	11,430 lm
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	10,995 lm
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	12,975 lm
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	12,485 lm
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,730 lm
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,360 lm
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,420 lm
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	840 中性白光	4000 K	>80	9,065 lm
911401776603	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5,185 lm
911401776613	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	5,405 lm
911401776623	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	6,135 lm
911401776633	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4,600 lm
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	RGB	-	N.A.	4,455 lm
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6,635 lm
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6,920 lm
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7,855 lm
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,890 lm
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,700 lm

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6,370 lm
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	6,640 lm
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	7,535 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	24 W
911401773613	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 W
911401773633	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	24 W
911401773653	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	24 W
911401773673	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	24 W
911401773693	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	24 W
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 W
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	24 W
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	24 W
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 W
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	24 W
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	24 W
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	24 W
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	24 W
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	24 W
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773913	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773923	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773933	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773943	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	24 W

Order Code	Full Product Name	光源色彩	演色性		光通量
			相關色溫 (標稱)	指數 (CRI)	
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,650 lm
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	RGBW	-	N.A.	5,470 lm

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 W
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	24 W
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	24 W
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	24 W
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	24 W
911401774053	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774063	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774073	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774083	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774093	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	40 W
911401774113	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	40 W
911401774133	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	40 W
911401774153	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	40 W
911401774173	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	40 W
911401774193	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	40 W
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	40 W
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	40 W
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 W
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 W
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774303	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	40 W
911401774313	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	40 W
911401774333	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774343	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	40 W
911401774353	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	40 W
911401774373	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774383	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	40 W
911401774393	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	40 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	40 W
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	40 W
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	40 W
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	40 W
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 W
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	50 W
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	50 W
911401774533	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	50 W
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	50 W
911401774573	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	50 W
911401774593	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	50 W
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	50 W
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	50 W
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	50 W
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	50 W
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	50 W
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	50 W
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	50 W
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	50 W
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	50 W
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	50 W
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	50 W
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	50 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	50 W
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	50 W
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	50 W
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	80 W
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	80 W
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	80 W
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	80 W
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	80 W
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	80 W
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	80 W
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	80 W
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	80 W
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	80 W
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	80 W
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	80 W
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	80 W
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	80 W
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	80 W
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775253	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775263	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775273	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775283	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775293	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	80 W
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	80 W
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	80 W
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	80 W
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 W
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	100 W
911401775413	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	100 W
911401775433	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	100 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	100 W
911401775453	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	100 W
911401775473	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	100 W
911401775493	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	100 W
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	100 W
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	100 W
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	100 W
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	100 W
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	100 W
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	100 W
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	100 W
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	100 W
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	100 W
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775703	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775713	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775723	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775733	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775743	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	100 W
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	100 W
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	100 W
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	100 W
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	100 W
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	120 W
911401775863	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	120 W
911401775883	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	120 W
911401775903	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	120 W
911401775923	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	120 W
911401775943	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	120 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	120 W
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	120 W
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	120 W
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	120 W
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	120 W
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	120 W
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	120 W
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	120 W
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	120 W
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776153	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776163	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776173	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776183	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776193	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	120 W
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	120 W
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	120 W
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	120 W
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	120 W
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	150 W
911401776313	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	150 W
911401776333	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	150 W
911401776353	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	150 W
911401776373	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	150 W
911401776393	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	150 W
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	150 W
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	150 W
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	150 W
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	150 W
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	150 W
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	150 W
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	150 W
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	150 W
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	150 W
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776603	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776613	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	150 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401776623	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776633	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	150 W
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	150 W
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	150 W
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	150 W
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	150 W
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	150 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401773603	BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE	否
911401773613	BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE	是
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	否
911401773633	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	是
911401773643	BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE	否
911401773653	BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE	是
911401773663	BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE	否
911401773673	BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE	是
911401773683	BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE	否
911401773693	BVP371 12LED 27K 220V 60 DMX 24W HE	是
911401773703	BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE	否
911401773713	BVP371 12LED 30K 220V 10 DMX 24W HE	是
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	否
911401773733	BVP371 12LED 30K 220V 15 DMX 24W HE	是
911401773743	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE	否
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	是
911401773763	BVP371 12LED 30K 220V 45 24W HE	否
911401773773	BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE	是
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	否
911401773793	BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE	是
911401773803	BVP371 12LED 40K 220V 10 24W HE	否
911401773813	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE	是
911401773823	BVP371 12LED 40K 220V 15 24W HE	否
911401773833	BVP371 12LED 40K 220V 15 DMX 24W HE	是
911401773843	BVP371 12LED 40K 220V 30 24W HE	否
911401773853	BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE	是
911401773863	BVP371 12LED 40K 220V 45 24W HE	否
911401773873	BVP371 12LED 40K 220V 45 DMX 24W HE	是
911401773883	BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE	否
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	是
911401773903	BVP371 12LED RGB 220V 10 DMX 24W HE	是
911401773913	BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE	是
911401773923	BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE	是
911401773933	BVP371 12LED RGB 220V 45 DMX 24W HE	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401773943	BVP371 12LED RGB 220V 60 DMX 24W HE	是
911401773953	BVP371 12LED RGBNW 220V 10 DMX 24W HE	是
911401773963	BVP371 12LED RGBNW 220V 15 DMX 24W HE	是
911401773973	BVP371 12LED RGBNW 220V 30 DMX 24W HE	是
911401773983	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE	是
911401773993	BVP371 12LED RGBNW 220V 60 DMX 24W HE	是
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	是
911401774013	BVP371 12LED RGBWW 220V 15 DMX 24W HE	是
911401774023	BVP371 12LED RGBWW 220V 30 DMX 24W HE	是
911401774033	BVP371 12LED RGBWW 220V 45 DMX 24W HE	是
911401774043	BVP371 12LED RGBWW 220V 60 DMX 24W HE	是
911401774053	BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774063	BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774073	BVP372 15LED RGB 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774083	BVP372 15LED RGB 220V 45 DMX 40W HP	是
911401774093	BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774103	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP	否
911401774113	BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774123	BVP372 16LED 27K 220V 15 40W HP	否
911401774133	BVP372 16LED 27K 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774143	BVP372 16LED 27K 220V 30 40W HP	否
911401774153	BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774163	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP	否
911401774173	BVP372 16LED 27K 220V 45 DMX 40W HP	是
911401774183	BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP	否
911401774193	BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774203	BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP	否
911401774213	BVP372 16LED 30K 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774223	BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP	否
911401774233	BVP372 16LED 30K 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774243	BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP	否
911401774253	BVP372 16LED 30K 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	否
911401774273	BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	否
911401774293	BVP372 16LED 30K 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774303	BVP372 16LED 40K 220V 10 40W HP	否
911401774313	BVP372 16LED 40K 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774323	BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP	否
911401774333	BVP372 16LED 40K 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774343	BVP372 16LED 40K 220V 30 40W HP	否
911401774353	BVP372 16LED 40K 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774363	BVP372 16LED 40K 220V 45 40W HP	否
911401774373	BVP372 16LED 40K 220V 45 DMX 40W HP	是
911401774383	BVP372 16LED 40K 220V 60 40W HP	否
911401774393	BVP372 16LED 40K 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774403	BVP372 16LED RGBNW 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774413	BVP372 16LED RGBNW 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774423	BVP372 16LED RGBNW 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774433	BVP372 16LED RGBNW 220V 45 DMX 40W HP	是
911401774443	BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774453	BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP	是
911401774463	BVP372 16LED RGBWW 220V 15 DMX 40W HP	是
911401774473	BVP372 16LED RGBWW 220V 30 DMX 40W HP	是
911401774483	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP	是
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	是
911401774503	BVP372 18LED 27K 220V 10 50W HP	否
911401774513	BVP372 18LED 27K 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774523	BVP372 18LED 27K 220V 15 50W HP	否
911401774533	BVP372 18LED 27K 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774543	BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP	否
911401774553	BVP372 18LED 27K 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774563	BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP	否
911401774573	BVP372 18LED 27K 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774583	BVP372 18LED 27K 220V 60 50W HP	否
911401774593	BVP372 18LED 27K 220V 60 DMX 50W HP	是
911401774603	BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP	否
911401774613	BVP372 18LED 30K 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774623	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP	否
911401774633	BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774643	BVP372 18LED 30K 220V 30 50W HP	否
911401774653	BVP372 18LED 30K 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774663	BVP372 18LED 30K 220V 45 50W HP	否
911401774673	BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774683	BVP372 18LED 30K 220V 60 50W HP	否
911401774693	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP	是
911401774703	BVP372 18LED 40K 220V 10 50W HP	否
911401774713	BVP372 18LED 40K 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774723	BVP372 18LED 40K 220V 15 50W HP	否
911401774733	BVP372 18LED 40K 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774743	BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP	否
911401774753	BVP372 18LED 40K 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774763	BVP372 18LED 40K 220V 45 50W HP	否
911401774773	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774783	BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP	否
911401774793	BVP372 18LED 40K 220V 60 DMX 50W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401774803	BVP372 18LED RGB 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774813	BVP372 18LED RGB 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774823	BVP372 18LED RGB 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774833	BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	是
911401774853	BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774863	BVP372 20LED RGBNW 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774873	BVP372 20LED RGBNW 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774883	BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774893	BVP372 20LED RGBNW 220V 60 DMX 50W HP	是
911401774903	BVP372 20LED RGBWW 220V 10 DMX 50W HP	是
911401774913	BVP372 20LED RGBWW 220V 15 DMX 50W HP	是
911401774923	BVP372 20LED RGBWW 220V 30 DMX 50W HP	是
911401774933	BVP372 20LED RGBWW 220V 45 DMX 50W HP	是
911401774943	BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP	是
911401774953	BVP373 30LED 27K 220V 10 80W HP	否
911401774963	BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP	是
911401774973	BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP	否
911401774983	BVP373 30LED 27K 220V 15 DMX 80W HP	是
911401774993	BVP373 30LED 27K 220V 30 80W HP	否
911401775003	BVP373 30LED 27K 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775013	BVP373 30LED 27K 220V 45 80W HP	否
911401775023	BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775033	BVP373 30LED 27K 220V 60 80W HP	否
911401775043	BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775053	BVP373 30LED 30K 220V 10 80W HP	否
911401775063	BVP373 30LED 30K 220V 10 DMX 80W HP	是
911401775073	BVP373 30LED 30K 220V 15 80W HP	否
911401775083	BVP373 30LED 30K 220V 15 DMX 80W HP	是
911401775093	BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP	否
911401775103	BVP373 30LED 30K 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775113	BVP373 30LED 30K 220V 45 80W HP	否
911401775123	BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775133	BVP373 30LED 30K 220V 60 80W HP	否
911401775143	BVP373 30LED 30K 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775153	BVP373 30LED 40K 220V 10 80W HP	否
911401775163	BVP373 30LED 40K 220V 10 DMX 80W HP	是
911401775173	BVP373 30LED 40K 220V 15 80W HP	否
911401775183	BVP373 30LED 40K 220V 15 DMX 80W HP	是
911401775193	BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP	否
911401775203	BVP373 30LED 40K 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775213	BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP	否
911401775223	BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775233	BVP373 30LED 40K 220V 60 80W HP	否
911401775243	BVP373 30LED 40K 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775253	BVP373 30LED RGB 220V 10 DMX 80W HP	是
911401775263	BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP	是
911401775273	BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775283	BVP373 30LED RGB 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775293	BVP373 30LED RGB 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775303	BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP	是
911401775313	BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401775323	BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775333	BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775343	BVP373 32LED RGBNW 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775353	BVP373 32LED RGBWW 220V 10 DMX 80W HP	是
911401775363	BVP373 32LED RGBWW 220V 15 DMX 80W HP	是
911401775373	BVP373 32LED RGBWW 220V 30 DMX 80W HP	是
911401775383	BVP373 32LED RGBWW 220V 45 DMX 80W HP	是
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	是
911401775403	BVP373 36LED 27K 220V 10 100W HP	否
911401775413	BVP373 36LED 27K 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775423	BVP373 36LED 27K 220V 15 100W HP	否
911401775433	BVP373 36LED 27K 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775443	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP	否
911401775453	BVP373 36LED 27K 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775463	BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP	否
911401775473	BVP373 36LED 27K 220V 45 DMX 100W HP	是
911401775483	BVP373 36LED 27K 220V 60 100W HP	否
911401775493	BVP373 36LED 27K 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775503	BVP373 36LED 30K 220V 10 100W HP	否
911401775513	BVP373 36LED 30K 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775523	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP	否
911401775533	BVP373 36LED 30K 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775543	BVP373 36LED 30K 220V 30 100W HP	否
911401775553	BVP373 36LED 30K 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775563	BVP373 36LED 30K 220V 45 100W HP	否
911401775573	BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP	是
911401775583	BVP373 36LED 30K 220V 60 100W HP	否
911401775593	BVP373 36LED 30K 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775603	BVP373 36LED 40K 220V 10 100W HP	否
911401775613	BVP373 36LED 40K 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775623	BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP	否
911401775633	BVP373 36LED 40K 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775643	BVP373 36LED 40K 220V 30 100W HP	否
911401775653	BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775663	BVP373 36LED 40K 220V 45 100W HP	否
911401775673	BVP373 36LED 40K 220V 45 DMX 100W HP	是
911401775683	BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP	否
911401775693	BVP373 36LED 40K 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775703	BVP373 36LED RGB 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775713	BVP373 36LED RGB 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775723	BVP373 36LED RGB 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775733	BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP	是
911401775743	BVP373 36LED RGB 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775753	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775763	BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775773	BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775783	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP	是
911401775793	BVP373 36LED RGBNW 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775803	BVP373 36LED RGBWW 220V 10 DMX 100W HP	是
911401775813	BVP373 36LED RGBWW 220V 15 DMX 100W HP	是
911401775823	BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP	是
911401775833	BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401775843	BVP373 36LED RGBWW 220V 60 DMX 100W HP	是
911401775853	BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP	否
911401775863	BVP374 48LED 27K 220V 10 DMX 120W HP	是
911401775873	BVP374 48LED 27K 220V 15 120W HP	否
911401775883	BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP	是
911401775893	BVP374 48LED 27K 220V 30 120W HP	否
911401775903	BVP374 48LED 27K 220V 30 DMX 120W HP	是
911401775913	BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP	否
911401775923	BVP374 48LED 27K 220V 45 DMX 120W HP	是
911401775933	BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP	否
911401775943	BVP374 48LED 27K 220V 60 DMX 120W HP	是
911401775953	BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP	否
911401775963	BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP	是
911401775973	BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP	否
911401775983	BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP	是
911401775993	BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP	否
911401776003	BVP374 48LED 30K 220V 30 DMX 120W HP	是
911401776013	BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP	否
911401776023	BVP374 48LED 30K 220V 45 DMX 120W HP	是
911401776033	BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP	否
911401776043	BVP374 48LED 30K 220V 60 DMX 120W HP	是
911401776053	BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP	否
911401776063	BVP374 48LED 40K 220V 10 DMX 120W HP	是
911401776073	BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP	否
911401776083	BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP	是
911401776093	BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP	否
911401776103	BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP	是
911401776113	BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP	否
911401776123	BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP	是
911401776133	BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP	否
911401776143	BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP	是
911401776153	BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP	是
911401776163	BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP	是
911401776173	BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP	是
911401776183	BVP374 48LED RGB 220V 45 DMX 120W HP	是
911401776193	BVP374 48LED RGB 220V 60 DMX 120W HP	是
911401776203	BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP	是
911401776213	BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP	是
911401776223	BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP	是
911401776233	BVP374 48LED RGBNW 220V 45 DMX 120W HP	是
911401776243	BVP374 48LED RGBNW 220V 60 DMX 120W HP	是
911401776253	BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP	是
911401776263	BVP374 48LED RGBWW 220V 15 DMX 120W HP	是
911401776273	BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP	是
911401776283	BVP374 48LED RGBWW 220V 45 DMX 120W HP	是
911401776293	BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP	是
911401776303	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP	否
911401776313	BVP374 60LED 27K 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776323	BVP374 60LED 27K 220V 15 150W HP	否
911401776333	BVP374 60LED 27K 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776343	BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP	否
911401776353	BVP374 60LED 27K 220V 30 DMX 150W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401776363	BVP374 60LED 27K 220V 45 150W HP	否
911401776373	BVP374 60LED 27K 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776383	BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP	否
911401776393	BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP	是
911401776403	BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP	否
911401776413	BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776423	BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP	否
911401776433	BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776443	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP	否
911401776453	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP	是
911401776463	BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP	否
911401776473	BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776483	BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP	否
911401776493	BVP374 60LED 30K 220V 60 DMX 150W HP	是
911401776503	BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP	否
911401776513	BVP374 60LED 40K 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776523	BVP374 60LED 40K 220V 15 150W HP	否
911401776533	BVP374 60LED 40K 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776543	BVP374 60LED 40K 220V 30 150W HP	否
911401776553	BVP374 60LED 40K 220V 30 DMX 150W HP	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401776563	BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP	否
911401776573	BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776583	BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP	否
911401776593	BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP	是
911401776603	BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776613	BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776623	BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP	是
911401776633	BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776643	BVP374 60LED RGB 220V 60 DMX 150W HP	是
911401776653	BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776663	BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776673	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP	是
911401776683	BVP374 60LED RGBNW 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776693	BVP374 60LED RGBNW 220V 60 DMX 150W HP	是
911401776703	BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP	是
911401776713	BVP374 60LED RGBWW 220V 15 DMX 150W HP	是
911401776723	BVP374 60LED RGBWW 220V 30 DMX 150W HP	是
911401776733	BVP374 60LED RGBWW 220V 45 DMX 150W HP	是
911401776743	BVP374 60LED RGBWW 220V 60 DMX 150W HP	是

