



Sofistikované a kompaktní venkovní bodové světlo

Philips UniSpot se vyznačuje sofistikovaným a kompaktním designem, který vyvažuje krásu a funkčnost a nenápadně zapadá do různých městských aplikací. Bodová světla řady UniSpot se vyznačují válcovou geometrií rozdělenou na dvě části. Přední část zajišťuje osvětlení, zatímco zadní část se připojuje k vytápění nebo jiným systémům pomocí různého příslušenství. Dva informační štítky na stojanu a základně usnadňují a zjednodušují instalaci.

Výhody

- Elegantní a minimalistický design, vhodný pro různé scénáře použití
- Široký výběr optiky a barev
- Různé způsoby montáže vhodné pro různé osvětlovací aplikace

Applications

- Mosty, památky, fasády
- Městské budovy
- Parky a náměstí

Vlastnosti

- Standardní: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K
- Volitelné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB+5700K,
- Široký rozsah vyzařovacích úhlů, od úzkého bodového po široký světlometový
- Robustní konstrukce s krytím IP66 pro venkovní použití
- Nastavitelný rozsah úhlu náklonu 130° vertikálně a 340° horizontálně

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Rozměrové výkresy




BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W



BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB



BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W



BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB

Světelně technické

Index podání barev (CRI) >80

Mechanické a materiály

Barva těla Tmavě šedá

Kód ochrany proti vniknutí IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK06 [1 J]

Typ optického krytu Čiré sklo

Certifikace a použití

Značka CE Ano

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ano
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Ano
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Ano
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Ano
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Ano
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Ano
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Ano
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Ne
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Ne
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Ne
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ne
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Ne
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ne
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Ne
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ne

Order Code	Full Product Name	Včetně předřadníku
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Ne
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ne
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Ne
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ne
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Ne
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Ne
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ne
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Ne
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ne
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Ne
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Ne
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Ne
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Ne

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Barva světelného zdroje
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 teplá bílá
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3 885 lm	3000 K	830 teplá bílá
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1 335 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1 405 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1 025 lm	-	Červená, zelená a modrá
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1 040 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1 095 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Červená, zelená a modrá
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 teplá bílá
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 teplá bílá
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 teplá bílá
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 teplá bílá
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Červená, zelená a modrá
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 teplá bílá
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutrální bílá
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 teplá bílá
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutrální bílá

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Barva světelného zdroje
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a bílá
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Červená, zelená a modrá

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ne
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Ne
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Ano
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Ano
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Ano
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Ano
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Ano
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Ano
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Ano
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ne
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Ne
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ano
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Ano
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ne
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Ne
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ano
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Ano
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ano
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Ano
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Ano
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ne
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Ne
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ano
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Ano
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Ano
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Ano
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Ano