



Sofistikeret og kompakt udendørs spotbelysning

UniSpot

Philips UniSpot har et sofistikeret og kompakt design, der balancerer skønhed og funktionalitet og diskret passer ind i forskellige bymæssige anvendelser. UniSpot-serien har en cylindrisk geometri, der er opdelt i to sektioner. Den forreste del giver belysning, mens den bageste del kan tilsluttes varme eller andre systemer ved hjælp af en række tilbehør. De to indikationsplader på stativet samt soklen gør installationen nem og enkel.

Fordele

- Elegant og minimalistisk design, velegnet til forskellige anvendelsesscenarier
- En række forskellige muligheder for optik og farvevalg
- Flere monteringsmetoder, der er velegnede til forskellige belysningsformål

Funktioner

- Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K og 4000K
- Valgfri 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom og RGB+5700K,
- Bredt udvalg af spredningsvinkler fra smal spot til bred projektør
- Robust design med IP66-klassificering til udendørs brug
- Justerbart hældningsvinkelområde – lodret 130° og vandret 340°

Anvendelsesområder

- Broer, monumenter, facader
- Kommunale bygninger
- Parker og pladser





Versions



RTP-OF-UniSpot

RTP-OF-UniSpot

Målskitse



Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Klart glas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driver inkluderet
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ja
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ja
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nej
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nej
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nej
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nej
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nej
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nej
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nej

Order Code	Full Product Name	Driver inkluderet
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nej
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nej
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nej
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nej
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nej
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nej
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nej
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nej
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nej
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nej
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nej

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 Varm hvid	3000 K	3.805 lm
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 Varm hvid	4000 K	3.885 lm
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	1.520 lm
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	1.140 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	1.110 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	925 lm
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 Varm hvid	3000 K	2.230 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 Varm hvid	3000 K	2.365 lm
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 Varm hvid	3000 K	2.230 lm
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 Varm hvid	3000 K	2.365 lm
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 Varm hvid	3000 K	895 lm
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 Varm hvid	3000 K	890 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 Varm hvid	3000 K	895 lm
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 Varm hvid	3000 K	890 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	180 lm
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 Varm hvid	3000 K	1.730 lm
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 Varm hvid	3000 K	1.695 lm
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 Varm hvid	3000 K	1.730 lm
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 Varm hvid	3000 K	1.695 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	510 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rød, grøn, blå og hvid	RGBW	425 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nej
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nej
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ja
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ja
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nej
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nej
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ja
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ja
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nej
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ja
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ja
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ja
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ja
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nej
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nej
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ja
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ja
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ja
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ja

