



Foco para exteriores sofisticado y compacto

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Múltiples métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y Plazas

Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB+5700K,
- Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia de la luz
- Diseño robusto con clasificación IP66 para uso en exteriores
- Ángulo de inclinación ajustable de 130° (vertical) y 340° (horizontal)

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Plano de dimensiones




BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W



BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W



BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W



BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W

Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >80

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1]]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
----------	----

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sí
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	No
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	No
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	No
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	No
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	No
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	No
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	No
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	No
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	No
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	No
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	No
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	No
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	No
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	No
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	No
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	No
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	No
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	No
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	No
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	No

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	No
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	No
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	No
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	No

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Color de la fuente de luz
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 blanco cálido
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1.550 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1.630 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1.520 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1.600 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1.335 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1.405 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1.140 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1.200 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1.235 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1.110 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1.040 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1.095 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Rojo, verde, azul y blanco

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	No
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sí
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Sí
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Sí
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Sí
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Sí
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Sí
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Sí
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Sí
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Sí
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Sí
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Sí
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Sí