



# Foco para exteriores sofisticado y compacto

## UniSpot

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

### Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Múltiples métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación





### Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB +5700K,
- Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia de la luz
- Diseño robusto con clasificación IP66 para uso en exteriores
- Ángulo de inclinación ajustable de 130° (vertical) y 340° (horizontal)

### Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y Plazas

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >80

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica Vidrio transparente

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de impacto mec. IK06

Código de protección de ingreso IP66

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sí
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	No
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	No

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	No
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	No
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	No
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	No
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	No
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	No
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	No
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	No
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	No
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	No
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	No

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	No
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	No
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	No
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	No
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	No
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	No

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	No
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	No
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	No
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	No
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	No

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.805 lm
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.550 lm
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.630 lm
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.520 lm
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.600 lm
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.335 lm
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.405 lm
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.140 lm
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.200 lm
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.170 lm
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.235 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.110 lm
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.170 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.040 lm
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1.095 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	925 lm
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	975 lm
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	180 lm
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	180 lm
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	185 lm
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	185 lm
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	540 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	570 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	510 lm
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	535 lm
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	480 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	505 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	425 lm
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	445 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W

### Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	No
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Si
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Si
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Si
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Si
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Si
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Si
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Si
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Si
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Si
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Si

