



Foco exterior sofisticado y compacto

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Diversos métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación.

Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y plazas

Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromo y RGB+5700K.
- Amplio rango de ángulos de haz, desde haz puntual estrecho hasta haz de inundación amplio.
- Diseño robusto con grado de protección IP66 para uso en exteriores
- Rango de inclinación ajustable: 130° en vertical y 340° en horizontal

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Plano de dimensiones




BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W



BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB



BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB



BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC) >80

Mecánicos y de carcasa

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de entrada IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico IK06 [1 J]

Tipo de cubierta óptica Vidrio transparente

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sí
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Sí
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Sí
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Sí
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Sí
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Sí
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sí
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sí
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sí
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sí
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sí
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sí
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sí

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sí
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sí
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sí
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	No
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	No
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	No
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	No
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	No
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	No
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	No
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	No
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	No
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	No
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	No
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	No
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	No
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	No
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	No
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	No
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	No
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	No
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	No
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	No
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	No
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	No
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	No
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	No
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	No
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	No
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	No
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	No
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	No
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	No
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	No
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	No
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	No

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	No
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	No
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	No
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	No
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	No
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	No
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	No
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	No
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	No
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	No
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	No
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	No
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	No
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	No
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	No
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	No
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	No
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	No
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	No
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	No
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	No
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	No
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	No
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	No
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	No
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	No
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	No
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	No
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	No
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	No
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	No
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	No
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	No
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	No
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	No
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	No
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	No
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	No
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	No

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Color de la fuente de luz
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 blanco cálido
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 blanco neutro
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 blanco cálido
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 blanco neutro
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3.885 lm	4000 K	830 blanco cálido
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 blanco neutro
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 blanco cálido
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 blanco neutro
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 blanco cálido
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 blanco neutro
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3.885 lm	3000 K	830 blanco cálido
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 blanco neutro
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1.550 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1.630 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	1.155 lm	-	Rojo, verde y azul
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1.520 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1.600 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	1.090 lm	-	Rojo, verde y azul
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1.335 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1.405 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1.025 lm	-	Rojo, verde y azul
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1.140 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1.200 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	910 lm	-	Rojo, verde y azul
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1.235 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	835 lm	-	Rojo, verde y azul
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1.110 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	785 lm	-	Rojo, verde y azul
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1.040 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1.095 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Rojo, verde y azul
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	655 lm	-	Rojo, verde y azul
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 blanco cálido
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 blanco neutro
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 blanco cálido
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 blanco neutro
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 blanco cálido

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Color de la fuente de luz
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 blanco neutro
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 blanco cálido
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 blanco neutro
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 blanco cálido
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 blanco neutro
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 blanco cálido
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 blanco neutro
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 blanco cálido
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	895 lm	4000 K	840 blanco neutro
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	880 lm	3000 K	830 blanco cálido
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	880 lm	4000 K	840 blanco neutro
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 blanco cálido
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 blanco neutro
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 blanco cálido
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	4000 K	840 blanco neutro
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	3000 K	830 blanco cálido
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	4000 K	840 blanco neutro
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 blanco cálido
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 blanco neutro
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	240 lm	-	Rojo, verde y azul
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	225 lm	-	Rojo, verde y azul
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Rojo, verde y azul
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	185 lm	-	Rojo, verde y azul
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 blanco cálido
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 blanco neutro
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 blanco cálido
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 blanco neutro
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 blanco cálido
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 blanco neutro
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 blanco cálido
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 blanco neutro
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 blanco cálido
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 blanco neutro
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 blanco cálido

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Color de la fuente de luz
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 blanco neutro
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	310 lm	-	Rojo, verde y azul
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	295 lm	-	Rojo, verde y azul
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Rojo, verde y azul
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Rojo, verde, azul, y blanco
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	245 lm	-	Rojo, verde y azul

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	No
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	No
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	No
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	No
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	No
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	No
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sí
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sí
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sí
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sí
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sí
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sí
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sí
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sí
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sí
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sí
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sí
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sí
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sí
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sí
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sí
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sí
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sí
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sí
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sí
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Sí
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sí
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sí
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Sí
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sí
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sí
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Sí
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sí
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sí
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Sí
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	No
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	No
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	No
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	No
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	No
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	No
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Sí
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Sí
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Sí
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Sí
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Sí
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Sí
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	No
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	No
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	No
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	No
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	No
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Sí
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Sí
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Sí
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Sí
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Sí
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Sí
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sí
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sí
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sí
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sí
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sí
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Sí
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Sí
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Sí
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Sí
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Sí
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Sí
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Sí
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	No
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	No
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	No
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	No
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	No
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	No
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Sí
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Sí
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Sí
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Sí
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Sí
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Sí
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Sí
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Sí
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Sí
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Sí
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Sí
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Sí
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Sí
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Sí
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Sí
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Sí
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Sí

