



Foco exterior sofisticado y compacto

UniSpot

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Diversos métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación.





Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromo y RGB +5700K.
- Amplio rango de ángulos de haz, desde haz puntual estrecho hasta haz de inundación amplio.
- Diseño robusto con grado de protección IP66 para uso en exteriores
- Rango de inclinación ajustable: 130° en vertical y 340° en horizontal

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y plazas

Plano de dimensiones



Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC) >80

Mecánicos y de carcasa

Tipo de cubierta óptica Vidrio transparente

Color de la carcasa Gris oscuro

Índice de protección frente a choque mecánico IK06

Código de protección de entrada IP66

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Información general

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sí
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Sí
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Sí

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Sí
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Sí
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Sí

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Si
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Si
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Si
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Si
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Si
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Si
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Si
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Si
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Si
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Si
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Si
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Si
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Si
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Si
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Si
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Si
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Si
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Si
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	No
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	No
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	No
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	No
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	No
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	No
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	No
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	No
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	No
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	No
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	No
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	No
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	No
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	No
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	No
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	No
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	No
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	No
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	No
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	No
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	No
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	No
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	No
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	No
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	No
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	No
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	No

Order Code	Full Product Name	Driver incluido
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	No
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	No
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	No
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	No
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	No
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	No
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	No
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	No
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	No
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	No
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	No
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	No
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	No
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	No
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	No
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	No
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	No
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	No
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	No
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	No
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	No
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	No
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	No
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	No
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	No
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	No
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	No
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	No
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	No
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	No
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	No
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	No
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	No
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	No
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	No
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	No
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	No
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	No
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	No
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	No
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	No
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	No
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	No
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	No
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	No

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.805 lm
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	3.925 lm
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.780 lm
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	3.900 lm
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 blanco cálido	4000 K	3.885 lm
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	4.005 lm
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.805 lm
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	3.925 lm
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.780 lm
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	3.900 lm
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 blanco cálido	3000 K	3.885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 blanco neutro	4000 K	4.005 lm
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.550 lm
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.630 lm
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Rojo, verde y azul	-	1.155 lm
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.520 lm
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.600 lm
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Rojo, verde y azul	-	1.090 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.405 lm
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Rojo, verde y azul	-	1.025 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.140 lm
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.200 lm
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Rojo, verde y azul	-	910 lm
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.170 lm
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.235 lm
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	835 lm
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.110 lm
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.170 lm
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	785 lm
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.040 lm
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	1.095 lm
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	740 lm
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	925 lm
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	975 lm
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	655 lm
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.230 lm
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.230 lm
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.230 lm
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.230 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.365 lm
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.230 lm
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.230 lm
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.230 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
7027799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.230 lm
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2.365 lm
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2.365 lm
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	895 lm
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	895 lm
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	880 lm
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	880 lm
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	890 lm
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	890 lm
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	895 lm
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	895 lm
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	880 lm
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	880 lm
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	890 lm
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	890 lm
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	215 lm
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	215 lm
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	215 lm
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	215 lm
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	180 lm
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	180 lm
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	185 lm
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	185 lm
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	240 lm
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	225 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	210 lm
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	185 lm
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.730 lm
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.730 lm
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.675 lm
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.675 lm
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.695 lm
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.730 lm
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.730 lm
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.675 lm
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.675 lm
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1.695 lm
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1.695 lm
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	540 lm
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	570 lm
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	310 lm
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	510 lm
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	535 lm
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	295 lm
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	480 lm
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	505 lm
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	275 lm
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	425 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul, y blanco	RGBW	445 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Flujo luminoso
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	245 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	No
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	No
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	No
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	No
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	No
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	No
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Si
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Si
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Si
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Si
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Si
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Si
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Si
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Si
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Si
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Si
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Si
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Si
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Si
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Si
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Si
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Si
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Si
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Si
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Si
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Si
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Si
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Si
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Si
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Si
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Si
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Si
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Si
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Si
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Si
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Si
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	No
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	No
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	No
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	No
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	No
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	No
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Si
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Si
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Si
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Si
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Si
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	No
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	No
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	No
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	No
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	No
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	No
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Si
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Si
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Si
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Si
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Si
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Si
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Si
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Si
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Si
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Si
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Si
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Si
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Si
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Si
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Si
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Si
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Si
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Si
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	No
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	No
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	No
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	No
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	No
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	No
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Si
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Si
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Si
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Si
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Si
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Si
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Si
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Si
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Si
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Si
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Si
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Si
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Si
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Si
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Si
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Si

