



## Foco para exteriores sofisticado y compacto

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

### Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Múltiples métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación

### Applications

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y Plazas

### Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB+5700K,
- Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia de la luz
- Diseño robusto con clasificación IP66 para uso en exteriores
- Ángulo de inclinación ajustable de 130° (vertical) y 340° (horizontal)

**Versions**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="454 186 627 218" data-label="Caption"><p>RTP-OF-UniSpot</p></div> <div data-bbox="165 281 282 443" data-label="Image"> </div> | <div data-bbox="1176 186 1348 218" data-label="Caption"><p>RTP-OF-UniSpot</p></div> <div data-bbox="916 239 1029 386" data-label="Image"> </div> |
| <div data-bbox="454 537 627 569" data-label="Caption"><p>RTP-OF-UniSpot</p></div> <div data-bbox="181 690 269 785" data-label="Image"> </div> | <div data-bbox="1176 537 1348 569" data-label="Caption"><p>RTP-OF-UniSpot</p></div> <div data-bbox="900 674 1011 785" data-label="Image"> </div> |

**Plano de dimensiones**

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="288 1026 558 1218" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="94 1299 515 1331" data-label="Caption"><p>BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W</p></div> | <div data-bbox="1000 1016 1292 1224" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="815 1299 1197 1331" data-label="Caption"><p>BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W</p></div> |
| <div data-bbox="277 1398 574 1608" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="94 1688 475 1719" data-label="Caption"><p>BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W</p></div>    |                                                                                                                                                                      |

| <b>Información general</b> |    |
|----------------------------|----|
| Controlador incluido       | No |

### Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) >80

### Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Gris oscuro

Código de protección de ingreso IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK06 [1 J]

Tipo de cubierta óptica Vidrio transparente

### Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

### Información técnica sobre la luz

| Order Code   | Full Product Name                  | Flujo luminoso | Temperatura de color correlacionada (nomi-<br>nal) | Color de la fuente de luz  |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 911401734544 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W  | 1,170 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734554 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W  | 1,235 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734564 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W     | 835 lm         | -                                                  | Rojo, verde y azul         |
| 911401734574 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W  | 1,110 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734584 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W  | 1,170 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734594 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W     | 785 lm         | -                                                  | Rojo, verde y azul         |
| 911401734604 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W  | 1,040 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734614 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W  | 1,095 lm       | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734624 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W     | 740 lm         | -                                                  | Rojo, verde y azul         |
| 911401734634 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W  | 925 lm         | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734644 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W  | 975 lm         | RGBW                                               | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734654 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W     | 655 lm         | -                                                  | Rojo, verde y azul         |
| 911401734384 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB     | 2,230 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734394 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB     | 2,230 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401734404 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB     | 2,230 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734414 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB     | 2,230 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401734424 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB     | 2,365 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734434 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | 2,365 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401734484 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | 2,230 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734494 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | 2,230 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401734504 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | 2,230 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734514 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | 2,230 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401734524 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | 2,365 lm       | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |
| 911401734534 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | 2,365 lm       | 4000 K                                             | 840 blanco neutro          |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 895 lm         | 3000 K                                             | 830 blanco cálido          |

| Order Code   | Full Product Name                  | Flujo luminoso | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Color de la fuente de luz  |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 911401733754 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | 895 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733764 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | 880 lm         | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401733774 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | 880 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733784 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | 890 lm         | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401733794 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | 890 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733844 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | 895 lm         | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401733854 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | 895 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733864 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | 880 lm         | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401733874 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | 880 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733884 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | 890 lm         | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401733894 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | 890 lm         | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401733904 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | 215 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733914 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | 215 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733924 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | 215 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733934 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | 215 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733944 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | 180 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733954 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | 180 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733964 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | 185 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733974 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | 185 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401733984 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | 240 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401733994 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | 225 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734004 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | 210 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734014 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | 185 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734064 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | 1,730 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734074 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | 1,730 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734084 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | 1,675 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734094 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | 1,675 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734104 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | 1,695 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734114 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | 1,695 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734164 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | 1,730 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734174 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | 1,730 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734184 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | 1,675 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734194 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | 1,675 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734204 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | 1,695 lm       | 3000 K                                        | 830 blanco cálido          |
| 911401734214 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | 1,695 lm       | 4000 K                                        | 840 blanco neutro          |
| 911401734224 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | 540 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734234 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | 570 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734244 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | 310 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734254 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | 510 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734264 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | 535 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734274 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | 295 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734284 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | 480 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |

| Order Code   | Full Product Name                 | Flujo luminoso | Temperatura de color correlacionada (nominal) | Color de la fuente de luz  |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W | 505 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734304 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W    | 275 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |
| 911401734314 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W | 425 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734324 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W | 445 lm         | RGBW                                          | Rojo, verde, azul y blanco |
| 911401734334 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W    | 245 lm         | -                                             | Rojo, verde y azul         |

## Operación y aspectos eléctricos

| Order Code   | Full Product Name                  | Consumo de energía |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| 911401734544 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734554 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734564 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W     | 30 W               |
| 911401734574 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734584 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734594 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W     | 30 W               |
| 911401734604 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734614 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734624 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W     | 30 W               |
| 911401734634 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734644 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W  | 30 W               |
| 911401734654 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W     | 30 W               |
| 911401734384 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB     | 30 W               |
| 911401734394 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB     | 30 W               |
| 911401734404 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB     | 30 W               |
| 911401734414 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB     | 30 W               |
| 911401734424 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB     | 30 W               |
| 911401734434 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | 30 W               |
| 911401734484 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401734494 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401734504 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401734514 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401734524 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401734534 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | 30 W               |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 10 W               |
| 911401733754 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | 10 W               |
| 911401733764 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | 10 W               |
| 911401733774 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | 10 W               |
| 911401733784 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | 10 W               |
| 911401733794 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | 10 W               |
| 911401733844 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | 10 W               |
| 911401733854 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | 10 W               |
| 911401733864 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | 10 W               |

| Order Code   | Full Product Name                  | Consumo de energía |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| 911401733874 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | 10 W               |
| 911401733884 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | 10 W               |
| 911401733894 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | 10 W               |
| 911401733904 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733914 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733924 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733934 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733944 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733954 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733964 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733974 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | 10 W               |
| 911401733984 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | 10 W               |
| 911401733994 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | 10 W               |
| 911401734004 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | 10 W               |
| 911401734014 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | 10 W               |
| 911401734064 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | 20 W               |
| 911401734074 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | 20 W               |
| 911401734084 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | 20 W               |
| 911401734094 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | 20 W               |
| 911401734104 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | 20 W               |
| 911401734114 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | 20 W               |
| 911401734164 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734174 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734184 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734194 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734204 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734214 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | 20 W               |
| 911401734224 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734234 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734244 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | 12 W               |
| 911401734254 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734264 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734274 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | 12 W               |
| 911401734284 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734304 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | 12 W               |
| 911401734314 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734324 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W  | 16 W               |
| 911401734334 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W     | 12 W               |

Controles y atenuación

| Order Code   | Full Product Name                  | Regulable |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 911401734544 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734554 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734564 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W     | Sí        |
| 911401734574 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734584 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734594 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W     | Sí        |
| 911401734604 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734614 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734624 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W     | Sí        |
| 911401734634 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734644 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W  | Sí        |
| 911401734654 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W     | Sí        |
| 911401734384 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB     | No        |
| 911401734394 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB     | No        |
| 911401734404 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB     | No        |
| 911401734414 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB     | No        |
| 911401734424 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB     | No        |
| 911401734434 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | No        |
| 911401734484 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401734494 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401734504 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401734514 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401734524 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401734534 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | Sí        |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | No        |
| 911401733754 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | No        |
| 911401733764 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | No        |
| 911401733774 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | No        |
| 911401733784 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | No        |
| 911401733794 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | No        |
| 911401733844 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733854 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733864 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733874 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733884 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733894 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | Sí        |
| 911401733904 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733914 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733924 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733934 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733944 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | Sí        |

| Order Code   | Full Product Name                  | Regulable |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| 911401733954 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733964 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733974 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | Sí        |
| 911401733984 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | Sí        |
| 911401733994 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | Sí        |
| 911401734004 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | Sí        |
| 911401734014 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | Sí        |
| 911401734064 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | No        |
| 911401734074 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | No        |
| 911401734084 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | No        |
| 911401734094 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | No        |
| 911401734104 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | No        |
| 911401734114 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | No        |
| 911401734164 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734174 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734184 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734194 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734204 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734214 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | Sí        |
| 911401734224 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734234 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734244 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | Sí        |
| 911401734254 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734264 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734274 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | Sí        |
| 911401734284 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734304 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | Sí        |
| 911401734314 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734324 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W  | Sí        |
| 911401734334 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W     | Sí        |