



Foco para exteriores sofisticado y compacto

UniSpot

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Beneficios

- Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación
- Una variedad de ópticas y selecciones de color
- Múltiples métodos de montaje adecuados para diferentes aplicaciones de iluminación


Características

- Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB +5700K,
- Amplio rango de ángulos de haz de luz, de puntos estrechos a distribución amplia de la luz
- Diseño robusto con clasificación IP66 para uso en exteriores
- Ángulo de inclinación ajustable de 130° (vertical) y 340° (horizontal)

Aplicaciones

- Puentes, monumentos y fachadas
- Edificios municipales
- Parques y Plazas

Plano de dimensiones



Información general	
Controlador incluido	No
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>80
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP66
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color	
			correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,170 lm
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,235 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color	
			correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	835 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,110 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,170 lm
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	785 lm
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,040 lm
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	1,095 lm
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	740 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	925 lm
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	975 lm
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Rojo, verde y azul	-	655 lm
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,230 lm
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,230 lm
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,230 lm
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,230 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,365 lm
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,365 lm
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,230 lm
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,230 lm
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,230 lm
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,230 lm
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 blanco cálido	3000 K	2,365 lm
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 blanco neutro	4000 K	2,365 lm
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	895 lm
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	895 lm
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	880 lm
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	880 lm

Order Code	Full Product Name	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	890 lm
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	890 lm
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	895 lm
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	895 lm
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	880 lm
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	880 lm
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 blanco cálido	3000 K	890 lm
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 blanco neutro	4000 K	890 lm
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	180 lm
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	180 lm
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	185 lm
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	185 lm
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	240 lm
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	225 lm
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	210 lm
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Rojo, verde y azul	-	185 lm
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,730 lm
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,730 lm
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,675 lm
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,675 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		
		Color de la fuente de luz	correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,695 lm
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,695 lm
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,730 lm
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,730 lm
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,675 lm
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,675 lm
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 blanco cálido	3000 K	1,695 lm
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 blanco neutro	4000 K	1,695 lm
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	540 lm
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	570 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		
		Color de la fuente de luz	correlacionada (nominal)	Flujo luminoso
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	310 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	510 lm
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	535 lm
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	295 lm
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	480 lm
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	505 lm
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	275 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	425 lm
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Rojo, verde, azul y blanco	RGBW	445 lm
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Rojo, verde y azul	-	245 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Sí
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Sí
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Sí
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sí
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Sí
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	No
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	No
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	No
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	No
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	No
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	No
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Sí
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Sí
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Sí
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Sí
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Sí
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Sí
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	No
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	No
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	No
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	No
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	No
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	No
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Sí
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Sí
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Sí
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Sí
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Sí
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sí
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sí
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Sí
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Sí
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Sí
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Sí
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Sí
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Sí
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Sí
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	No
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	No
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	No
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	No
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	No
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	No
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Sí
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Sí
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Sí
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Sí
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Sí
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Sí
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Sí
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Sí
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Sí
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Sí
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Sí
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Sí
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Sí
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Sí
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Sí
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Sí
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Sí
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Sí

