



Laadukas ja kompakti kohdevalaisin ulkokäyttöön

Philips UniSpotissa on hienostunut ja kompakti muotoilu, jossa yhdistyy esteettisyys ja toimivuus. UniSpot sulautuu moniin eri kaupunkiympäristöihin. UniSpot-sarjan kohdevalaisimissa on lieriömäinen, kaksiosainen muoto. Etuosa valaisee, kun taas takaosa voidaan yhdistää lämmitys- tai muihin järjestelmiin lisävarusteiden avulla. Jalustassa ja pohjassa olevat merkkilevyt helpottavat asennusta.

Hyödyt

- Tyylikäs ja minimalistinen muotoilu, sopii moniin eri käyttökohteisiin
- Erilaisia optiikka- ja väri vaihtoehtoja
- Monia asennustapoja eri käyttökohteita varten

Applications

- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Julkiset rakennukset
- Puistot ja aukiot

Ominaisuudet

- Vakiona RGB+3 000 K, RGB+4 000 K, RGB, 3 000 K ja 4 000 K
- Saatavilla 2 200 K, 2 700 K, 3 500 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500 K, yksivärinen ja RGB+5 700 K,
- Kattavasti eri keilakulmia kapeasta leveään
- Kestävä rakenne, IP66-luokitus (soveltuu ulkokäyttöön)
- Säädettyä pystysuora 130° ja vaakasuora 340° kallistuskulma

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Mittapiirros




BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W



BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W



BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB



BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) >80

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Tummanharmaa

Suojausluokan koodi IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka IK06 [1 J]

Optiikan suojan tyyppi Kirkas lasi

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Kyllä
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Kyllä
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Kyllä
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Kyllä
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ei
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ei
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Ei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ei
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ei
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Ei
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ei
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ei
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ei

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ei
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Ei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ei
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ei
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ei
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Valonlähteen väri
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3 805 lm	3000 K	830 Warm white
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 Warm white
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1 520 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1 140 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1 110 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 Warm white
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 Warm white
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 Warm white
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 Warm white
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 Warm white
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 Warm white
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 Warm white
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 Warm white
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 Warm white
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 Warm white
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 Warm white
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 Warm white
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Red, green, blue, white
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Red, green, blue, white

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ei
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ei
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Kyllä
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Kyllä
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Kyllä
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Kyllä
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Ei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Kyllä
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Kyllä
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Ei
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Kyllä
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Kyllä
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Kyllä
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Kyllä
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Ei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Kyllä
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Kyllä
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Kyllä
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Kyllä

