



Laadukas ja kompakti kohdevalaisin ulkokäyttöön

UniSpot

Philips UniSpotissa on hienostunut ja kompakti muotoilu, jossa yhdistyy esteettisyys ja toimivuus. UniSpot sulautuu moniin eri kaupunkiympäristöihin. UniSpot-sarjan kohdevalaisimissa on lieriömäinen, kaksiosainen muoto. Etuosa valaisee, kun taas takaosa voidaan yhdistää lämmitys- tai muihin järjestelmiin lisävarusteiden avulla. Jalustassa ja pohjassa olevat merkkilevyt helpottavat asennusta.

Hyödyt

- Tyylikäs ja minimalistinen muotoilu, sopii moniin eri käyttökohteisiin
- Erilaisia optiikka- ja väri vaihtoehtoja
- Monia asennustapoja eri käyttökohteita varten

Ominaisuudet

- Vakiona RGB+3 000 K, RGB+4 000 K, RGB, 3 000 K ja 4 000 K
- Saatavilla 2 200 K, 2 700 K, 3 500 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500 K, yksivärinen ja RGB+5 700 K,
- Kattavasti eri keilakulmia kapeasta leveään
- Kestävä rakenne, IP66-luokitus (soveltuu ulkokäyttöön)
- Säädettyä pystysuora 130° ja vaakasuora 340° kallistuskulma

Käyttökohteet





- Sillat, muistomerkit ja julkisivut
- Julkiset rakennukset
- Puistot ja aukiot

Versions



RTP-OF-UniSpot

Mittapiirros



Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Rungon väri	Tummanharmaa
Iskunkestävyysluokka	IK06
Suojausluokan koodi	IP66
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Kyllä
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Kyllä
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Kyllä
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Kyllä
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ei
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ei
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Ei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ei
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ei
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Ei

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ei
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ei
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ei
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ei
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Ei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ei
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ei
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ei
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 Warm white	3000 K	3 805 lm
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 Warm white	4000 K	3 885 lm
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Red, green, blue, white	RGBW	1 520 lm
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Red, green, blue, white	RGBW	1 140 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Red, green, blue, white	RGBW	1 110 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Red, green, blue, white	RGBW	925 lm
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 Warm white	3000 K	2 230 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 Warm white	3000 K	2 365 lm
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 Warm white	3000 K	2 230 lm
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 Warm white	3000 K	2 365 lm
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 Warm white	3000 K	895 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 Warm white	3000 K	890 lm
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 Warm white	3000 K	895 lm
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 Warm white	3000 K	890 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Red, green, blue, white	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Red, green, blue, white	RGBW	180 lm
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 Warm white	3000 K	1 730 lm
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 Warm white	3000 K	1 695 lm
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 Warm white	3000 K	1 730 lm
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 Warm white	3000 K	1 695 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Red, green, blue, white	RGBW	510 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Red, green, blue, white	RGBW	425 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ei
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ei
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Kyllä
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Kyllä
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Kyllä
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Kyllä
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Ei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Ei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Kyllä
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Kyllä
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Ei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Kyllä
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Kyllä
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Kyllä
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Kyllä
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Ei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Ei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Kyllä
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Kyllä
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Kyllä
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Kyllä

