



Spot architectural au design sophistiqué et compact

UniSpot

Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui équilibre beauté et fonctionnalité. La gamme est composée d'une géométrie cylindrique, scindée en deux sections par une ligne. La partie avant intègre le module d'éclairage, tandis que la partie arrière intègre la dissipation thermique et une structure articulée et réglable pour des installations polyvalentes, simplifiant la mise en oeuvre et l'expérience utilisateur. Grâce à sa simplicité, UniSpot s'intègre discrètement aux espaces urbains.

Avantages

- Design élégant et minimaliste, adapté à divers environnements et applications
- Conception robuste avec indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur
- Plusieurs systèmes de fixation adaptés à différentes applications d'éclairage


Fonctions

- En standard : 3000K et 4000K, RGB+3000K et RGB+4000K pour BVP378
- Options : 2200K, 2700K, 5000K, et mono-couleur
- DMX / RDM pour la version BVP378
- Large gamme d'optiques, du spot intensif au projecteur extensif
- Fixation réglable de 130° à la verticale et de 340° à l'horizontale

Application

- Ponts, monuments, façades
- Bâtiments publics
- Parcs et places

Schéma dimensionnel



Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent
Couleur du corps	Gris foncé
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP66
Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Oui
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Oui
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Oui
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Oui
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Oui
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Oui
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Oui
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Oui
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Oui

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Oui

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Oui
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Oui
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Non
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Non
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Non
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Non
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Non
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Non
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Non
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Non
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Non
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Non
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Non
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Non
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Non
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Non
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Non
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Non
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Non
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Non
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Non
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Non
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Non
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Non
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Non
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Non
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Non
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Non
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Non
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Non
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Non
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Non
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Non
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Non
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Non
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Non
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Non

Order Code	Full Product Name	Driver inclus
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Non
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Non
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Non
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Non
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Non
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Non
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Non
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Non
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Non
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Non
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Non
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Non
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Non
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Non
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Non
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Non
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Non
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Non
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Non
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Non
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Non
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Non
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Non
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Non
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Non
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Non
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Non
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Non
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Non
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Non
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Non
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Non
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Non
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Non
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Non
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Non
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Non

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur			Flux lumineux
		Température de couleur	Température de couleur	de couleur corrélée (nom.)	
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 blanc chaud	3000 K		3.805 lm
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 blanc neutre	4000 K		3.925 lm
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 blanc chaud	3000 K		3.780 lm
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 blanc neutre	4000 K		3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur			Flux lumineux
		Température de couleur	Température de couleur	de couleur corrélée (nom.)	
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 blanc chaud	4000 K		3.885 lm
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 blanc neutre	4000 K		4.005 lm
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 blanc chaud	3000 K		3.805 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	3.925 lm
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 blanc chaud	3000 K	3.780 lm
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	3.900 lm
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 blanc chaud	3000 K	3.885 lm
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 blanc neutre	4000 K	4.005 lm
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.550 lm
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.630 lm
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Rouge, vert et bleu	-	1.155 lm
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.520 lm
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.600 lm
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Rouge, vert et bleu	-	1.090 lm
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.335 lm
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.405 lm
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Rouge, vert et bleu	-	1.025 lm
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.140 lm
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.200 lm
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Rouge, vert et bleu	-	910 lm
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.170 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.235 lm
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Rouge, vert et bleu	-	835 lm
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.110 lm
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.170 lm
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Rouge, vert et bleu	-	785 lm
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.040 lm
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	1.095 lm
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Rouge, vert et bleu	-	740 lm
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	925 lm
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	975 lm
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Rouge, vert et bleu	-	655 lm
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.230 lm
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.230 lm
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.230 lm
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.230 lm
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.365 lm
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.365 lm
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.230 lm
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.230 lm
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.230 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.230 lm
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 blanc chaud	3000 K	2.365 lm
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 blanc neutre	4000 K	2.365 lm
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	895 lm
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	895 lm
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	880 lm
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	880 lm
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	890 lm
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	890 lm
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	895 lm
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	895 lm
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	880 lm
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	880 lm
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 blanc chaud	3000 K	890 lm
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 blanc neutre	4000 K	890 lm
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	215 lm
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	215 lm
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	215 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	215 lm
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	180 lm
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	180 lm
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	185 lm
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	185 lm
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Rouge, vert et bleu	-	240 lm
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Rouge, vert et bleu	-	225 lm
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Rouge, vert et bleu	-	210 lm
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Rouge, vert et bleu	-	185 lm
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.730 lm
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.730 lm
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.675 lm
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.675 lm
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.695 lm
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.695 lm
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.730 lm
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.730 lm
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.675 lm
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.675 lm
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 blanc chaud	3000 K	1.695 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 blanc neutre	4000 K	1.695 lm
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	540 lm
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	570 lm
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Rouge, vert et bleu	-	310 lm
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	510 lm
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	535 lm
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Rouge, vert et bleu	-	295 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Température de couleur de couleur corrélée (nom.)	Flux lumineux
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	480 lm
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	505 lm
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Rouge, vert et bleu	-	275 lm
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	425 lm
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Rouge, vert, bleu et blanc	RGBW	445 lm
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Rouge, vert et bleu	-	245 lm

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Non
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Non
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Non
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Non
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Non
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Non
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Oui
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Oui
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Oui
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Oui
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Oui
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Oui
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Oui
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Oui
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Oui
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Oui
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Oui
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Oui
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Oui
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Oui
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Oui
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Oui
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Oui
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Oui
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Oui
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Oui
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Oui
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Non
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Non
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Non
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Non
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Non
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Non
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Oui
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Oui
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Oui
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Oui
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Oui
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Oui
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Non
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Non
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Non
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Non
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Non
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Oui
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Oui
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Oui
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Oui
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Oui
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Oui
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Oui
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Oui
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Oui
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Oui
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Oui
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Oui
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Oui
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Oui
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Oui
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Oui
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Oui
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Oui
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Non
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Non
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Non
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Non
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Non
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Oui
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Oui
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Oui
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Oui
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Oui
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Oui
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Oui
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Oui
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Oui
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Oui
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Oui
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Oui
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Oui
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Oui
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Oui
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Oui
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Oui
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Oui

