



Kifinomult és kompakt kültéri reflektor

A Philips UniSpot kifinomult és kompakt kialakítása ötvözi a szépséget és a funkcionalitást, diszkréten illeszkedve a változatos városi környezetbe. Az UniSpot termékcsalád spotlámpái hengeres geometriával rendelkeznek, amely két részre van osztva. Az elülső rész megvilágítást biztosít, míg a hátsó rész fűtéshez vagy más rendszerekhez csatlakozik különféle tartozékok segítségével. Az állványon és a talpon található két jelzőlemez egyszerűvé és könnyűvé teszi a telepítést.

Előnyök

- Elegáns és minimalista kialakítás, sokféle alkalmazási helyzethez alkalmas
- Különböző optikák és színváltozatok
- Többféle rögzítési módszer, amelyek különböző világítási alkalmazásokhoz alkalmasak

Applications

- Hidak, emlékművek és homlokzatok
- Önkormányzati épületek
- Parkok és terek

Szolgáltatások

- Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K és 4000K
- Opcionális 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokróm és RGB+5700K,
- A sugárzási szögek széles tartománya a keskeny spottól a széles fényárig
- Robusztus kialakítás IP66-os védelemmel kültéri használatra
- Állítható függőleges 130° és vízszintes 340°-os dőlésszögtartomány

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Méretezett rajza




BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB



BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W



BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W



BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI) >80

Mechanika és tokozás

Ház színe Sötétszürke

Por és víz elleni védelem kódja IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK06 [1 J]

Optikai búra típusa átlátszó üveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét mellékelve
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Igen
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Igen
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Igen
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Igen
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Igen
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Igen
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Igen
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nem
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nem
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nem
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nem
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nem
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nem
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nem
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nem

Order Code	Full Product Name	Előttét mellékelve
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nem
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nem
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nem
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nem
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nem
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nem
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nem
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nem
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nem
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nem
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nem
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nem
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nem

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	A fényforrás színe
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 meleg fehér
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 semleges fehér
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3 885 lm	3000 K	830 meleg fehér
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 semleges fehér
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1 335 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1 405 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1 025 lm	-	Vörös, zöld és kék
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1 040 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1 095 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Vörös, zöld és kék
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 meleg fehér
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 semleges fehér
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 meleg fehér
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 semleges fehér
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 meleg fehér
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 semleges fehér
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 meleg fehér
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 semleges fehér
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Vörös, zöld és kék
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 meleg fehér
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 semleges fehér
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 meleg fehér
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 semleges fehér

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	A fényforrás színe
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Vörös, zöld, kék és fehér
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Vörös, zöld és kék

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nem
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nem
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Igen
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Igen
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Igen
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Igen
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Igen
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Igen
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Igen
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nem
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nem
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Igen
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Igen
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nem
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nem
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Igen
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Igen
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Igen
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Igen
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Igen
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nem
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nem
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Igen
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Igen
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Igen
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Igen
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Igen