



Lampu sorot luar ruangan yang canggih dan ringkas.

UniSpot

Philips UniSpot memiliki desain yang canggih dan ringkas yang menyeimbangkan keindahan dan fungsionalitas, menyatu secara harmonis dengan berbagai aplikasi perkotaan. Lampu sorot dalam seri UniSpot memiliki geometri silindris yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian depan berfungsi sebagai penerangan, sedangkan bagian belakang terhubung ke sistem pemanas atau sistem lainnya menggunakan berbagai macam aksesori. Dua pelat penunjuk pada dudukan dan alas membuat proses pemasangan menjadi sederhana dan mudah.

Benefits

- Desain ramping dan minimalis, cocok untuk berbagai skenario aplikasi.
- Beragam pilihan optik dan warna.
- Berbagai metode pemasangan yang sesuai untuk berbagai aplikasi pencahayaan.

Features

- Standar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K, dan 4000K
- Pilihan 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom, dan RGB +5700K.
- Rentang sudut pancaran cahaya yang luas, dari fokus sempit hingga pancaran lebar.
- Desain kokoh dengan peringkat IP66 untuk penggunaan di luar ruangan.
- Rentang sudut kemiringan vertikal yang dapat disesuaikan hingga 130° dan horizontal hingga 340°.

Application

- Jembatan, Monumen, Fasad
- Gedung Pemerintah Kota
- Taman dan Plaza

UniSpot

Versions



RTP-OF-UniSpot

Dimensional drawing

