



## Verfijnde en compacte buitenspot

Philips UniSpot heeft een geraffineerd en compact ontwerp dat schoonheid en functionaliteit in balans brengt en onopvallend opgaat in diverse stedelijke toepassingen. Spotlights in de UniSpot serie hebben een cilindrische geometrie die in twee secties is verdeeld. Het voorste deel zorgt voor verlichting, terwijl het achterste deel wordt aangesloten op verwarmings- of andere systemen met behulp van verschillende accessoires. Twee indicatieplaten op de standaard en basis maken het installatieproces eenvoudig en gemakkelijk.

### Voordelen

- Slank en minimalistisch ontwerp, geschikt voor diverse toepassingsscenario's
- Een verscheidenheid aan optieken en kleuropties.
- Meerdere bevestigingsmethoden geschikt voor verschillende verlichtingstoepassingen

### Applications

- Bruggen, monumenten en gevels
- Gemeentelijke gebouwen
- Parken en pleinen

### Kenmerken

- Standaard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K en 4000K
- Optioneel 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochroom en RGB+5700K,
- Breed scala aan bundelhoeken, van smalle spot tot brede flood.
- Robuust ontwerp met IP66-classificatie voor buitengebruik
- Instelbare verticale kantelhoek van 130° en horizontale kantelhoek van 340°

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Maatschets




BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W



BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W



BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W



BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W

## Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) >80

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing Donkergrijs  
 Beschermingsklasse IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]  
 IK-classificatie IK06 [1 J]  
 Type lichtkap Helder glas

## Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

## Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name                   | Driver/VSA inbegrepen |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 8721103702920 | BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702937 | BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702944 | BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702951 | BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702968 | BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702975 | BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB     | Ja                    |
| 8721103702982 | BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103702999 | BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103703002 | BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103703019 | BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103703026 | BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103703033 | BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB | Ja                    |
| 8721103703040 | BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W  | Ja                    |
| 8721103703057 | BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W  | Ja                    |
| 8721103703064 | BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W     | Ja                    |

| Order Code    | Full Product Name                  | Driver/VSA inbegrepen |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| 8721103703071 | BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703088 | BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703095 | BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W    | Ja                    |
| 8721103703101 | BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703118 | BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703125 | BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W    | Ja                    |
| 8721103703132 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703149 | BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W | Ja                    |
| 8721103703156 | BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W    | Ja                    |
| 8721103702807 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702814 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702821 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W     | Nee                   |
| 8721103702838 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702845 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702852 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W     | Nee                   |
| 8721103702869 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702876 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702883 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W     | Nee                   |
| 8721103702890 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702906 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W  | Nee                   |
| 8721103702913 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W     | Nee                   |
| 8721103702685 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702692 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702708 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702715 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702722 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702739 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | Nee                   |
| 8721103702746 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702753 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702760 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702777 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702784 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702791 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | Nee                   |
| 8721103702203 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702210 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702227 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702234 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702241 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702258 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | Nee                   |
| 8721103702265 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | Nee                   |
| 8721103702272 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | Nee                   |
| 8721103702289 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | Nee                   |

| Order Code    | Full Product Name                  | Driver/VSA inbegrepen |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| 8721103702296 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | Nee                   |
| 8721103702302 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | Nee                   |
| 8721103702319 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | Nee                   |
| 8721103702326 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702333 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702340 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702357 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702364 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702371 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702388 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702395 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | Nee                   |
| 8721103702401 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | Nee                   |
| 8721103702418 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | Nee                   |
| 8721103702425 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | Nee                   |
| 8721103702432 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | Nee                   |
| 8721103702449 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702456 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702463 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702470 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702487 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702494 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | Nee                   |
| 8721103702500 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702517 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702524 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702531 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702548 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702555 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | Nee                   |
| 8721103702562 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702579 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702586 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | Nee                   |
| 8721103702593 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702609 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702616 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | Nee                   |
| 8721103702623 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702630 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702647 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | Nee                   |
| 8721103702654 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702661 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W  | Nee                   |
| 8721103702678 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W     | Nee                   |

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                   | Lichtstroom | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleur lichtbron           |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 8721103702920 | BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB     | 3.805 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702937 | BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB     | 3.925 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702944 | BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB     | 3.780 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702951 | BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB     | 3.900 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702968 | BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB     | 3.885 lm    | 4000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702975 | BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB     | 4.005 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702982 | BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB | 3.805 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702999 | BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB | 3.925 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103703002 | BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB | 3.780 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103703019 | BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB | 3.900 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103703026 | BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB | 3.885 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103703033 | BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB | 4.005 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103703040 | BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W  | 1.550 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703057 | BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W  | 1.630 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703064 | BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W     | 1.155 lm    | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103703071 | BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W  | 1.520 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703088 | BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W  | 1.600 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703095 | BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W     | 1.090 lm    | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103703101 | BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W  | 1.335 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703118 | BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W  | 1.405 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703125 | BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W     | 1.025 lm    | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103703132 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W  | 1.140 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703149 | BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W  | 1.200 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103703156 | BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W     | 910 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702807 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W   | 1.170 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702814 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W   | 1.235 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702821 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W      | 835 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702838 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W   | 1.110 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702845 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W   | 1.170 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702852 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W      | 785 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702869 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W   | 1.040 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702876 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W   | 1.095 lm    | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702883 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W      | 740 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702890 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W   | 925 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702906 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W   | 975 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702913 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W      | 655 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702685 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB      | 2.230 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702692 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB      | 2.230 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702708 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB      | 2.230 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702715 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB      | 2.230 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702722 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB      | 2.365 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |

| Order Code    | Full Product Name                  | Lichtstroom | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleur lichtbron           |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 8721103702739 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | 2.365 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702746 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | 2.230 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702753 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | 2.230 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702760 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | 2.230 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702777 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | 2.230 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702784 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | 2.365 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702791 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | 2.365 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702203 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 895 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702210 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | 895 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702227 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | 880 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702234 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | 880 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702241 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | 890 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702258 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | 890 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702265 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | 895 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702272 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | 895 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702289 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | 880 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702296 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | 880 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702302 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | 890 lm      | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702319 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | 890 lm      | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702326 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | 215 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702333 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | 215 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702340 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | 215 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702357 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | 215 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702364 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | 180 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702371 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | 180 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702388 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | 185 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702395 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | 185 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702401 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | 240 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702418 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | 225 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702425 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | 210 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702432 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | 185 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702449 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | 1.730 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702456 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | 1.730 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702463 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | 1.675 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702470 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | 1.675 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702487 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | 1.695 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702494 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | 1.695 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702500 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | 1.730 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702517 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | 1.730 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702524 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | 1.675 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |
| 8721103702531 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | 1.675 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702548 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | 1.695 lm    | 3000 K                                | 830 warmwit               |

| Order Code    | Full Product Name                  | Lichtstroom | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Kleur lichtbron           |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 8721103702555 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | 1.695 lm    | 4000 K                                | 840 neutraalwit           |
| 8721103702562 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | 540 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702579 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | 570 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702586 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | 310 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702593 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | 510 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702609 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | 535 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702616 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | 295 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702623 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | 480 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702630 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 505 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702647 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | 275 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |
| 8721103702654 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W  | 425 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702661 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W  | 445 lm      | RGBW                                  | Rood, groen, blauw en wit |
| 8721103702678 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W     | 245 lm      | -                                     | Rood, groen en blauw      |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                   | Energieverbruik |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 8721103702920 | BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702937 | BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702944 | BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702951 | BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702968 | BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702975 | BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB     | 50 W            |
| 8721103702982 | BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103702999 | BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103703002 | BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103703019 | BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103703026 | BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103703033 | BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB | 50 W            |
| 8721103703040 | BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703057 | BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703064 | BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W     | 50 W            |
| 8721103703071 | BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703088 | BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703095 | BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W     | 50 W            |
| 8721103703101 | BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703118 | BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703125 | BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W     | 50 W            |
| 8721103703132 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703149 | BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W  | 50 W            |
| 8721103703156 | BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W     | 50 W            |
| 8721103702807 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W   | 30 W            |



| Order Code    | Full Product Name                  | Energieverbruik |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 8721103702814 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702821 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W     | 30 W            |
| 8721103702838 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702845 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702852 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W     | 30 W            |
| 8721103702869 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702876 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702883 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W     | 30 W            |
| 8721103702890 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702906 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W  | 30 W            |
| 8721103702913 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W     | 30 W            |
| 8721103702685 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702692 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702708 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702715 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702722 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702739 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB     | 30 W            |
| 8721103702746 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702753 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702760 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702777 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702784 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702791 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB | 30 W            |
| 8721103702203 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702210 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702227 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702234 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702241 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702258 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | 10 W            |
| 8721103702265 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702272 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702289 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702296 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702302 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702319 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | 10 W            |
| 8721103702326 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702333 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702340 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702357 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702364 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702371 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702388 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | 10 W            |

| Order Code    | Full Product Name                  | Energieverbruik |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 8721103702395 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | 10 W            |
| 8721103702401 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | 10 W            |
| 8721103702418 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | 10 W            |
| 8721103702425 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | 10 W            |
| 8721103702432 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | 10 W            |
| 8721103702449 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702456 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702463 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702470 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702487 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702494 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | 20 W            |
| 8721103702500 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702517 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702524 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702531 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702548 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702555 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | 20 W            |
| 8721103702562 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702579 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702586 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | 12 W            |
| 8721103702593 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702609 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702616 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | 12 W            |
| 8721103702623 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702630 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702647 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | 12 W            |
| 8721103702654 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702661 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W  | 16 W            |
| 8721103702678 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W     | 12 W            |

## Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                   | Dimbaar |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 8721103702920 | BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB     | Nee     |
| 8721103702937 | BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB     | Nee     |
| 8721103702944 | BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB     | Nee     |
| 8721103702951 | BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB     | Nee     |
| 8721103702968 | BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB     | Nee     |
| 8721103702975 | BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB     | Nee     |
| 8721103702982 | BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB | Ja      |
| 8721103702999 | BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB | Ja      |
| 8721103703002 | BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB | Ja      |

| Order Code    | Full Product Name                   | Dimbaar |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 8721103703019 | BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB | Ja      |
| 8721103703026 | BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB | Ja      |
| 8721103703033 | BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB | Ja      |
| 8721103703040 | BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703057 | BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703064 | BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W     | Ja      |
| 8721103703071 | BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703088 | BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703095 | BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W     | Ja      |
| 8721103703101 | BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703118 | BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703125 | BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W     | Ja      |
| 8721103703132 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703149 | BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W  | Ja      |
| 8721103703156 | BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W     | Ja      |
| 8721103702807 | BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702814 | BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702821 | BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W      | Ja      |
| 8721103702838 | BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702845 | BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702852 | BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W      | Ja      |
| 8721103702869 | BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702876 | BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702883 | BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W      | Ja      |
| 8721103702890 | BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702906 | BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W   | Ja      |
| 8721103702913 | BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W      | Ja      |
| 8721103702685 | BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB      | Nee     |
| 8721103702692 | BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB      | Nee     |
| 8721103702708 | BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB      | Nee     |
| 8721103702715 | BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB      | Nee     |
| 8721103702722 | BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB      | Nee     |
| 8721103702739 | BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB      | Nee     |
| 8721103702746 | BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702753 | BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702760 | BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702777 | BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702784 | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702791 | BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB  | Ja      |
| 8721103702203 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB      | Nee     |
| 8721103702210 | BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB      | Nee     |
| 8721103702227 | BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB      | Nee     |

| Order Code    | Full Product Name                  | Dimbaar |
|---------------|------------------------------------|---------|
| 8721103702234 | BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB     | Nee     |
| 8721103702241 | BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB     | Nee     |
| 8721103702258 | BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB     | Nee     |
| 8721103702265 | BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702272 | BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702289 | BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702296 | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702302 | BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702319 | BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB | Ja      |
| 8721103702326 | BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702333 | BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702340 | BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702357 | BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702364 | BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702371 | BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702388 | BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702395 | BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W  | Ja      |
| 8721103702401 | BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W     | Ja      |
| 8721103702418 | BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W     | Ja      |
| 8721103702425 | BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W     | Ja      |
| 8721103702432 | BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W     | Ja      |
| 8721103702449 | BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB     | Nee     |
| 8721103702456 | BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB     | Nee     |
| 8721103702463 | BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB     | Nee     |
| 8721103702470 | BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB     | Nee     |
| 8721103702487 | BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB     | Nee     |
| 8721103702494 | BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB     | Nee     |
| 8721103702500 | BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702517 | BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702524 | BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702531 | BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702548 | BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702555 | BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB | Ja      |
| 8721103702562 | BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702579 | BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702586 | BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W     | Ja      |
| 8721103702593 | BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702609 | BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702616 | BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W     | Ja      |
| 8721103702623 | BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702630 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | Ja      |
| 8721103702647 | BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W     | Ja      |

| Order Code    | Full Product Name                 | Dimbaar |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| 8721103702654 | BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W | Ja      |
| 8721103702661 | BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W | Ja      |
| 8721103702678 | BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W    | Ja      |