



Verfijnde en compacte buitenspot

UniSpot

Philips UniSpot heeft een geraffineerd en compact ontwerp dat schoonheid en functionaliteit in balans brengt en onopvallend opgaat in diverse stedelijke toepassingen. Spotlights in de UniSpot serie hebben een cilindrische geometrie die in twee secties is verdeeld. Het voorste deel zorgt voor verlichting, terwijl het achterste deel wordt aangesloten op verwarmings- of andere systemen met behulp van verschillende accessoires. Twee indicatieplaten op de standaard en basis maken het installatieproces eenvoudig en gemakkelijk.

Voordelen

- Slank en minimalistisch ontwerp, geschikt voor diverse toepassingsscenario's
- Een verscheidenheid aan optieken en kleuropties.
- Meerdere bevestigingsmethoden geschikt voor verschillende verlichtingstoepassingen





Kenmerken

- Standaard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K en 4000K
- Optioneel 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochroom en RGB +5700K,
- Breed scala aan bundelhoeken, van smalle spot tot brede flood.
- Robuust ontwerp met IP66-classificatie voor buitengebruik
- Instelbare verticale kantelhoek van 130° en horizontale kantelhoek van 340°

Toepassing

- Bruggen, monumenten en gevels
- Gemeentelijke gebouwen
- Parken en pleinen

Maatschets



Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI) >80

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Type lichtkap Helder glas

Kleur behuizing Donkergrijs

IK-classificatie IK06

Beschermingsklasse IP 66

Keurmerken en classificaties

CE-markering Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ja
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Ja
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Ja
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Ja
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ja
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Ja
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Ja
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Ja
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Ja
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Ja
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Ja
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Ja

Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Ja
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Ja

Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Nee
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Nee
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Nee
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nee
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Nee
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Nee
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nee
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nee
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nee
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nee
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Nee
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Nee
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nee
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nee
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nee
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nee
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nee
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nee
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Nee
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Nee
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nee
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Nee
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nee
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nee
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nee
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nee
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nee
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nee
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nee
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nee
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nee
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Nee
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Nee
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Nee
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nee
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nee

Order Code	Full Product Name	Driver/VSA inbegrepen
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Nee
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Nee
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nee
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Nee
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nee
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nee
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Nee
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Nee
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Nee
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Nee
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nee
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Nee
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nee
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nee
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nee
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nee
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nee
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nee
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nee
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Nee
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Nee
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Nee
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nee
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nee
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Nee
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Nee
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Nee
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nee
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Nee
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Nee
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nee
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nee
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nee
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nee
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Nee
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Nee

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product		Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
	Name	Kleur lichtbron	(nom.)		
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 warmwit	3000 K		3.805 lm
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		3.925 lm
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 warmwit	3000 K		3.780 lm
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		3.900 lm
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 warmwit	4000 K		3.885 lm

Order Code	Full Product		Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
	Name	Kleur lichtbron	(nom.)		
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		4.005 lm
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 warmwit	3000 K		3.805 lm
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		3.925 lm

Order Code	Full Product		Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
	Name	Kleur lichtbron	(nom.)		
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 warmwit	3000 K		3.780 lm
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		3.900 lm
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 warmwit	3000 K		3.885 lm
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 neutraalwit	4000 K		4.005 lm
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.550 lm
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.630 lm
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Rood, groen en blauw	-		1.155 lm
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.520 lm
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.600 lm
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Rood, groen en blauw	-		1.090 lm
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.335 lm
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.405 lm
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Rood, groen en blauw	-		1.025 lm
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.140 lm
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.200 lm
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Rood, groen en blauw	-		910 lm
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.170 lm

Order Code	Full Product		Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
	Name	Kleur lichtbron	(nom.)		
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.235 lm
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Rood, groen en blauw	-		835 lm
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.110 lm
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.170 lm
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Rood, groen en blauw	-		785 lm
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.040 lm
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		1.095 lm
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Rood, groen en blauw	-		740 lm
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		925 lm
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		975 lm
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Rood, groen en blauw	-		655 lm
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.230 lm
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.230 lm
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.230 lm
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.230 lm
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.365 lm
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.365 lm
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.230 lm
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.230 lm
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.230 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
			(nom.)		
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.230 lm
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 warmwit	3000 K		2.365 lm
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 neutraalwit	4000 K		2.365 lm
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 warmwit	3000 K		895 lm
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		895 lm
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 warmwit	3000 K		880 lm
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		880 lm
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 warmwit	3000 K		890 lm
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		890 lm
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 warmwit	3000 K		895 lm
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		895 lm
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 warmwit	3000 K		880 lm
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		880 lm
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 warmwit	3000 K		890 lm
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 neutraalwit	4000 K		890 lm
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		215 lm
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		215 lm
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		215 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
			(nom.)		
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		215 lm
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		180 lm
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		180 lm
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		185 lm
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		185 lm
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Rood, groen en blauw	-		240 lm
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Rood, groen en blauw	-		225 lm
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Rood, groen en blauw	-		210 lm
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Rood, groen en blauw	-		185 lm
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.730 lm
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.730 lm
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.675 lm
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.675 lm
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.695 lm
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.695 lm
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.730 lm
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.730 lm
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.675 lm
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.675 lm
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 warmwit	3000 K		1.695 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
			(nom.)		
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 neutraalwit	4000 K		1.695 lm
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		540 lm
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		570 lm
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Rood, groen en blauw	-		310 lm
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		510 lm
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		535 lm
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Rood, groen en blauw	-		295 lm

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
			(nom.)		
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		480 lm
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		505 lm
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Rood, groen en blauw	-		275 lm
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		425 lm
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Rood, groen, blauw en wit	RGBW		445 lm
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Rood, groen en blauw	-		245 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103702920	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nee
8721103702937	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Nee
8721103702944	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Nee
8721103702951	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Nee
8721103702968	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nee
8721103702975	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nee
8721103702982	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Ja
8721103702999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Ja
8721103703002	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Ja
8721103703019	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Ja
8721103703026	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Ja
8721103703033	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Ja
8721103703040	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703057	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703064	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Ja
8721103703071	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703088	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703095	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Ja
8721103703101	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703118	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703125	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Ja
8721103703132	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
8721103703149	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Ja
8721103703156	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Ja
8721103702807	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Ja
8721103702814	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Ja
8721103702821	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103702838	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ja
8721103702845	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Ja
8721103702852	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Ja
8721103702869	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Ja
8721103702876	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Ja
8721103702883	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Ja
8721103702890	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ja
8721103702906	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Ja
8721103702913	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Ja
8721103702685	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nee
8721103702692	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nee
8721103702708	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nee
8721103702715	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nee
8721103702722	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nee
8721103702739	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nee
8721103702746	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Ja
8721103702753	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Ja
8721103702760	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ja
8721103702777	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Ja
8721103702784	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ja
8721103702791	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Ja
8721103702203	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nee
8721103702210	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nee
8721103702227	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nee
8721103702234	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nee
8721103702241	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nee
8721103702258	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103702265	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ja
8721103702272	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Ja
8721103702289	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Ja
8721103702296	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Ja
8721103702302	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ja
8721103702319	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Ja
8721103702326	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Ja
8721103702333	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Ja
8721103702340	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ja
8721103702357	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Ja
8721103702364	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ja
8721103702371	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Ja
8721103702388	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Ja
8721103702395	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Ja
8721103702401	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Ja
8721103702418	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Ja
8721103702425	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Ja
8721103702432	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Ja
8721103702449	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nee
8721103702456	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nee
8721103702463	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8721103702470	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nee
8721103702487	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nee
8721103702494	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nee
8721103702500	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ja
8721103702517	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Ja
8721103702524	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Ja
8721103702531	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Ja
8721103702548	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ja
8721103702555	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Ja
8721103702562	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Ja
8721103702579	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Ja
8721103702586	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Ja
8721103702593	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ja
8721103702609	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Ja
8721103702616	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Ja
8721103702623	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Ja
8721103702630	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Ja
8721103702647	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Ja
8721103702654	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ja
8721103702661	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Ja
8721103702678	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Ja

