



# Sofistikert og kompakt utendørs spotlight

## UniSpot

Philips UniSpot har et sofistikert og kompakt design som balanserer skjønnhet og funksjonalitet, og som diskret glir inn i ulike urbane bruksområder. Spotlightene i UniSpot-serien har en sylindrisk geometri som er delt inn i to seksjoner. Den fremre delen gir belysning, mens den bakre delen kobles til varme- eller andre systemer ved hjelp av en rekke tilbehør. To indikasjonplater på stativet og basen gjør installasjonsprosessen enkel og grei.

### Fordeler

- Elegant og minimalistisk design, egnet for ulike bruksområder
- Et utvalg av optikk og fargevalg
- Flere monteringsmetoder egnet for ulike belysningsløsninger

### Funksjoner

- Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K og 4000K
- Valgfrie 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom og RGB +5700K,
- Bredt utvalg av strålevinkler, fra smal spot til bred flom
- Robust design med IP66-klassifisering for utendørs bruk
- Justerbart vertikalt 130° og horisontalt 340° vippevinkelområde

### Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Kommunale bygg
- Parker og torg

# UniSpot





## Versions



RTP-OF-UniSpot

RTP-OF-UniSpot

## Målskisse



### Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) >80

### Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel Klart glass

Innfatningsfarge Mørkegrå

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK06

Ingress beskyttelseskode IP66

### Godkjenning og bruksområde

CE-merke Ja

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driver inkludert
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ja
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ja
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nei
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nei
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nei
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nei
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nei

Order Code	Full Product Name	Driver inkludert
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nei
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nei
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nei
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nei
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nei
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nei
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nei
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nei

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 varmhvit	3000 K	3 805 lm
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 varmhvit	4000 K	3 885 lm
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	1 520 lm
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	1 140 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	1 110 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	925 lm
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 varmhvit	3000 K	2 230 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 varmhvit	3000 K	2 365 lm
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 varmhvit	3000 K	2 230 lm
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 varmhvit	3000 K	2 365 lm
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 varmhvit	3000 K	895 lm
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 varmhvit	3000 K	890 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 varmhvit	3000 K	895 lm
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 varmhvit	3000 K	890 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	180 lm
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 varmhvit	3000 K	1 730 lm
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 varmhvit	3000 K	1 695 lm
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 varmhvit	3000 K	1 730 lm
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 varmhvit	3000 K	1 695 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	510 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Rød, grønn, blå og hvit	RGBW	425 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W

### Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nei
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nei
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ja
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ja
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nei
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nei
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ja
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ja
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nei
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ja
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ja
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ja
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ja
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nei
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nei
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ja
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ja
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ja
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ja

