



Wyrafinowany i kompaktowy reflektor zewnętrzny

Philips UniSpot wyróżnia się wyrafinowaną i kompaktową konstrukcją łączącą w sobie piękno i funkcjonalność, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w różnorodne zastosowania miejskie. Reflektory z serii UniSpot charakteryzują się cylindryczną geometrią.

Korzyści

- Elegancki i minimalistyczny design, odpowiedni do różnych zastosowań
- Różnorodność optyki i kolorów
- Wiele metod montażu odpowiednich do różnych zastosowań oświetleniowych

Applications

- Mosty, pomniki i fasady
- Budynki miejskie
- Parki i place

Cechy

- Standardowe: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K i 4000K
- Opcjonalnie 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatyczny i RGB+5700K,
- Szeroki zakres optyk
- Solidna konstrukcja z klasą ochrony IP66 do użytku na zewnątrz
- Regulowany zakres kąta nachylenia w pionie 130° i w poziomie 340°

Wersje

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Rysunki techniczne




BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W



BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB



BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W



BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI) >80

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu Ciemnoszary
Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06 [1 J]
Typ klosza Szyba przezroczysta

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Tak
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Tak
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Tak
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Tak
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Tak
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Tak
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Tak
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Tak
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Tak
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Tak
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Tak

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Tak
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Tak
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Tak
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Tak
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Tak
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Tak
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Tak
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Tak
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Tak
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Nie
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Nie
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Nie
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nie
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Nie
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Nie
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nie
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nie
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nie
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nie
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Nie
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Nie
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nie
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nie
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nie
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Nie
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Nie
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nie
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Nie
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nie
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nie
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nie
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nie
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Nie
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Nie
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Nie
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nie
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Nie
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nie
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nie
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Nie
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Nie
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Nie
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Nie
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nie
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Nie
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nie
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nie
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nie
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nie
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Nie
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Nie
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Nie
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Nie
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Nie
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nie
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Nie
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Nie
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nie
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nie
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nie
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nie
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Nie
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3 805 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	3 925 lm	4000 K	840 neutralna biel
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	3 780 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	3 900 lm	4000 K	840 neutralna biel
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 barwa ciepło-biała
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutralna biel
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	3 805 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	3 925 lm	4000 K	840 neutralna biel
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	3 780 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	3 900 lm	4000 K	840 neutralna biel
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3 885 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutralna biel
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1 550 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1 630 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	1 155 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1 520 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1 600 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	1 090 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1 335 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1 405 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1 025 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1 140 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1 200 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	910 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1 170 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1 235 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	835 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1 110 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1 170 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	785 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1 040 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1 095 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	655 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 neutralna biel
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała

Order Code	Full Product Name	Strumień Światłny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 neutralna biel
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutralna biel
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 neutralna biel
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 neutralna biel
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutralna biel
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	895 lm	4000 K	840 neutralna biel
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	880 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	880 lm	4000 K	840 neutralna biel
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutralna biel
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	4000 K	840 neutralna biel
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	4000 K	840 neutralna biel
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutralna biel
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	240 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	225 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	185 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	1 730 lm	4000 K	840 neutralna biel
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	1 675 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	1 675 lm	4000 K	840 neutralna biel
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutralna biel
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	1 730 lm	4000 K	840 neutralna biel
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	1 675 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała

Order Code	Full Product Name	Strumień Światłny	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Barwa źródła światła
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	1 675 lm	4000 K	840 neutralna biel
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 barwa ciepło-biała
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutralna biel
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	310 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	295 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Czerwony, zielony, niebieski i biały
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	245 lm	-	Czerwony, zielony i niebieski

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nie
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Nie
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Nie
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Nie
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nie
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nie
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Tak
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Tak
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Tak
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Tak
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Tak
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Tak
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Tak
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Tak
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Tak
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Tak
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Tak
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Tak
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Tak
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Tak
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Tak
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Tak
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Tak
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Tak
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Tak
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Tak
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Tak
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Tak
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Tak
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Tak
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Tak
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nie
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nie
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nie
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Tak
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Tak
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Tak
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Tak
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Tak
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Tak
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nie
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nie
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Tak
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Tak
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Tak
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Tak
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Tak
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Tak
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Tak
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Tak
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Tak
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Tak
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Tak
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Tak
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Tak
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Tak
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Tak
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Tak
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Tak
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Tak
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nie
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nie
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nie
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Tak
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Tak
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Tak
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Tak
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Tak
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Tak
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Tak
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Tak
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Tak
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Tak
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Tak
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Tak
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Tak
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Tak
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Tak
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Tak
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Tak

