



Wyrafinowany i kompaktowy reflektor zewnętrzny

UniSpot

Philips UniSpot wyróżnia się wyrafinowaną i kompaktową konstrukcją łączącą w sobie piękno i funkcjonalność, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w różnorodne zastosowania miejskie. Reflektory z serii UniSpot charakteryzują się cylindryczną geometrią.

Korzyści

- Elegancki i minimalistyczny design, odpowiedni do różnych zastosowań
- Różnorodność optyki i kolorów
- Wiele metod montażu odpowiednich do różnych zastosowań oświetleniowych


Cechy

- Standardowe: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K i 4000K
- Opcjonalnie 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatyczny i RGB+5700K,
- Szeroki zakres optyk
- Solidna konstrukcja z klasą ochrony IP66 do użytku na zewnątrz
- Regulowany zakres kąta nachylenia w pionie 130° i w poziomie 340°

Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Budynki miejskie
- Parki i place

Rysunki techniczne



Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Mechanika i korpus	
Typ klosza	Szyba przezroczysta
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06
Kod stopnia ochrony	IP66
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik	Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Tak	70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Tak	70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Tak
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Tak	70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Tak
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Tak	70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Tak
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Tak	70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Tak
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Tak	70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Tak
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Tak	70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Tak
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Tak	70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Tak
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Tak	70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Tak
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Tak	70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Tak
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Tak	70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Tak

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Tak
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Tak
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Nie
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Nie
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Nie
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nie
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Nie
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Nie
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nie
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nie
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nie
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nie
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Nie
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Nie
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nie
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nie
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nie
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Nie
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Nie
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nie
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Nie
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nie
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nie
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nie
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nie
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Nie
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Nie
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	W zestawie sterownik
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Nie
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Nie
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nie
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Nie
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nie
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nie
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Nie
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Nie
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Nie
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Nie
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nie
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Nie
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nie
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nie
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nie
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nie
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Nie
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Nie
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Nie
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Nie
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Nie
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nie
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Nie
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Nie
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nie
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nie
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nie
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nie
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Nie
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła	Skorelowana	Strumień
		światła	temperatura barwowa (Nom)	Świetlny
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 805 lm
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	3 925 lm
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 780 lm
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła	Skorelowana	Strumień
		światła	temperatura barwowa (Nom)	Świetlny
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 barwa ciepło-biała	4000 K	3 885 lm
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	4 005 lm
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 805 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	3 925 lm
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 780 lm
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	3 900 lm
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 neutralna biel	4000 K	4 005 lm
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 550 lm
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 630 lm
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Czerwony, zielony i niebieski	-	1 155 lm
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 520 lm
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 600 lm
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Czerwony, zielony i niebieski	-	1 090 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 405 lm
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Czerwony, zielony i niebieski	-	1 025 lm
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 140 lm
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 200 lm
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Czerwony, zielony i niebieski	-	910 lm
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 170 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 235 lm
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Czerwony, zielony i niebieski	-	835 lm
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 110 lm
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 170 lm
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Czerwony, zielony i niebieski	-	785 lm
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 040 lm
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	1 095 lm
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Czerwony, zielony i niebieski	-	740 lm
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	925 lm
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	975 lm
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Czerwony, zielony i niebieski	-	655 lm
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 230 lm
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 230 lm
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 230 lm
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 230 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 365 lm
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 230 lm
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 230 lm
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 230 lm
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 230 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 365 lm
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 neutralna biel	4000 K	2 365 lm
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	895 lm
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	895 lm
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	880 lm
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	880 lm
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	890 lm
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	890 lm
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	895 lm
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	895 lm
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	880 lm
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	880 lm
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	890 lm
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 neutralna biel	4000 K	890 lm
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	215 lm
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	215 lm
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	215 lm
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	215 lm
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	180 lm
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	180 lm
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	185 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	185 lm
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Czerwony, zielony i niebieski	-	240 lm
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Czerwony, zielony i niebieski	-	225 lm
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Czerwony, zielony i niebieski	-	210 lm
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Czerwony, zielony i niebieski	-	185 lm
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 730 lm
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 730 lm
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 675 lm
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 675 lm
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 695 lm
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 730 lm
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 730 lm
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 675 lm
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 675 lm
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 695 lm
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 neutralna biel	4000 K	1 695 lm
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	540 lm
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	570 lm
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Czerwony, zielony i niebieski	-	310 lm
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	510 lm
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	535 lm

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	
			temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Czerwony, zielony i niebieski	-	295 lm
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	480 lm
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	505 lm
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Czerwony, zielony i niebieski	-	275 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Barwa źródła światła	Skorelowana	
			temperatura barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	425 lm
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Czerwony, zielony, niebieski i biały	RGBW	445 lm
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Czerwony, zielony i niebieski	-	245 lm

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nie
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Nie
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Nie
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Nie
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nie
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nie
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Tak
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Tak
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Tak
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Tak
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Tak
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Tak
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Tak
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Tak
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Tak
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Tak
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Tak
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Tak
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Tak
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Tak
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Tak
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Tak
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Tak
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Tak
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Tak
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Tak
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Tak
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Tak
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Tak
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Tak
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Tak
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Tak
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Tak
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Nie
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Nie
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nie
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Tak
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Tak
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Tak
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Tak
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Tak
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Tak
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nie
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Nie
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Nie
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Tak
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Tak
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Tak
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Tak
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Tak
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Tak
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Tak
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Tak
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Tak
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Tak
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Tak
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Tak
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Tak
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Tak
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Tak
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Tak
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Tak
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nie
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Nie
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Nie
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Tak
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Tak
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Tak
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Tak
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Tak
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Tak
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Tak
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Tak
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Tak
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Tak
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Tak
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Tak
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Tak
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Tak
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Tak
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Tak
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Tak

