



Foco de exterior sofisticado e compacto

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplicações urbanas. Os projetores da gama UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica separada em duas secções. A secção frontal proporciona iluminação, enquanto a secção traseira conecta-se ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessórios. Duas placas de indicação no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Benefícios

- Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.
- Uma variedade de ópticas e seleções de cor
- Múltiplos métodos de montagem adequados para diferentes aplicações de iluminação

Applications

- Pontes, monumentos e fachadas
- Edifícios municipais
- Parques e praças

Características

- Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K.
- Grande variedade de ângulos de feixe, desde feixe estreito até feixe amplo
- Design robusto com classificação IP66 para utilização no exterior
- Ângulo de inclinação ajustável: 130° na vertical e 340° na horizontal

Versions

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Desenho dimensional




BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB



BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB



BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB



BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W

Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC) >80

Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento Cinza escuro

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

Código de proteção mecânica contra impactos IK06 [1 J]

Tipo de difusor ótico Vidro transparente

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sim
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Sim
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Sim
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Sim
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Sim
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Sim
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sim
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sim
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sim
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sim
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sim
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sim
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sim
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sim
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sim
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sim
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sim
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Não
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Não
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Não
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Não
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Não
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Não
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Não
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Não
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Não
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Não
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Não
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Não
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Não
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Não
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Não
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Não
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Não
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Não
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Não
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Não
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Não
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Não
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Não
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Não
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Não
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Não
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Não
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Não
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Não
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Não
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Não
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Não
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Não

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Não
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Não
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Não
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Não
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Não
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Não
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Não
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Não
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Não
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Não
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Não
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Não
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Não
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Não
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Não
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Não
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Não
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Não
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Não
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Não
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Não
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Não
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Não
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Não
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Não
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Não
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Não
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Não
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Não
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Não
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Não
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Não
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Não
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Não
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Não
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Não
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Não
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Não
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cor da fonte de luz
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 branco quente
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 branco neutro
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 branco quente
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 branco neutro
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3.885 lm	4000 K	830 branco quente
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 branco neutro
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 branco quente
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 branco neutro
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 branco quente
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 branco neutro
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3.885 lm	3000 K	830 branco quente
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 branco neutro
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1.550 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1.630 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	1.155 lm	-	Vermelho, verde e azul
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1.520 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1.600 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	1.090 lm	-	Vermelho, verde e azul
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1.335 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1.405 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1.025 lm	-	Vermelho, verde e azul
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1.140 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1.200 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	910 lm	-	Vermelho, verde e azul
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1.235 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	835 lm	-	Vermelho, verde e azul
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1.110 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	785 lm	-	Vermelho, verde e azul
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1.040 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1.095 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Vermelho, verde e azul
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	655 lm	-	Vermelho, verde e azul
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 branco quente
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 branco neutro
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 branco quente

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cor da fonte de luz
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 branco neutro
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 branco quente
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 branco neutro
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 branco quente
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 branco neutro
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 branco quente
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 branco neutro
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 branco quente
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 branco neutro
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 branco quente
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	895 lm	4000 K	840 branco neutro
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	880 lm	3000 K	830 branco quente
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	880 lm	4000 K	840 branco neutro
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 branco quente
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 branco neutro
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 branco quente
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	4000 K	840 branco neutro
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	3000 K	830 branco quente
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	4000 K	840 branco neutro
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 branco quente
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 branco neutro
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	240 lm	-	Vermelho, verde e azul
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	225 lm	-	Vermelho, verde e azul
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Vermelho, verde e azul
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	185 lm	-	Vermelho, verde e azul
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 branco quente
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 branco neutro
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 branco quente
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 branco neutro
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 branco quente
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 branco neutro
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 branco quente
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 branco neutro
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 branco quente

Order Code	Full Product Name	Fluxo Luminoso	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Cor da fonte de luz
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 branco neutro
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 branco quente
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 branco neutro
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	310 lm	-	Vermelho, verde e azul
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	295 lm	-	Vermelho, verde e azul
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Vermelho, verde e azul
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Vermelho, verde, azul e branco
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	245 lm	-	Vermelho, verde e azul

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Não
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Não
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Não
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Não
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Não
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Não
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sim
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sim
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sim
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sim
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sim
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sim
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sim
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sim
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sim
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sim
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sim
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sim
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sim
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sim
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Sim
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sim
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sim
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Sim
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sim
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sim
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Sim
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sim
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sim
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Sim
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Não
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Não
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Não
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Não
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Não
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Não
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Sim
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Sim
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Sim
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Sim
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Sim
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Sim
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Não
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Não
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Não
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Não
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Não
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Sim
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Sim
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Sim
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Sim
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Sim
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Sim
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sim
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sim
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sim
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sim
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sim
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Sim
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Sim
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Sim
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Sim
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Sim
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Sim
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Sim
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Não
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Não
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Não
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Não
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Não
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Não
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Sim
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Sim
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Sim
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Sim
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Sim
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Sim
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Sim
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Sim
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Sim
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Sim
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Sim
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Sim
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Sim
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Sim
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Sim
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Sim
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Sim

