



Foco de exterior sofisticado e compacto

UniSpot

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplicações urbanas. Os projetores da gama UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica separada em duas secções. A secção frontal proporciona iluminação, enquanto a secção traseira conecta-se ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessórios. Duas placas de indicação no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Benefícios

- Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.
- Uma variedade de ópticas e seleções de cor
- Múltiplos métodos de montagem adequados para diferentes aplicações de iluminação





Características

- Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K
- Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB +5700K.
- Grande variedade de ângulos de feixe, desde feixe estreito até feixe amplo
- Design robusto com classificação IP66 para utilização no exterior
- Ângulo de inclinação ajustável: 130° na vertical e 340° na horizontal

Aplicação

- Pontes, monumentos e fachadas
- Edifícios municipais
- Parques e praças

Desenho dimensional



Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC) >80

Características mecânicas e compartimento

Tipo de difusor ótico Vidro transparente

Cor do compartimento Cinza escuro

Código de proteção mecânica contra impactos IK06

Código de proteção de entrada IP66

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Sim
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Sim
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Sim
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Sim
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Sim
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Sim
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sim
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sim
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sim
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sim
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sim
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sim
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sim
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sim

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sim
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sim
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sim
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sim
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Não
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Não
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Não
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Não
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Não
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Não
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Não
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Não
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Não
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Não
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Não
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Não
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Não
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Não
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Não
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Não
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Não
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Não
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Não
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Não
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Não
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Não
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Não
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Não
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Não
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Não
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Não
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Não
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Não
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Não
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Não
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Não
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Não
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Não

Order Code	Full Product Name	Driver incluído
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Não
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Não
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Não
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Não
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Não
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Não
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Não
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Não
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Não
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Não
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Não
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Não
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Não
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Não
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Não
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Não
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Não
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Não
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Não
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Não
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Não
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Não
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Não
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Não
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Não
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Não
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Não
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Não
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Não
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Não
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Não
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Não
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Não
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Não
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Não
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Não
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Não
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Não

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 branco quente	3000 K	3.805 lm
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 branco neutro	4000 K	3.925 lm
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 branco quente	3000 K	3.780 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 branco neutro	4000 K	3.900 lm
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 branco quente	4000 K	3.885 lm
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 branco neutro	4000 K	4.005 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			cor correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 branco quente	3000 K	3.805 lm
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 branco neutro	4000 K	3.925 lm
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 branco quente	3000 K	3.780 lm
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 branco neutro	4000 K	3.900 lm
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 branco quente	3000 K	3.885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 branco neutro	4000 K	4.005 lm
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.550 lm
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.630 lm
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Vermelho, verde e azul	-	1.155 lm
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.520 lm
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.600 lm
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Vermelho, verde e azul	-	1.090 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.405 lm
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Vermelho, verde e azul	-	1.025 lm
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.140 lm
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			cor correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Vermelho, verde e azul	-	910 lm
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.170 lm
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.235 lm
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Vermelho, verde e azul	-	835 lm
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.110 lm
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.170 lm
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Vermelho, verde e azul	-	785 lm
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.040 lm
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	1.095 lm
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Vermelho, verde e azul	-	740 lm
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	925 lm
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	975 lm
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Vermelho, verde e azul	-	655 lm
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.230 lm
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.230 lm
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.230 lm
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.230 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.365 lm
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.230 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.230 lm
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.230 lm
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.230 lm
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 branco quente	3000 K	2.365 lm
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 branco neutro	4000 K	2.365 lm
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 branco quente	3000 K	895 lm
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 branco neutro	4000 K	895 lm
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 branco quente	3000 K	880 lm
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 branco neutro	4000 K	880 lm
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 branco quente	3000 K	890 lm
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 branco neutro	4000 K	890 lm
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 branco quente	3000 K	895 lm
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 branco neutro	4000 K	895 lm
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 branco quente	3000 K	880 lm
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 branco neutro	4000 K	880 lm
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 branco quente	3000 K	890 lm
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 branco neutro	4000 K	890 lm
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	215 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	
			correlacionada (Nom.)	Fluxo Luminoso
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	215 lm
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	215 lm
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	215 lm
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	180 lm
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	180 lm
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	185 lm
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	185 lm
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Vermelho, verde e azul	-	240 lm
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Vermelho, verde e azul	-	225 lm
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Vermelho, verde e azul	-	210 lm
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Vermelho, verde e azul	-	185 lm
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.730 lm
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.730 lm
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.675 lm
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.675 lm
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.695 lm
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.730 lm
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.730 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Fluxo Luminoso
			correlacionada (Nom.)	
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.675 lm
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.675 lm
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 branco quente	3000 K	1.695 lm
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 branco neutro	4000 K	1.695 lm
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	540 lm
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	570 lm
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Vermelho, verde e azul	-	310 lm
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	510 lm

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz	Temperatura de cor	Fluxo Luminoso
			correlacionada (Nom.)	
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	535 lm
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Vermelho, verde e azul	-	295 lm
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	480 lm
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	505 lm
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Vermelho, verde e azul	-	275 lm
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	425 lm
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Vermelho, verde, azul e branco	RGBW	445 lm
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Vermelho, verde e azul	-	245 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Não
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Não
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Não
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Não
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Não
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Não
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Sim
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Sim
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Sim
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Sim
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Sim
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Sim
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Sim
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Sim
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Sim
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Sim
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Sim
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Sim
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Sim
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Sim
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Sim
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Sim
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Sim
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Sim
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Sim
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Sim
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Sim
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Sim
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Sim
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Sim
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Sim
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Sim
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Não
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Não
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Não
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Não
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Não
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Não
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Sim
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Sim	70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Sim
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Sim	70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Sim
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Sim	70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Não
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Sim	70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Não
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Não	70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Não
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Não	70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Não
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Não	70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Não
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Não	70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Não
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Não	70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Sim
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Não	70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Sim
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Sim	70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Sim
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Sim	70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Sim
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Sim	70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Sim
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Sim	70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Sim
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Sim	70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Sim
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Sim	70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Sim
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Sim	70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Sim
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Sim	70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Sim
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Sim	70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Sim
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Sim	70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Sim
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Sim	70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Sim
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Sim	70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Sim
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Sim	70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Sim
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Sim	70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Sim
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Sim	70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Sim
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Sim	70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Sim

