



Sofistikované a kompaktné vonkajšie bodové svetidlo

Philips UniSpot sa vyznačuje sofistikovaným a kompaktným dizajnom, ktorý vyvažuje krásu a funkčnosť a nenápadne sa hodí do rôznych mestských prostredí. Bodové svetlá radu UniSpot majú valcovú geometriu rozdelenú na dve časti. Predná časť poskytuje osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť sa pripája k vykurovaniu alebo iným systémom pomocou rôzneho príslušenstva. Dva indikačné štítky na stojane a základni uľahčujú a zjednodušujú proces inštalácie.

Výhody

- Elegantný a minimalistický dizajn, vhodný pre rôzne scenáre použitia
- Rôzne druhy optiky a výber farieb
- Viaceré spôsoby montáže vhodné pre rôzne osvetľovacie aplikácie


Applications

- Mosty, pamiatky, fasády
- Mestské budovy
- Parky a námestia

Vlastnosti

- Štandard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K
- Voliteľné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB+5700K,
- Široký sortiment uhlov vyžarovania od úzkeho bodového až po široké nasvietenie
- Robustný dizajn s krytím IP66 pre vonkajšie použitie
- Nastaviteľný rozsah uhla naklonenia 130° vertikálne a 340° horizontálne

Versions



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot


Rozmerový obrázok




BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB



BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W



BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W



BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI) >80

Mechanické časti a teleso

Farba telesa Tmavosivá

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK06 [1 J]

Typ optického krytu Číre sklo

Schválenie a použitie

Značka CE Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájacia
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Áno
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Áno
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Áno
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Áno
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Áno
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nie
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nie
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nie
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nie
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nie
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nie
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nie

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Farba svetelného zdroja
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 teplá biela
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3 885 lm	3000 K	830 teplá biela
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1 335 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1 405 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1 025 lm	-	Červená, zelená a modrá
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1 040 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1 095 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Červená, zelená a modrá
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 teplá biela
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 teplá biela
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 teplá biela
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 teplá biela
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Červená, zelená a modrá
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 teplá biela
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutrálna biela
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 teplá biela
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 neutrálna biela

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Farba svetelného zdroja
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Červená, zelená, modrá a biela
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Červená, zelená a modrá

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nie
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nie
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Áno
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Áno
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Áno
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Áno
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Áno
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Áno
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Áno
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Áno
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Áno
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Áno
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Áno
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Áno
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Áno
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Áno
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Áno
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Áno
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Áno
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Áno