



Sofistikované a kompaktné vonkajšie bodové svietidlo

UniSpot

Philips UniSpot sa vyznačuje sofistikovaným a kompaktným dizajnom, ktorý vyvažuje krásu a funkčnosť a nenápadne sa hodí do rôznych mestských prostredí. Bodové svetlá radu UniSpot majú valcovú geometriu rozdelenú na dve časti. Predná časť poskytuje osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť sa pripája k vykurovaniu alebo iným systémom pomocou rôzneho príslušenstva. Dva indikačné štítky na stojane a základni uľahčujú a zjednodušujú proces inštalácie.

Výhody

- Elegantný a minimalistický dizajn, vhodný pre rôzne scenáre použitia
- Rôzne druhy optiky a výber farieb
- Viaceré spôsoby montáže vhodné pre rôzne osvetľovacie aplikácie





Vlastnosti

- Štandard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K
- Voliteľné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB +5700K,
- Široký sortiment uhlov vyžarovania od úzkeho bodového až po široké nasvietenie
- Robustný dizajn s krytím IP66 pre vonkajšie použitie
- Nastaviteľný rozsah uhla naklonenia 130° vertikálne a 340° horizontálne

Aplikácie

- Mosty, pamiatky, fasády
- Mestské budovy
- Parky a námestia

Rozmerový obrázok



Svetelné technické

Index podania farieb (CRI) >80

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu Číre sklo

Farba telesa Tmavosivá

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK06

Krytie IP IP66

Schválenie a použitie

Značka CE Áno

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Áno
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Áno
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Áno
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Áno
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Áno
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Nie
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Nie
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Nie
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Nie
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Nie
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nie
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Nie
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Nie
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Nie
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Nie

Order Code	Full Product Name	Vrátane napájača
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Nie
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Nie

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Farba svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 teplá biela	4000 K	3 885 lm
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 neutrálna biela	4000 K	4 005 lm
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 teplá biela	3000 K	3 885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 neutrálna biela	4000 K	4 005 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	1 335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	1 405 lm
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Červená, zelená a modrá	-	1 025 lm
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	1 040 lm
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	1 095 lm
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Červená, zelená a modrá	-	740 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 teplá biela	3000 K	2 365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 neutrálna biela	4000 K	2 365 lm
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 teplá biela	3000 K	2 365 lm
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 neutrálna biela	4000 K	2 365 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		Farba svetelného zdroja	chromatickosti (nom.)	Svetelný tok
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 teplá biela	3000 K	890 lm
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 neutrálna biela	4000 K	890 lm
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 teplá biela	3000 K	890 lm
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 neutrálna biela	4000 K	890 lm
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	180 lm
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	180 lm
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Červená, zelená a modrá	-	210 lm
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 teplá biela	3000 K	1 695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 neutrálna biela	4000 K	1 695 lm
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 teplá biela	3000 K	1 695 lm
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 neutrálna biela	4000 K	1 695 lm
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	480 lm
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Červená, zelená, modrá a biela	RGBW	505 lm
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Červená, zelená a modrá	-	275 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nie
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Nie
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Áno
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Áno
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Áno
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Áno
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Áno
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Áno
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Áno
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nie
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Nie
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Áno
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nie
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Nie
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Áno
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Áno
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Áno
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Áno
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Áno
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nie
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Nie
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Áno
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Áno
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Áno
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Áno
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Áno

