



Sofistikerad och kompakt utomhusspotlight

UniSpot

Philips UniSpot har en sofistikerad och kompakt design som balanserar skönhet och funktionalitet och som diskret smälter in i olika stadsmiljöer. Strålkastarna i UniSpot-serien har en cylindrisk geometri som är uppdelad i två sektioner. Den främre delen ger belysning, medan den bakre delen ansluts till värme eller andra system med olika tillbehör. Två indikeringskyltar på stativet och basen gör installationsprocessen enkel och smidig.

Fördelar

- Elegant och minimalistisk design, lämplig för olika applikationsscenarier
- En mängd olika optik- och färgval
- Flera monteringsmetoder som passar för olika belysningstillämpningar

Funktioner

- Standard: RGB + 3000K, RGB + 4000K, RGB, 3000K och 4000K
- Tillval 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom och RGB+5700K,
- Brett urval av spridningsvinklar från smal spot till brett flöde
- Robust design med IP66-klassning för utomhusbruk
- Justerbart vertikalt 130° och horisontellt 340° lutningsvinkelområde

Användning

- Broar, monument och fasader
- Offentliga byggnader
- Parker och torg

UniSpot

Versions



RTP-OF-UniSpot







RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot

Måttskiss



Ljusteknik

Färgåtergivningindex >80

Mekanik och armaturhus

Typ av optisk kåpa Klarglas

Armaturhusets färg Mörkgrå

Skyddskod för mekanisk påverkan IK06

Kod för kapslingsklass IP66

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Ja
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Ja
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Nej
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Nej
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nej
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nej
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nej
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Nej
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Nej
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nej

Order Code	Full Product Name	Driftdon ingår
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nej
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Nej
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Nej
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Nej
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Nej
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nej
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nej
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Nej
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Nej
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Nej
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 varmvit	3000 K	3 805 lm
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 varmvit	4000 K	3 885 lm
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	1 520 lm
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	1 140 lm
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	1 110 lm
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	925 lm
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 varmvit	3000 K	2 230 lm
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 neutralvit	4000 K	2 230 lm
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 varmvit	3000 K	2 365 lm
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 varmvit	3000 K	2 230 lm
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 varmvit	3000 K	2 365 lm

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans färg	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 varmvit	3000 K	895 lm
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 varmvit	3000 K	890 lm
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 varmvit	3000 K	895 lm
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 varmvit	3000 K	890 lm
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	215 lm
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	180 lm
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 varmvit	3000 K	1 730 lm
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 varmvit	3000 K	1 695 lm
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 varmvit	3000 K	1 730 lm
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 varmvit	3000 K	1 695 lm
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	510 lm
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Röd, grön, blå och vit	RGBW	425 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Nej
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Nej
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Ja
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Ja
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Ja
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Ja
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Nej
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Nej
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Nej
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Ja
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Ja
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Nej
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Ja
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Ja
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Ja
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Ja
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Nej
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Nej
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Ja
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Ja
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Ja
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Ja

