



Sofistike ve kompakt dış mekan spot lamba

Philips UniSpot, estetik ve işlevselliği dengeleyen, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli kentsel ortamlara göze batmadan uyum sağlar. UniSpot serisindeki spot ışıkları, iki bölüme ayrılmış silindirik bir geometriye sahiptir. Ön kısım aydınlatma sağlarken, arka kısım çeşitli aksesuarlar kullanılarak ısıtma veya diğer sistemlere bağlanır. Stand ve taban üzerindeki iki yönlendirme plakası, kurulum işlemini basit ve kolay hale getirir.

[BENEFITS]

- Şık ve minimalist tasarım, çeşitli uygulama senaryolarına uygun.
- Çeşitli optik ve renk seçenekleri
- Farklı aydınlatma uygulamalarına uygun çoklu montaj yöntemleri

[APPLICATIONS]

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Belediye Binaları
- Parklar ve Meydanlar

[FEATURES]

- Standart: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K ve 4000K
- İsteğe bağlı 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, tek renkli ve RGB+5700K,
- Dar noktadan geniş akışa geniş ışın açısı aralığı
- Dış mekan kullanımı için IP66 derecesine sahip sağlam tasarım.
- Ayarlanabilir dikey 130° ve yatay 340° eğim açısı aralığı

[VERSIONS]

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




[DIMENSIONALDRAWING]




BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W



BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W



BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W



BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >80

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu IK06 [1 J]
Optik kapak tipi Şeffaf cam

Onay ve Uygulama

CE işareti Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Evet
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Evet
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Evet
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Evet
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Evet
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Evet
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Evet
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Evet
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Evet

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Evet
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Evet
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Evet
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Evet
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Evet
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Evet
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Evet
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Evet
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Evet
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Hayır
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Hayır
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Hayır
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Hayır
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Hayır
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Hayır
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Hayır
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Hayır
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Hayır
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Hayır
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Hayır
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Hayır
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hayır
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hayır
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hayır
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hayır
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hayır
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hayır
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Hayır
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Hayır
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Hayır
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Hayır
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Hayır
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Hayır
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hayır
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hayır
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hayır
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hayır
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hayır
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hayır
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Hayır
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Hayır
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Hayır

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Hayır
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Hayır
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Hayır
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Hayır
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Hayır
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Hayır
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Hayır
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Hayır
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Hayır
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Hayır
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Hayır
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Hayır
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Hayır
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Hayır
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Hayır
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hayır
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hayır
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hayır
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hayır
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hayır
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hayır
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Hayır
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Hayır
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Hayır
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Hayır
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Hayır
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Hayır
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Hayır
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Hayır
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Hayır
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Hayır
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Hayır
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Hayır
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Hayır
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Hayır
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Hayır
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Hayır
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Hayır
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3.885 lm	4000 K	830 sıcak beyaz
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	3.805 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	3.925 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	3.780 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	3.900 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3.885 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4.005 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1.550 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1.630 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	1.155 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1.520 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1.600 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	1.090 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1.335 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1.405 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1.025 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1.140 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1.200 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	910 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1.235 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	835 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1.110 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1.170 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	785 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1.040 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1.095 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	655 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 sıcak beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	2.230 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2.365 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	895 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	880 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	880 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	240 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	225 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	185 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	1.730 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	3000 K	830 sıcak beyaz
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	1.675 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	3000 K	830 sıcak beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık kaynağı rengi
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1.695 lm	4000 K	840 nötr beyaz
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	310 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	295 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	245 lm	-	Kırmızı, yeşil ve mavi

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Hayır
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Hayır
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Hayır
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Hayır
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Hayır
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Hayır
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Evet
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Evet
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Evet
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Evet
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Evet
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Evet
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Evet
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Evet
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Evet
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Evet
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Evet
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Evet
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Evet
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Evet
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Evet
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Evet
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Evet
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Evet
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Evet
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Evet
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Evet
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Evet
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Evet
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Evet
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hayır
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hayır
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hayır
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hayır
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hayır
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hayır
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Evet
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Evet
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Evet
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Evet
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Evet
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Evet
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hayır
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hayır
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hayır
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hayır
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hayır
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Evet
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Evet
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Evet
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Evet
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Evet
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Evet
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Evet
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Evet
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Evet
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Evet
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Evet
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Evet
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Evet
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Evet
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Evet
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Evet
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Evet
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Evet
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hayır
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hayır
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hayır
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hayır
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hayır
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hayır
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Evet
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Evet
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Evet
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Evet
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Evet
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Evet
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Evet
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Evet
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Evet
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Evet
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Evet
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Evet
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Evet
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Evet
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Evet
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Evet
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Evet

