



Sofistike ve kompakt dış mekan spot lamba

UniSpot

Philips UniSpot, estetik ve işlevselliği dengeleyen, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli kentsel ortamlara göze batmadan uyum sağlar. UniSpot serisindeki spot ışıkları, iki bölüme ayrılmış silindirik bir geometriye sahiptir. Ön kısım aydınlatma sağlarken, arka kısım çeşitli aksesuarlar kullanılarak ısıtma veya diğer sistemlere bağlanır. Stand ve taban üzerindeki iki yönlendirme plakası, kurulum işlemini basit ve kolay hale getirir.

Faydaları

- Şık ve minimalist tasarım, çeşitli uygulama senaryolarına uygun.
- Çeşitli optik ve renk seçenekleri
- Farklı aydınlatma uygulamalarına uygun çoklu montaj yöntemleri





Özellikler

- Standart: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K ve 4000K
- İsteğe bağlı 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, tek renkli ve RGB +5700K,
- Dar noktadan geniş akışa geniş ışın açısı aralığı
- Dış mekan kullanımı için IP66 derecesine sahip sağlam tasarım.
- Ayarlanabilir dikey 130° ve yatay 340° eğim açısı aralığı

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Belediye Binaları
- Parklar ve Meydanlar

Boyutlu çizim



Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) >80

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi Şeffaf cam

Muhafaza Rengi Koyu gri

Mekanik çarpışma koruma kodu IK06

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Evet
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Evet
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Evet
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Evet
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Evet
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Evet
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Evet

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Evet
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Evet
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Evet
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Evet
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Evet
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Evet
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Evet
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Evet
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Evet
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Evet
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Evet
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Evet

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Hayır
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Hayır
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Hayır
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Hayır
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Hayır
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Hayır
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Hayır
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Hayır
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Hayır
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Hayır
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Hayır
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Hayır
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hayır
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hayır
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hayır
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hayır
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hayır
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hayır
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Hayır
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Hayır
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Hayır
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Hayır
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Hayır
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Hayır
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hayır
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hayır
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hayır
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hayır
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hayır
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hayır
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Hayır
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Hayır
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Hayır
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Hayır
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Hayır
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Hayır

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Hayır
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Hayır
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Hayır
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Hayır
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Hayır
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Hayır
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Hayır
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Hayır
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Hayır
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Hayır
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Hayır
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Hayır
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hayır
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hayır
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hayır
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hayır
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hayır
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hayır
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Hayır
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Hayır
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Hayır
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Hayır
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Hayır
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Hayır
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Hayır
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Hayır
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Hayır
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Hayır
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Hayır
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Hayır
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Hayır
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Hayır
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Hayır
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Hayır
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Hayır
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı		Işık Akısı
			(Nom.)		
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		3.805 lm
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		3.925 lm
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		3.780 lm
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		3.900 lm
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	830 sıcak beyaz	4000 K		3.885 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı		Işık Akısı
			(Nom.)		
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		4.005 lm
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		3.805 lm
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		3.925 lm
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		3.780 lm
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı		Işık Akısı
			(Nom.)		
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		3.885 lm
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	840 nötr beyaz	4000 K		4.005 lm
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.550 lm
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.630 lm
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		1.155 lm
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.520 lm
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.600 lm
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		1.090 lm
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.335 lm
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.405 lm
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		1.025 lm
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.140 lm
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.200 lm
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		910 lm
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.170 lm
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.235 lm
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		835 lm
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.110 lm
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.170 lm
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		785 lm
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.040 lm
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		1.095 lm
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		740 lm
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		925 lm
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW		975 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı		Işık Akısı
			(Nom.)		
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-		655 lm
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.230 lm
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.230 lm
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.230 lm
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.230 lm
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.365 lm
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.365 lm
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.230 lm
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.230 lm
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.230 lm
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.230 lm
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		2.365 lm
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	840 nötr beyaz	4000 K		2.365 lm
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		895 lm
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		895 lm
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		880 lm
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		880 lm
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		890 lm
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		890 lm
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		895 lm
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		895 lm
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		880 lm
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		880 lm
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	830 sıcak beyaz	3000 K		890 lm
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	840 nötr beyaz	4000 K		890 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı	
			(Nom.)	Işık Akısı
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	215 lm
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	215 lm
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	215 lm
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	215 lm
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	180 lm
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	180 lm
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	185 lm
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	185 lm
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	240 lm
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	225 lm
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	210 lm
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	185 lm
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.730 lm
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.730 lm
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.675 lm
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.675 lm
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.695 lm
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.695 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk Sıcaklığı	
			(Nom.)	Işık Akısı
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.730 lm
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.730 lm
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.675 lm
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.675 lm
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	830 sıcak beyaz	3000 K	1.695 lm
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	840 nötr beyaz	4000 K	1.695 lm
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	540 lm
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	570 lm
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	310 lm
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	510 lm
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	535 lm
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	295 lm
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	480 lm
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	505 lm
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	275 lm
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	425 lm
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz	RGBW	445 lm
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Kırmızı, yeşil ve mavi	-	245 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W
70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70292099	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Hayır
70293799	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Hayır
70294499	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Hayır
70295199	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Hayır
70296899	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Hayır
70297599	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Hayır
70298299	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70299999	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Evet
70300299	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Evet
70301999	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70302699	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70303399	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Evet
70304099	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Evet
70305799	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Evet
70306499	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Evet
70307199	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Evet
70308899	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Evet
70309599	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Evet
70310199	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Evet
70311899	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
70312599	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Evet	70230299	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Evet
70313299	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Evet	70231999	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Evet
70314999	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Evet	70232699	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Evet
70315699	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Evet	70233399	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Evet
70280799	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Evet	70234099	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Evet
70281499	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Evet	70235799	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Evet
70282199	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Evet	70236499	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Evet
70283899	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Evet	70237199	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Evet
70284599	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Evet	70238899	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Evet
70285299	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Evet	70239599	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Evet
70286999	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Evet	70240199	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Evet
70287699	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Evet	70241899	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Evet
70288399	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Evet	70242599	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Evet
70289099	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Evet	70243299	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Evet
70290699	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Evet	70244999	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hayır
70291399	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Evet	70245699	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hayır
70268599	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hayır	70246399	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hayır
70269299	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hayır	70247099	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hayır
70270899	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hayır	70248799	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hayır
70271599	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hayır	70249499	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hayır
70272299	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hayır	70250099	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Evet
70273999	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hayır	70251799	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Evet
70274699	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Evet	70252499	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Evet
70275399	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Evet	70253199	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Evet
70276099	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Evet	70254899	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Evet
70277799	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Evet	70255599	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Evet
70278499	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Evet	70256299	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Evet
70279199	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Evet	70257999	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Evet
70220399	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hayır	70258699	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Evet
70221099	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hayır	70259399	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Evet
70222799	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hayır	70260999	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Evet
70223499	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hayır	70261699	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Evet
70224199	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hayır	70262399	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Evet
70225899	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hayır	70263099	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Evet
70226599	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Evet	70264799	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Evet
70227299	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Evet	70265499	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Evet
70228999	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Evet	70266199	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Evet
70229699	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Evet	70267899	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Evet

