



Вишуканий та компактний вуличний прожектор

Philips UniSpot вирізняється вишуканим та компактним дизайном, який поєднує красу та функціональність, непомітно вписуючись у різноманітні міські простори. Точкові світильники лінійки UniSpot мають циліндричну геометрію, розділену на дві секції. Передня секція забезпечує освітлення, а задня секція підключається до опалення або інших систем за допомогою різноманітних аксесуарів. Дві індикаторні таблички на підставці та основі роблять процес встановлення простим та легким.

Переваги

- Елегантний та мінімалістичний дизайн, що підходить для різноманітних сценаріїв застосування
- Різнорозмірність оптичних характеристик та кольорних рішень
- Різні способи монтажу, що підходять для різних застосувань освітлення

Applications

- Мости, пам'ятники, фасади
- Муніципальні будівлі
- Парки та площі

Характеристики

- Стандарт: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K та 4000K
- Додатково 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, монохромний та RGB+5700K,
- Широкий діапазон кута променя: від вузького точкового (narrow spot) до широкого розливу світла (wide flood)
- Міцна конструкція зі ступенем захисту IP66 для використання на відкритому повітрі
- Регульований діапазон кута нахилу по вертикалі 130° та по горизонталі 340°

Версії

RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot



RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




Розміри




BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB



BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W



BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB



BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >80

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу Темний сірий

Код захисту від проникнення IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK06 [1 Дж]

Тип кришки об'єктива Безбарвне скло

Затвердження й застосування

Знак CE Так

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Драйвер входить у комплект
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Так
911401733434	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Так
911401733444	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Так
911401733454	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Так
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Так
911401733474	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Так
911401733524	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Так
911401733534	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Так
911401733544	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Так
911401733554	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Так
911401733564	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Так
911401733574	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Так
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Так
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Так
911401733604	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Так

Order Code	Full Product Name	Драйвер входить у комплект
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Так
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Так
911401733634	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Так
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Так
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Так
911401733664	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Так
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Так
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Так
911401733694	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Так
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Hi
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Hi
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Hi
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Hi
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Hi
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Hi
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Hi
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Hi
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Hi
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Hi
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Hi
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Hi
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hi
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hi
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hi
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hi
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hi
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hi
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Hi
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Hi
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Hi
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Hi
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Hi
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Hi
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hi
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hi
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hi
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hi
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hi
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hi
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Hi
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Hi
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Hi

Order Code	Full Product Name	Драйвер входить у комплект
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Hi
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Hi
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Hi
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Hi
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Hi
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Hi
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Hi
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Hi
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Hi
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Hi
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Hi
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Hi
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Hi
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Hi
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Hi
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hi
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hi
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hi
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hi
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hi
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hi
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Hi
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Hi
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Hi
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Hi
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Hi
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Hi
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Hi
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Hi
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Hi
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Hi
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Hi
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Hi
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Hi
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Hi
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Hi
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Hi
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Hi
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Hi

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	3 805 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733434	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	3 925 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733444	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	3 780 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733454	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	3 900 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	3 885 lm	4000 K	830 теплий білий
911401733474	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733524	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	3 805 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733534	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	3 925 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733544	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	3 780 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733554	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	3 900 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733564	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	3 885 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733574	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	4 005 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	1 550 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	1 630 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733604	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	1 155 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	1 520 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	1 600 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733634	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	1 090 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	1 335 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	1 405 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733664	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	1 025 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	1 140 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	1 200 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733694	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	910 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	1 170 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	1 235 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	835 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	1 110 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	1 170 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	785 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	1 040 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	1 095 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	740 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	925 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	975 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	655 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 теплий білий

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	2 230 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	2 230 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	2 365 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	895 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	895 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	880 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	880 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	890 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	890 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	895 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	880 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	3000 K	830 теплий білий
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	890 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	215 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	215 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	180 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	185 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	240 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	225 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	210 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	185 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	1 730 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	1 675 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	1 675 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	1 730 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	1 730 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	1 675 lm	3000 K	830 теплий білий

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Колір джерела світла
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	1 675 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	3000 K	830 теплий білий
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	1 695 lm	4000 K	840 нейтральний білий
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	540 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	570 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	310 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	510 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	535 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	295 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	480 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	505 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	275 lm	-	Червоний, зелений і блакитний
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	425 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	445 lm	RGBW	Червоний, зелений, блакитний і білий
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	245 lm	-	Червоний, зелений і блакитний

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	50 W
911401733434	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	50 W
911401733444	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	50 W
911401733454	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	50 W
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	50 W
911401733474	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	50 W
911401733524	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
911401733534	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	50 W
911401733544	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
911401733554	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	50 W
911401733564	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
911401733574	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	50 W
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733604	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	50 W
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733634	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	50 W
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733664	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	50 W
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	50 W
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	50 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401733694	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	50 W
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	30 W
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	30 W
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	30 W
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	30 W
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	30 W
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	30 W
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	30 W
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	30 W
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	30 W
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	30 W
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	30 W
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	30 W
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	30 W
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	10 W
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	10 W
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	10 W
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	10 W
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	10 W
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	10 W
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	10 W
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	10 W
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	10 W
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	10 W
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	10 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	10 W
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	10 W
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	10 W
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	10 W
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	10 W
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	10 W
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	20 W
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	20 W
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	20 W
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	20 W
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	20 W
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	20 W
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	20 W
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	20 W
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	20 W
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	16 W
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	12 W
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	16 W
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	12 W
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	16 W
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	12 W
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	16 W
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	12 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401733424	BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB	Hi
911401733434	BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB	Hi
911401733444	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB	Hi
911401733454	BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB	Hi
911401733464	BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB	Hi
911401733474	BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB	Hi
911401733524	BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB	Tak

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401733534	BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB	Так
911401733544	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB	Так
911401733554	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB	Так
911401733564	BVP378 4LED 30K 220V 35 RDM 50W COB	Так
911401733574	BVP378 4LED 40K 220V 35 RDM 50W COB	Так
911401733584	BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W	Так
911401733594	BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W	Так
911401733604	BVP378 4LED RGB 220V 10 RDM 50W	Так
911401733614	BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W	Так
911401733624	BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W	Так
911401733634	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W	Так
911401733644	BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W	Так
911401733654	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W	Так
911401733664	BVP378 4LED RGB 220V 30 RDM 50W	Так
911401733674	BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W	Так
911401733684	BVP378 4LED RGB40K 220V 55 RDM 50W	Так
911401733694	BVP378 4LED RGB 220V 55 RDM 50W	Так
911401734544	BVP377 3LED RGB30K 24V 10 DMX 30W	Так
911401734554	BVP377 3LED RGB40K 24V 10 DMX 30W	Так
911401734564	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W	Так
911401734574	BVP377 3LED RGB30K 24V 15 DMX 30W	Так
911401734584	BVP377 3LED RGB40K 24V 15 DMX 30W	Так
911401734594	BVP377 3LED RGB 24V 15 DMX 30W	Так
911401734604	BVP377 3LED RGB30K 24V 30 DMX 30W	Так
911401734614	BVP377 3LED RGB40K 24V 30 DMX 30W	Так
911401734624	BVP377 3LED RGB 24V 30 DMX 30W	Так
911401734634	BVP377 3LED RGB30K 24V 55 DMX 30W	Так
911401734644	BVP377 3LED RGB40K 24V 55 DMX 30W	Так
911401734654	BVP377 3LED RGB 24V 55 DMX 30W	Так
911401734384	BVP377 1LED 30K 24V 15 30W COB	Hi
911401734394	BVP377 1LED 40K 24V 15 30W COB	Hi
911401734404	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB	Hi
911401734414	BVP377 1LED 40K 24V 20 30W COB	Hi
911401734424	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB	Hi
911401734434	BVP377 1LED 40K 24V 35 30W COB	Hi
911401734484	BVP377 1LED 30K 24V 15 DMX 30W COB	Так
911401734494	BVP377 1LED 40K 24V 15 DMX 30W COB	Так
911401734504	BVP377 1LED 30K 24V 20 DMX 30W COB	Так
911401734514	BVP377 1LED 40K 24V 20 DMX 30W COB	Так
911401734524	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB	Так
911401734534	BVP377 1LED 40K 24V 35 DMX 30W COB	Так
911401733744	BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401733754	BVP375 1LED 40K 24V 20 10W COB	Hi
911401733764	BVP375 1LED 30K 24V 25 10W COB	Hi
911401733774	BVP375 1LED 40K 24V 25 10W COB	Hi
911401733784	BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB	Hi
911401733794	BVP375 1LED 40K 24V 35 10W COB	Hi
911401733844	BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB	Так
911401733854	BVP375 1LED 40K 24V 20 DMX 10W COB	Так
911401733864	BVP375 1LED 30K 24V 25 DMX 10W COB	Так
911401733874	BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB	Так
911401733884	BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB	Так
911401733894	BVP375 1LED 40K 24V 35 DMX 10W COB	Так
911401733904	BVP375 1LED RGB30K 24V 10 DMX 10W	Так
911401733914	BVP375 1LED RGB40K 24V 10 DMX 10W	Так
911401733924	BVP375 1LED RGB30K 24V 15 DMX 10W	Так
911401733934	BVP375 1LED RGB40K 24V 15 DMX 10W	Так
911401733944	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W	Так
911401733954	BVP375 1LED RGB40K 24V 30 DMX 10W	Так
911401733964	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W	Так
911401733974	BVP375 1LED RGB40K 24V 55 DMX 10W	Так
911401733984	BVP375 1LED RGB 24V 10 DMX 10W	Так
911401733994	BVP375 1LED RGB 24V 15 DMX 10W	Так
911401734004	BVP375 1LED RGB 24V 30 DMX 10W	Так
911401734014	BVP375 1LED RGB 24V 55 DMX 10W	Так
911401734064	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB	Hi
911401734074	BVP376 1LED 40K 24V 20 20W COB	Hi
911401734084	BVP376 1LED 30K 24V 25 20W COB	Hi
911401734094	BVP376 1LED 40K 24V 25 20W COB	Hi
911401734104	BVP376 1LED 30K 24V 35 20W COB	Hi
911401734114	BVP376 1LED 40K 24V 35 20W COB	Hi
911401734164	BVP376 1LED 30K 24V 20 DMX 20W COB	Так
911401734174	BVP376 1LED 40K 24V 20 DMX 20W COB	Так
911401734184	BVP376 1LED 30K 24V 25 DMX 20W COB	Так
911401734194	BVP376 1LED 40K 24V 25 DMX 20W COB	Так
911401734204	BVP376 1LED 30K 24V 35 DMX 20W COB	Так
911401734214	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB	Так
911401734224	BVP376 1LED RGB30K 24V 10 DMX 16W	Так
911401734234	BVP376 1LED RGB40K 24V 10 DMX 16W	Так
911401734244	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W	Так
911401734254	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W	Так
911401734264	BVP376 1LED RGB40K 24V 15 DMX 16W	Так
911401734274	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W	Так
911401734284	BVP376 1LED RGB30K 24V 30 DMX 16W	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401734294	BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W	Так
911401734304	BVP376 1LED RGB 24V 30 DMX 12W	Так
911401734314	BVP376 1LED RGB30K 24V 55 DMX 16W	Так
911401734324	BVP376 1LED RGB40K 24V 55 DMX 16W	Так
911401734334	BVP376 1LED RGB 24V 55 DMX 12W	Так

