



## 精緻小巧的戶外聚光燈

Philips UniSpot 採用精緻緊湊的設計，兼具美觀與實用性，能夠巧妙地融入各種城市應用場景。UniSpot 系列聚光燈採用圓柱形幾何結構，分為兩個部分。前部提供照明，後部可透過各種配件連接到加熱或其他系統。支架和底座上的兩個指示牌使安裝過程簡單易行。

### 优点

- 時尚簡約的設計，適用於多種應用場景
- 多種光學元件和色彩選擇
- 多種安裝方式，適用於不同的照明應用

### Applications

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 城市建築
- 公園和廣場

### 特点

- 標準：RGB+3000K、RGB+4000K、RGB、3000K 和 4000K
- 選購 2200K、2700K、3500K、5000K、5700K、6500K、單色和 RGB+5700K
- 光束角度範圍廣，從窄光束聚光到寬光束泛光均可實現。
- 堅固耐用的設計，防護等級為 IP66，適用於戶外環境
- 可調式垂直傾斜角度 130° 和水平傾斜角度 340°

Versions

RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




RTP-OF-UniSpot




二维绘图



BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB



BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W



BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W

照明技術

演色性指數 (CRI)
 >80

### 機械與外罩

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 外罩色彩        | 深灰色                    |
| 防水防塵規範 (IP) | IP66 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射] |
| 機械衝擊保護規範    | IK06 [1 J]             |
| 光學罩類型       | 透明玻璃                   |

### 認證與應用

|       |   |
|-------|---|
| CE 標誌 | 是 |
|-------|---|

## 一般資訊

| Order Code   | Full Product Name                  | 內附驅動器 |
|--------------|------------------------------------|-------|
| 911401733674 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W | 是     |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 無     |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 無     |

## 照明技術

| Order Code   | Full Product Name                  | 光通量      | 相關色溫 (標稱) | 光源色彩        |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 911401733674 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W | 1,140 lm | RGBW      | 紅色、綠色、藍色與白色 |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 895 lm   | 3000 K    | 830 暖白光     |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 505 lm   | RGBW      | 紅色、綠色、藍色與白色 |

## 運轉與電力

| Order Code   | Full Product Name                  | 耗電量  |
|--------------|------------------------------------|------|
| 911401733674 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W | 50 W |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 10 W |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 16 W |

## 控制與調光

| Order Code   | Full Product Name                  | 可調光 |
|--------------|------------------------------------|-----|
| 911401733674 | BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W | 是   |
| 911401733744 | BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB     | 否   |
| 911401734294 | BVP376 1LED RGB40K 24V 30 DMX 16W  | 是   |

