



精緻小巧的戶外聚光燈

UniSpot

Philips UniSpot 採用精緻緊湊的設計，兼具美觀與實用性，能夠巧妙地融入各種城市應用場景。UniSpot 系列聚光燈採用圓柱形幾何結構，分為兩個部分。前部提供照明，後部可透過各種配件連接到加熱或其他系統。支架和底座上的兩個指示牌使安裝過程簡單易行。

优点

- 時尚簡約的設計，適用於多種應用場景
- 多種光學元件和色彩選擇
- 多種安裝方式，適用於不同的照明應用

特点

- 標準：RGB+3000K、RGB+4000K、RGB、3000K 和 4000K
- 選購 2200K、2700K、3500K、5000K、5700K、6500K、單色和 RGB+5700K
- 光束角度範圍廣，從窄光束聚光到寬光束泛光均可實現。
- 堅固耐用的設計，防護等級為 IP66，適用於戶外環境
- 可調式垂直傾斜角度 130° 和水平傾斜角度 340°

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 城市建築
- 公園和廣場

Versions



RTP-OF-UniSpot

二维绘图

