



Tango G4 LED'li aydınlatma dünyanızı aydınlatır

Tango G4 LED Işıklandırması

Philips Tango G4 LED projektör, Tango LED ailesinin 4. nesil üyesidir. Daha yüksek verim sağlayan ve teknik tasarımı sayesinde optimize edilmiş rüzgar durumu alanına ve daha az ağırlığa sahip yeni aydınlatma serisi. Bu ürün yeniliği, çok çeşitli alan aydınlatması ve dinlenme-eğlenme amaçlı spor aydınlatma uygulamaları için ideal çözümdür. En yeni LED ışık kaynağını, tek parça optik sistemi, ısı giderici ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı giderici kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan Tango G4 LED projektörler üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

Faydaları

- Tango G3'ten %10 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- Çok çeşitli uygulamaları kapsar .
- Optimize edilmiş tasarım: Tango Gen3'ten %23 daha az ağırlık ve %35 daha az rüzgar durumu alanı (boyut)
- Daha parlak, enerjik ve daha güvenli bir ortam yaratın.
- Dayanıklı ve güvenilir tasarım.

Tango G4 LED Işıklandırması

Özellikler

- Tipik 140 lm/W ile daha yüksek sistem verimi
- Birçok projektör, alan ve spor aydınlatması uygulamalarını kapsayan eksiksiz lümen paketleri serisi.
- Esnek aydınlatma tasarımı için çoklu optik seçenekleri
- Yüksek kaliteli ADC1 döküm alüminyum muhafaza ve çelik bağlantı.
- Yüksek güvenilirlik: ISO 9227 Tuz Püskürtme Sis Standardı'na göre test edilmiş gövde (küçük ve orta gövde 500 saat, büyük gövde 1000 saat)
- Genel olarak, aydınlatma armatürü IP66 ve IK08 koruması için derecelendirilmiştir.

Uygulama

- Genel projektör aydınlatması
- Geniş endüstriyel alanlar / Otopark Alanları
- Reklam panosu
- Havaalanı yükleme sahası
- Liman ve Konteyner sahası
- Bina cepheleri
- Ulaşım Terminalleri ve Yollar
- Dinlenme-Eğlenme Amaçlı Spor Stadyumu

Güvenlik ve uyarılar

- Lütfen montaj talimatlarına dikkat edin.

Versions




BVP431



BVP433

Boyutlu çizim



Tango G4 LED Işıklandırması

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/ kapak
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	İlişkili Renk	
			Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	6.800 lm
54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	6.800 lm
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	9.200 lm
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	9.200 lm
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	9.200 lm
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	9.100 lm
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	13.600 lm
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	13.400 lm
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.500 lm
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.500 lm
52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	13.300 lm
54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	16.100 lm
54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.600 lm
54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.600 lm
54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	20.300 lm
54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.400 lm
54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.400 lm
54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	20.200 lm
54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 nötr beyaz	4000 K	27.400 lm
54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 nötr beyaz	4000 K	27.100 lm
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	27.200 lm
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	27.200 lm
52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	757 soğuk beyaz	5700 K	26.900 lm
54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 soğuk beyaz	5700 K	38.400 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	50 W	52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	100 W
54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	50 W	54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	120 W
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	70 W	54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	120 W
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	70 W	54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	150 W
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	70 W	54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	150 W
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	70 W	54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	150 W
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	100 W	54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	150 W
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	100 W	54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	150 W
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	100 W	54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	200 W
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	100 W	54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	200 W

Tango G4 LED Işıklandırması

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	200 W	52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	200 W
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	200 W	54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	300 W

