



GameVision: 1:1-eftermontering af konventionelle projektører til sport.

GameVision er en enkel LED-projektør, som er nem at vælge og erstatter konventionelle monteringer på kommunale fodboldstadioner og hockeybaner... Dens specifikke kuppelformede design giver en begrænset opfattelse af lys uden for banen og er dermed bedre for folk i nærheden. Lysfordelingen opretholdes i hele produktets levetid, da reflektoren indeni er beskyttet mod forurening og korrosion.

Fordele

- 1:1-eftermontering af konventionelle projektører i sport
- Nemt at vælge
- Lav blændingsopfattelse
- Er bedst i mørke

- Vægt og SCx svarende til OptiVision HID (MVP507)
- Hældningsvinkel på lav til 0 i anvendelsesområde

Applications

- Arena og sportsanlæg

Funktioner

- 1 multifunktionel lysfordeling
- 2 niveauer af lysudbytte

Versions





BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP



Målskitse



BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Oplysninger om produktet



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad	0
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarve	757 Kold hvid
Armaturlysstrålespredning	-
Optiktype til brug udendørs	Asymmetrisk

Drift og el

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
--	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Aluminium
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	10°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	Klart glas

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja

Produktdata

Produktseriekode	BVP440 [GAMEVISION]
------------------	---------------------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200


Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142.972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110.769 lm
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142.972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110.769 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1.000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1.000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar normal diagrams



BVP440I - 912300060576

BVP440I - 912300060577

BVP440I - 912300060572



BVP440I - 912300060573