



GameVision – urheilutilojen perinteisten valonheittimien suora korvaaja

GameVision

GameVision on laadukas ja tehokas LED-valonheitin, jolla voidaan korvata esimerkiksi jalkapallo- ja jääkiekkokenttien perinteiset valaistusratkaisut suoraan. Valaisimen erityisen rakenteen ansiosta valo rajautuu tarkasti pelikentälle, mikä vähentää asuinalueille leviävää valosaastetta ja pitää yötaivaan pimeänä. Valaisimen sisällä oleva heijastin on suojattu saasteelta ja korroosiolta.

Hyödyt

- Urheilutilojen perinteisten valonheittimien suora LED-korvaaja
- Matala häikäisytaaso
- Pitää yötaivaan pimeänä, mikä tukee luonnon monimuotoisuutta


Ominaisuudet

- Yksi monikäyttöinen valonjako
- Kaksi valovirtatasoa
- Paino ja SCx vastaavat perinteistä OptiVision HID (MVP507) -valonheitintä
- Voidaan kallistaa

Käyttökohteet



- Areenat ja urheilu

Versions



BVP440 GameVision BV PP

Mittapiirros



Tuotetiedot



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	757 Cool white
Väriämpötila (nim.)	5700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Optiikka (ulkovalaistus)	Epäsymmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)	Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaali muoto ja yhteismuoto)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Rungon väri	Alumiini
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa	10°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	-
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BVP440

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Huoltotunniste
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760	-
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200	-
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760	Kyllä
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm


Order Code	Full Product Name	Valovirta
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot


Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

