



GameVision: 1:1- ettermontering av konvensjonelle flomlys for fritidssport.

GameVision

GameVision er et enkelt og lettvalgt LED-flomlys som erstatter konvensjonelle installasjoner på kommunale fotballstadioner, hockeybaner ... Den spesifikke designen med hetteform sikrer begrenset lyslekkasje utenfor banen, noe som gir økt komfort for folk som bor i nærheten, men også bidrar til en mørk himmel. Lysfordelingen opprettholdes gjennom hele produktets levetid da reflektoren på innsiden er beskyttet mot forurensning og korrosjon.

Fordeler

- 1:1-erstatning av konvensjonelle lyskastere til sportsbruk
- Enkelt å velge
- Lavt blendingsnivå
- Bidrar til mørk himmel



Funksjoner

- 1 lysfordeling for alle bruksområder
- 2 nivåer av lyseffekt
- Vekt og SCx som ligner på OptiVision HID (MVP507)
- Lav til 0 vinkel helning ved bruk


Søknad

- Arenaer og sport

Målskisse



Produkt detaljer



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	757 kaldhvit
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	5700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Utendørs optikktype	Asymmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvernivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Klart glass
Innfatningsfarge	Aluminium
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	10°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-
Produktdata	
Produktseriekode	BVP440

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode	Service Tag
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760	-
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200	-
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760	Ja
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm


Order Code	Full Product Name	Lysytelse
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060576



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060577



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060572



Polar Normal (separate) - BVP440I -
912300060573

