



GameVision: montare 1:1 pe vechile instalații a proiectoarelor convenționale pentru sporturi recreative.

GameVision

GameVision este un proiector LED simplu, ușor de ales pentru a înlocui instalațiile convenționale din stadioanele municipale de fotbal, terenuri de hochei... Designul specific de tip proiector asigură o percepție limitată a fluxului luminos al aparatului de iluminat în afara terenului de joc, deci un confort mai bun pentru persoanele care locuiesc în apropiere, dar favorizează și percepția cerului întunecat. Distribuția luminii este menținută pe toată durata de viață a produsului, deoarece reflectorul din interior este protejat împotriva poluării și coroziunii.

Beneficii

- Montare 1:1 pe vechile instalații a proiectoarelor convenționale pentru sporturile recreative
- Ușor de ales
- Percepție scăzută a orbirii
- Favorizează percepția cerului întunecat

Caracteristici

- 1 distribuție a luminii „universală”
- 2 niveluri de flux luminos
- Greutate și SCx similare cu OptiVision HID (MVP507)
- Unghi de înclinare negativ până la 0° în aplicație

GameVision


Cerere

• Arene sportive

Versions







GameVision narrow beam




BVP440 GameVision BV PP

Cote



Detalii produs



GameVision narrow beam focus



BVP440 GameVision tilt aiming DP

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
-----------------------------------	---

Funcționare și sistem electric

Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun
---	--

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Aluminiu
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66
Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	10°

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	-

Date despre produs

Cod familie de produse	BVP440
------------------------	--------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Etichetă de service
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760	-
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200	-
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	LED1800	-
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	LED1720	-
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1800	-
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	LED1720	-
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760	Da
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200	Da

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
		Culoare sursă de lumină	Culoare		
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	-	Alb rece 757	5700 K	70
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	-	Alb rece 757	5700 K	70
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	8° - 26° x 82°	Alb neutru 740	4000 K	>70
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	8° - 26° x 82°	Alb cald 730	3000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
		Culoare sursă de lumină	Culoare		
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	8° - 26° x 82°	Alb neutru 740	4000 K	>70
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	8° - 26° x 82°	Alb neutru 740	4000 K	>70
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	-	Alb rece 757	5700 K	70
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	-	Alb rece 757	5700 K	70

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142.972 lm	Asimetric
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110.769 lm	Asimetric
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	144.393 lm	Fascicul luminos îngust asimetric
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	137.033 lm	Fascicul luminos îngust asimetric

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Tip optic exterior
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	141.948 lm	Fascicul luminos îngust asimetric
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	104.268 lm	Fascicul luminos îngust asimetric
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142.972 lm	Asimetric
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110.769 lm	Asimetric

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1.000 W
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	987,6 W
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	985 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	987,6 W
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	651,9 W
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1.000 W
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Da
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Da
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Nu
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Nu


Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Da
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Da
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Da
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Da

Sistem mecanic și carcasă


Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
80199800	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Sticlă transparentă
80200100	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	Sticlă transparentă
36868300	BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU	Sticlă transparentă antireflex
36869000	BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU	Sticlă transparentă antireflex

Order Code	Full Product Name	Tip capac optic/lentilă
36870600	BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9	Sticlă
36871300	BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9	Sticlă
80195000	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	Sticlă transparentă
80196700	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	Sticlă transparentă


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060576




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060577




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060572




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060573




Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060788



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060786



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060787



Polar Normal (separate) - BVP440I - 912300060785

