



GameVision: 1:1-eftermontering av konventionella strålkastare för motionssporter.

GameVision är en enkel LED-strålkastare och ett givet val för att ersätta konventionella installationer på kommunala fotbollsarenor, hockeyplaner ... Den utmärkande designen i form av en huva säkerställer en begränsad ljusuppfattning utanför spelplanen och ger därmed bättre komfort för människor som bor i närheten, men främjar också en mörk himmel. Ljusfördelningen bibehålls under hela produktens livslängd eftersom reflektorn inuti är skyddad mot föroreningar och korrosion.

Fördelar

- 1:1-eftermontering för konventionella strålkastare på sportanläggningar
- Lätt att välja
- Låg bländningsupplevelse
- Främjar mörk himmel

Applications

- Arena och sport

Funktioner

- En "allt-i-ett"-ljusfördelning
- Två nivåer av ljusflöde
- Vikt och SCx liknar OptiVision HID (MVP507)
- Liten till 0 lutningsvinkel i användningsområdet

Versions





BVP440 GameVision HGB PP



BVP440 GameVision BV PP



Måttskiss



BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Produktinformation



BVP440 GameVision tilt
aiming DP

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5700 K
Färgåtergivningningsindex	70
Ljuskällans färg	757 kallvit
Armaturens ljusfördelning	-
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk

Drift och elektricitet

Surge Protection (Common/Differential)	Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common
--	--

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Aluminium
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]
Standardvinkel för stolptoppsmontage	10°
Standardvinkel för sidoingång	-
Typ av optisk kåpa	Klarglas

Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja

Produktdata

Produktfamiljskod	BVP440 [GAMEVISION]
-------------------	---------------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1760
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	LED1200
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1760
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	LED1200


Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	110 769 lm
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	142 972 lm
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	110 769 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912300060576	BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060577	BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9	736 W
912300060572	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9	1 000 W
912300060573	BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9	736 W


Polar normal diagrams



BVP440I - 912300060576

BVP440I - 912300060577

BVP440I - 912300060572



BVP440I - 912300060573