



Lampu Sorot LED yang Sangat Efisien dan Serbaguna

Tango Pro

Lampu sorot LED Philips Tango Pro merupakan generasi kelima dari lampu sorot LED Philips Tango. Tango Pro membawa efisiensi ke tingkat berikutnya, memberikan efisiensi terbaik di industri dalam desain yang ringkas namun elegan. Lampu ini dapat diaplikasikan dalam berbagai macam penggunaan, dari pencahayaan area hingga fasilitas olahraga rekreasi. Driver LED hadir dalam wadah yang ringkas dan kokoh yang memenuhi standar keselamatan yang diakui secara global. Heat sink-nya didesain secara khusus yang menggabungkan estetika dan fungsionalitas untuk memastikan keandalan yang sangat baik. Siluet lumener yang modular dan ramping menawarkan desain yang seimbang secara visual. Lampu sorot LED Philips Tango Pro dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih terang dan aman. Didukung teknologi LED terkini, Tango Pro memberikan kinerja unggul dalam distribusi cahaya dan UltraEfficiency 170 lm/W dan hingga 200 lm/W. Umur lampu yang panjang dan bahan yang dapat didaur ulang mendukung upaya Anda untuk memenuhi target keberlanjutan.

Benefits

- Produk hadir dalam versi High Efficiency dan UltraEfficient untuk emisi karbon rendah dan hemat energi.
- 6 optik, 12 pilihan driver dan aksesori (louver eksternal, rantai pengaman, perangkat bidik) memungkinkan Anda memenuhi berbagai persyaratan aplikasi.
- Terhubung dan system-ready (siap untuk Interact dan ZD4i) agar kompatibel dengan platform Interact.
- Desain yang menarik dan ramah lingkungan, serta material yang kokoh memberikan daya tahan, kualitas yang andal, dan keandalan terhadap lingkungan yang keras.

Tango Pro

Features

- Versi UltraEfficiency menawarkan 170 lm/W dan daya penerangan sistem hingga 200 lm/W.
- Paket lumen berkisar antara 8.500 lumen hingga 85.000 lumen.
- Rumah aluminium diecast ADC1 berkualitas tinggi dan braket baja tahan karat.
- 1.000 jam/2.000 jam perlindungan garam laut (MSP) untuk aplikasi garis pantai.
- Peringkat perlindungan masuk IP66 dan peringkat perlindungan benturan IK08.
- Uji getaran 100 ribu putaran pada 3G dalam arah sumbu X, Y, dan Z dan 6G untuk versi untuk crane.
- Tahan terhadap topan dengan kecepatan 150km/jam+.
- 75 ribu jam masa pakai (L70, @ta=50 °C).
- Pengoperasian yang tersertifikasi pada suhu lingkungan 50 °C.
- Garansi 5 tahun.

Application

- Bandara
- Arena dan olahraga
- Garasi parkir
- Bangunan, monumen, dan fasad
- Terminal transportasi dan jalan tol
- Papan iklan
- Halaman pelabuhan dan kontainer
- Area industri besar

Warnings and Safety

- Untuk aplikasi di garis pantai, direkomendasikan MSP 2.000 jam (atau lebih) (bebas dari tanggung jawab atas kerusakan akibat keausan)
- Tidak cocok untuk area industri kimia
- Tidak cocok untuk dipasang pada benda bergerak


Versions



Tango Pro, floodlight

Tango Pro

Dimensional drawing



Product details



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

Tango Pro

Product details

Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Informasi Umum

Driver tercakup Ya

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik Polikarbonat

Warna Housing RAL7040

Kode pelindung dampak mekanis IK08

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP66

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Ya

Tanda dapat menyala -

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tag servis
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	Ya
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	Ya
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	Ya
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	Ya
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	Ya

Order Code	Full Product Name	Tag servis
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	Ya
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	Ya
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	Ya
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	Ya
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	Ya

Order Code	Full Product Name	Tag servis	Order Code	Full Product Name	Tag servis
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	Ya	911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	Ya	911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	Ya	911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	Ya	911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	Ya	911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	Ya	911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	Ya	911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	Ya	911401679309	BVP561 LED163/740 100W GL SMB P7	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	Ya	911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	Ya	911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	Ya	911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	Ya	911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	Ya	911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	Ya	911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	Ya	911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	Ya	911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	Ya	911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	Ya	911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	Ya	911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	Ya	911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	Ya	911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	-	911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	-	911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	-	911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	-	911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu			Indeks renderasi	
		luminer	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	Flux Cahaya
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 neutral white	4000 K	70	67.200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 neutral white	5000 K	70	67.200 lm
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 cool white	5700 K	70	67.200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 putih hangat	3000 K	70	57.700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 putih hangat	3000 K	70	57.700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 neutral white	4000 K	70	67.200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 neutral white	4000 K	70	67.200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 neutral white	5000 K	70	67.200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 neutral white	5000 K	70	67.200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 cool white	5700 K	70	67.200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 cool white	5700 K	70	67.200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 putih hangat	3000 K	70	55.800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 neutral white	4000 K	70	60.100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 neutral white	5000 K	70	60.100 lm
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 cool white	5700 K	70	60.100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 neutral white	4000 K	70	60.100 lm

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu			Indeks renderasi	
		luminer	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	Flux Cahaya
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 neutral white	4000 K	70	60.100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 neutral white	5000 K	70	60.100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 neutral white	5000 K	70	60.100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 cool white	5700 K	70	60.100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 cool white	5700 K	70	60.100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 neutral white	4000 K	70	80.000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 neutral white	4000 K	70	80.000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 neutral white	4000 K	70	33.600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 neutral white	5000 K	70	33.600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 cool white	5700 K	70	33.600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 putih hangat	3000 K	70	28.800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 putih hangat	3000 K	70	28.800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 neutral white	4000 K	70	37.500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 neutral white	4000 K	70	37.500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 neutral white	4000 K	80	35.500 lm
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	89°	740 neutral white	4000 K	70	6.800 lm
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	6.800 lm
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	55°	740 neutral white	4000 K	70	6.800 lm
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	10.200 lm
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	89°	740 neutral white	4000 K	70	10.200 lm
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	92° x 55°	740 neutral white	4000 K	70	10.200 lm
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	13.500 lm
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	89°	740 neutral white	4000 K	70	13.500 lm
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	92° x 55°	740 neutral white	4000 K	70	13.500 lm
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	89°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	89°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	92° x 55°	740 neutral white	4000 K	70	18.714 lm
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	55°	740 neutral white	4000 K	70	16.277 lm
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	92° x 55°	740 neutral white	4000 K	70	16.277 lm
911401679309	BVP561 LED163/740 100W GL SMB P7	89°	740 neutral white	4000 K	70	16.277 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 cool white	5700 K	70	53.000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	53.000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 cool white	5700 K	70	53.000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 neutral white	4000 K	70	41.000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 cool white	5700 K	70	41.000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	41.000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 cool white	5700 K	70	41.000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 neutral white	4000 K	70	47.000 lm
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 cool white	5700 K	70	47.000 lm
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	47.000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 cool white	5700 K	70	47.000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 neutral white	4000 K	70	53.000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 cool white	5700 K	70	53.000 lm
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	53.000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 cool white	5700 K	70	53.000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 neutral white	4000 K	70	62.500 lm
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	62.500 lm
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 neutral white	4000 K	70	52.000 lm

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu			Indeks renderasi	
		luminer	Warna sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	Flux Cahaya
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 neutral white	4000 K	70	55,500 lm
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 neutral white	4000 K	70	55,500 lm
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 neutral white	4000 K	70	51,600 lm
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 neutral white	4000 K	70	55,500 lm
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 neutral white	4000 K	70	75,000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	60 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	78 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	78 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	78 W
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W	911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	120 W
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W	911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	120 W
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W	911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	120 W
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W	911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	120 W
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W	911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	120 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W	911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	120 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W	911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	100 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W	911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	100 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W	911401679309	BVP561 LED163/740 100W GL SMB P7	100 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W	911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W	911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W	911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W	911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W	911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W	911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W	911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W	911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W	911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W	911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W	911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W	911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W	911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W	911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W	911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W	911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W	911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W	911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	40 W	911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	40 W	911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	40 W	911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	60 W	911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	60 W	911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10V	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10V	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10V	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10V	-
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10V	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10V	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10V	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	DALI	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	DALI	-
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	DALI	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	DALI	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	DALI	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	DALI	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	DALI	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	DALI	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	DALI	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	DALI	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10V	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10V	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10V	-
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWBC	-	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWBC	-	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWBC	-	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	1-10V	-
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	1-10V	-
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWBC	1-10V	-
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	1-10V	-
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	1-10V	-
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWBC	1-10V	-
911401679109	BVP561 LED163/740 100W WLP SMB P7	1-10V	-
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	1-10V	-
911401679309	BVP561 LED163/740 100W GL SMB P7	1-10V	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	Tidak berlaku
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	Tidak berlaku
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	Tidak berlaku
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1-10V	10%
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1-10V	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10V	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1-10V	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1-10V	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1-10V	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1-10V	10%
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1-10V	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10V	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1-10V	10%

