



超節能與多功能的 LED 投射燈

Tango Pro

Philips Tango Pro LED 泛光燈是飛利浦 Tango LED 泛光燈的第五代。Tango Pro 將效率提升到一個新的水平，以緊湊而優雅的設計提供業界最佳的效率。這款燈具適用於多種應用場所，從大面積照明到娛樂休閒運動設施場所。LED 驅動器採用緊湊而堅固的外殼，符合全球公認的安全標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性，確保可靠度和長效使用壽命。模組化、流線型的燈具輪廓提供了視覺上平衡的設計。Philips Tango Pro LED 投射燈經過精心設計，創造更明亮、更安全的環境。Tango Pro 採用最新的 LED 技術，在光分佈和超高效率 170 lm/W 和高達 200 lm/W 方面提供卓越的性能。長效燈具使用壽命和可回收材料，可支援您落實永續發展目標。

优点

- 產品有高效和超高效版本，可實現低碳排放和節能。
- 6 組光學裝置、12 組驅動器選項和配件 (外部格柵、安全鏈條、投光裝置) 可滿足廣泛的應用要求。
- 已連接且設備可用 (可與 Interact 和 ZD4i 互動)，與 Interact 平台相容。
- 有吸引力的可持續設計和堅固的材料提供耐用性、堅固的品質和可靠性，可應對惡劣的環境。

特点

- UltraEfficiency 版本提供 170 lm/W，系統效率高達 200 lm/W。
- 流明封裝從 8,500 流明到 85,000 流明。
- 高品質 ADC1 壓鑄鋁外罩和不鏽鋼支架。
- 適用於海岸線應用的 1,000 小時/2,000 小時海洋鹽保護 (MSP)。
- IP66 入口防護等級及 IK08 衝擊防護等級。
- 100K 週期振動測試，X、Y、Z 軸 3G，起重機版本 6G。
- 可承受 150 公里/小時以上的颱風。
- 75K 小時使用壽命 (L70, @ta=50°C)。
- 經過認證可在 50°C 環境溫度下運作。
- 5 年保固。


应用

- 機場
- 競技場和體育運動
- 室內停車場
- 建築物、紀念碑和外牆
- 交通樞紐和收費公路
- 廣告招牌
- 港口及貨櫃場
- 大型工業區

安全提示

- 對於海岸線應用，建議使用 2,000 小時 (或以上) MSP (不承擔磨損損壞責任)
- 不適合化學工業區域
- 不適合安裝在移動物體上


二维绘图



产品详细



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight



Tango Pro, floodlight

一般資訊	
內附驅動器	是
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	RAL7040
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	-

一般資訊

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	是
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	是
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	是
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	是
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	是
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	是
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	是
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	是
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	是
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	是
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	是
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	是
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	是
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	是
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	是
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	是
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	是
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	是
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	是
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	是
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	是
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	是
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	是
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	是
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	是
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	是
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	是
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	是
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	是
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	是
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	是
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWB	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWB	-

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWB	-
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	-
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	-
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWB	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	-
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	-
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWB	-
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	-
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	-
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWB	-
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	-
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	-
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	-
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	-
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	-
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	-
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	-
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	-
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	-
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	-
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	-
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	-
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	-
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	-
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	-
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	-
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	-
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	-
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	-
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	-
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	-

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	-
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	-
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	-
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	-
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	-
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	-

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	-
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	-
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	-
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	-
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	-
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	-

照明技術

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光通量
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	-	750 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	-	730 暖白光	3000 K	70	57,700 lm
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	-	730 暖白光	3000 K	70	57,700 lm
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	-	740 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	-	740 中性白光	4000 K	70	67,200 lm
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	-	750 中性白光	5000 K	70	67,200 lm
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	-	757 冷白光	5700 K	70	67,200 lm
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	-	730 暖白光	3000 K	70	55,800 lm
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	-	740 中性白光	4000 K	70	60,100 lm
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	-	750 中性白光	5000 K	70	60,100 lm
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	-	757 冷白光	5700 K	70	60,100 lm
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	-	740 中性白光	4000 K	70	80,000 lm
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	-	740 中性白光	4000 K	70	80,000 lm
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	-	740 中性白光	4000 K	70	33,600 lm
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	-	750 中性白光	5000 K	70	33,600 lm
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	-	757 冷白光	5700 K	70	33,600 lm
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	-	730 暖白光	3000 K	70	28,800 lm
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	-	730 暖白光	3000 K	70	28,800 lm
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	-	740 中性白光	4000 K	70	37,500 lm
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	-	740 中性白光	4000 K	70	37,500 lm
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	-	840 中性白光	4000 K	80	35,500 lm
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	89°	740 中性白光	4000 K	70	6,800 lm
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	6,800 lm
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWB	55°	740 中性白光	4000 K	70	6,800 lm
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	10,200 lm
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	89°	740 中性白光	4000 K	70	10,200 lm
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWB	92° x 55°	740 中性白光	4000 K	70	10,200 lm
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	13,500 lm
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	89°	740 中性白光	4000 K	70	13,500 lm
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWB	92° x 55°	740 中性白光	4000 K	70	13,500 lm
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	4,000 lm
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	4,000 lm

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光通量
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWB	55°	740 中性白光	4000 K	70	4,000 lm
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWB	89°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	89°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWB	92° x 55°	740 中性白光	4000 K	70	18,714 lm
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	92° x 55°	740 中性白光	4000 K	70	16,277 lm
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	41,000 lm
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	41,000 lm
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	41,000 lm
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	41,000 lm
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	47,000 lm
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	47,000 lm
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	47,000 lm
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	47,000 lm
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	53,000 lm
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	55°	757 冷白光	5700 K	70	53,000 lm
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	62,500 lm
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	62,500 lm
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	52,000 lm
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	51,600 lm
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	55,500 lm
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	75,000 lm
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	91.6° x 55.1° x 34°	740 中性白光	4000 K	70	72,000 lm
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	55°	740 中性白光	4000 K	70	72,000 lm
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	56,700 lm
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	61,200 lm
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	12°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	23°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	116° x 15.7° x 65°	740 中性白光	4000 K	70	54,600 lm
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	73° x 26°	740 中性白光	4000 K	70	59,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	470 W	911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	430 W
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	430 W	911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	430 W
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	430 W	911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	430 W
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	430 W	911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	430 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	430 W
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	430 W
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	430 W
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	370 W
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	370 W
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	370 W
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	370 W
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	370 W
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	370 W
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	370 W
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	370 W
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	370 W
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	370 W
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	470 W
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	470 W
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	220 W
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	220 W
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	220 W
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	220 W
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	220 W
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	220 W
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	220 W
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	220 W
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	40 W
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	40 W
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWB	40 W
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	60 W
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	60 W
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWB	60 W
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	78 W
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	78 W
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWB	78 W
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	20 W
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	20 W
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWB	20 W
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	120 W
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	120 W
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWB	120 W
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	120 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	120 W
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWB	120 W
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	100 W
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	310 W
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	310 W
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	310 W
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	240 W
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	240 W
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	240 W
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	240 W
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	275 W
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	275 W
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	275 W
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	275 W
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	310 W
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	310 W
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	310 W
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	310 W
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	380 W
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	380 W
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	350 W
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	380 W
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	380 W
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	380 W
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	380 W
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	470 W
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	470 W
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	470 W
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	450 W
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	450 W
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	440 W
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	440 W
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	440 W
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	440 W
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	410 W
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	410 W
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	410 W
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	410 W
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	410 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401612009	BVP565 LED672/740 430W EP SWB	1-10V	-
911401612309	BVP565 LED672/750 430W EP SWB	1-10V	-
911401612609	BVP565 LED672/757 430W EP SWB	1-10V	-
911401612709	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB P7	1-10V	-
911401612809	BVP565 LED577/730 430W EP SAWB	1-10V	-
911401612909	BVP565 LED672/740 430W EP NB	1-10V	-
911401613009	BVP565 LED672/740 430W EP S6	1-10V	-
911401613109	BVP565 LED672/750 430W EP NB	1-10V	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401613209	BVP565 LED672/750 430W EP S6	1-10V	-
911401613309	BVP565 LED672/757 430W EP NB	1-10V	-
911401613409	BVP565 LED672/757 430W EP S6	1-10V	-
911401613809	BVP565 LED558/730 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401613909	BVP565 LED601/740 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401614209	BVP565 LED601/750 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614509	BVP565 LED601/757 370W FP SWB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614709	BVP565 LED601/740 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614809	BVP565 LED601/740 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401614909	BVP565 LED601/750 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615009	BVP565 LED601/750 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615109	BVP565 LED601/757 370W FP NB	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401615209	BVP565 LED601/757 370W FP S6	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401644209	BVP565 LED800/740 470W EP AMB	1-10V	-
911401644309	BVP565 LED800/740 470W EP SMB	1-10V	-
911401607109	BVP563 LED336/740 220W EP SWB	1-10V	-
911401607509	BVP563 LED336/750 220W EP SWB	1-10V	-
911401607809	BVP563 LED336/757 220W EP SWB	1-10V	-
911401607909	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB	1-10V	-
911401610409	BVP563 LED288/730 220W EP SAWB P7	1-10V	-
911401643809	BVP563 LED375/740 220W EP AMB	1-10V	-
911401643909	BVP563 LED375/740 220W EP SMB	1-10V	-
911401644009	BVP563 LED355/840 220W EP SMB	1-10V	-
911401661409	BVP561 LED68/740 40W PSU SMB	-	-
911401661509	BVP561 LED68/740 40W PSU AMB	-	-
911401661609	BVP561 LED68/740 40W PSU SWB	-	-
911401661709	BVP561 LED102/740 60W PSU SMB	-	-
911401661809	BVP561 LED102/740 60W PSU AMB	-	-
911401661909	BVP561 LED102/740 60W PSU SWB	-	-
911401662009	BVP561 LED135/740 78W PSU SMB	-	-
911401662109	BVP561 LED135/740 78W PSU AMB	-	-
911401662209	BVP561 LED135/740 78W PSU SWB	-	-
911401662309	BVP561 LED40/740 20W WLP SMB	1-10V	-
911401662409	BVP561 LED40/740 20W WLP AMB	1-10V	-
911401662509	BVP561 LED40/740 20W WLP SWB	1-10V	-
911401662609	BVP561 LED187/740 120W EP SMB	1-10V	-
911401662709	BVP561 LED187/740 120W EP AMB	1-10V	-
911401662809	BVP561 LED187/740 120W EP SWB	1-10V	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401662909	BVP561 LED187/740 120W WLP SMB	1-10V	-
911401663009	BVP561 LED187/740 120W WLP AMB	1-10V	-
911401663109	BVP561 LED187/740 120W WLP SWB	1-10V	-
911401679209	BVP561 LED163/740 100W GL SMB	1-10V	-
911401649809	BVP564 LED530/757 310W PSU AMB	-	不適用
911401649909	BVP564 LED530/740 310W PSU SMB	-	不適用
911401650009	BVP564 LED530/757 310W PSU SMB	-	不適用
911401650109	BVP564 LED410/740 240W EP AMB	1-10V	10%
911401650209	BVP564 LED410/757 240W EP AMB	1-10V	10%
911401650309	BVP564 LED410/740 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650409	BVP564 LED410/757 240W EP SMB	1-10V	10%
911401650509	BVP564 LED470/740 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650609	BVP564 LED470/757 275W EP AMB	1-10V	10%
911401650709	BVP564 LED470/740 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650809	BVP564 LED470/757 275W EP SMB	1-10V	10%
911401650909	BVP564 LED530/740 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651009	BVP564 LED530/757 310W EP AMB	1-10V	10%
911401651109	BVP564 LED530/740 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651209	BVP564 LED530/757 310W EP SMB	1-10V	10%
911401651309	BVP564 LED625/740 380W EP AMB	1-10V	10%
911401651409	BVP564 LED625/740 380W EP SMB	1-10V	10%
911401651909	BVP564 LED520/740 350W EP NB	1-10V	10%
911401652009	BVP564 LED555/740 380W EP NB	1-10V	10%
911401652109	BVP564 LED555/740 380W EP S6	1-10V	10%
911401652209	BVP564 LED516/740 380W EP SAWB	1-10V	10%
911401652309	BVP564 LED555/740 380W EP SWB	1-10V	10%
911401653009	BVP564 LED750/740 470W EP AMB	1-10V	10%
911401653109	BVP564 LED750/740 470W EP SMB	1-10V	10%
911401653209	BVP564 LED750/740 470W WLP AMB	1-10V	10%
911401653309	BVP564 LED720/740 450W GL AMB	1-10V	10%
911401653409	BVP564 LED720/740 450W GL SMB	1-10V	10%
911401653509	BVP564 LED612/740 440W EP NB	1-10V	10%
911401653609	BVP564 LED612/740 440W EP S6	1-10V	10%
911401653709	BVP564 LED567/740 440W EP SAWB	1-10V	10%
911401653809	BVP564 LED612/740 440W EP SWB	1-10V	10%
911401653909	BVP564 LED590/740 410W WLP NB	1-10V	10%
911401654009	BVP564 LED590/740 410W GL NB	1-10V	10%
911401654109	BVP564 LED590/740 410W GL S6	1-10V	10%
911401654209	BVP564 LED546/740 410W GL SAWB	1-10V	10%
911401654309	BVP564 LED590/740 410W GL SWB	1-10V	10%

