



Şampiyonların parladığı yer

ArenaX, profesyonel spor tesisleri için tasarlanmış yüksek performanslı, akıllı bir aydınlatma çözümdür; olağanüstü ışık kalitesi, hassasiyet, önemli operasyonel ve çevresel avantajlar sunar. Mühendislik kolaylığına öncelik vererek, komşu ortamlar için ışık kirliliğini en aza indirerek ve karbon ayak izini azaltarak sürükleyici bir izleyici deneyimi sağlar. Sistem, yüksek renk geriverimi dizini CRI90 ile 198.000 lümene kadar ışık çıkışı sağlar ve 100.000 saati aşan uzun kullanım ömrü ile zorlu koşullarda güvenilir performans sunar. Üstün ışık kalitesi, gelişmiş LED'ler ve çığır açan termal yönetim teknolojisi sayesinde elde edilirken, armatürün ağırlığı ve boyutları da azaltılıyor. Özel optik ve yenilikçi ışın kontrol sistemi ile donatılmış ArenaX, küresel spor federasyonlarının aydınlatma standartlarına tam olarak uyum sağlarken ışık sızıntısını da etkili bir şekilde önler. Hafif ve kompakt tasarım, montajı kolaylaştırır, yapısal yük maliyetlerini düşürür ve rüzgar yükü basıncını azaltır. Yatay olarak dönebilen braket, esnek fiziksel kurulum ve optimum saha aydınlatması için basitleştirilmiş hedefleme

olanađı sađlarken, ışın izleme sistemi, bireysel armatür optiklerini belirleyerek bakımı kolaylaştırır. Hepsi bir arada sürücü, DMX/RDM, DALI ve D4i protokollerini entegre eder ve kapsamlı nokta kontrolü, operasyonel planlama ve varlık yönetimi için Interact sistemiyle uyumludur.

[BENEFITS]

- 110lm/W'da CRI90'a dayalı 198.900lm ve 171.100lm'ye (vizörsüz) kadar sistem lümen çıkışı, armatür sayısını %20 oranında azaltır ve dolayısıyla alan başına TCO'yu düşürür.
- Hafif tasarım (tipik projektörlere kıyasla %12 daha hafif olan 3 kg) ve kompakt boyut, montaj kolaylığı, daha düşük yapısal yük maliyeti ve daha düşük rüzgar yükü basıncı (SCx) sağlar.
- Yenilikçi ışın kontrol sistemi - ArenaVision'da kanıtlanmış optik ve özel olarak tasarlanmış vizörler, arena aydınlatmasının küresel spor aydınlatma standartlarına tam olarak uymasını sağlar ve parlamayı ve ışık sızıntısını en aza indirir, komşu ortama doğru 10,7°lik keskin bir şekilde kesilen ışık yayılması sağlar.
- Yatay olarak döndürülebilen ($\pm 75D$) braketli çok yönlü montaj sistemi, fiziksel olarak daha az kısıtlamayla kurulum ve optimum saha aydınlatması için kolay hedefleme imkanı sağlar.
- Kolay ışın izleme sistemi (renk kodlu kapak) her armatürün optiklerini takip etmeyi ve tanımlamayı kolaylaştırarak bakım sürecinde daha fazla kolaylık sağlar.
- Aydınlatma armatürünün hepsi bir arada sürücüsü; aydınlatma noktalarını kontrol etmek, çalışma şemasını ayarlamak ve varlık yönetimine olanak sağlamak için, Interact sistemiyle uyumlu DALI ve D4i standartlarına uygun DMX/RDM'yi entegre eder.

[APPLICATIONS]

- Arenalar
- Açık hava stadyumları
- Kapalı stadyumlar

[FEATURES]

- Sistem lümen çıkışı, CRI90 ve 110 lm/W temel alınarak vizörsüz olarak 198.900 lm ve 171.100 lm'ye kadar ulaşır
- Dökülen ışığı kesmek için özel olarak tasarlanmış çift katmanlı vizör
- Kurulum yerinde optik tipinin kolayca belirlenmesi için renkli kapaklar
- Uzun mesafe ışık dağılımı sağlamak ve projede gereken armatür sayısını azaltmak için hem simetrik hem de asimetrik optikler ile daha iyi aydınlatma performansı
- PC ve cam ön yüz kapađı isteđe bađlı
- Nişan almayı ve devreye almayı kolaylaştırmak için yatay olarak döndürülebilir ($\pm 75D$) U braketi
- Her LED modülünde havalandırma kanalı ve 3'ü 1 arada kesintisiz kablo ile kablolama, kuş geçirmez kablo borusu
- Rüzgar yükleme basıncını (SCx) düşürmek için benzersiz ayarlanabilir modül tasarımı.
- Kimyasal maddelerin bulunduğu sanayi bölgeleri için uygun değildir. Yüzme havuzu, sahil şeridi gibi korozyon ortamındaki uygulamalar için lütfen sipariş vermeden önce özel boyama için yerel satış ekibimize danışın. Ürün, sabit objelere monte edilmelidir.

[VERSIONS]



ArenaX sports area





ArenaX sports area




ArenaX sports area

[DIMENSIONALDRAWING]




BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV


BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB




BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV



BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB



BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV



BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB

[PRODUCTDETAILS]

ArenaX sports area



ArenaX sports area



ArenaX sports area



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) 5700 K

Renk oluşturma dizini (CRI) 90

Mekanik ve Muhafaza

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08 [6 J]

Optik kapak tipi Polikarbon

Onay ve Uygulama

Alev alma işareti -

CE işareti Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı rengi
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	141.200 lm	957 soğuk beyaz
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	149.100 lm	957 soğuk beyaz
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	157.100 lm	957 soğuk beyaz
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	172.200 lm	957 soğuk beyaz
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	171.100 lm	957 soğuk beyaz
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	170.500 lm	957 soğuk beyaz
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	167.900 lm	957 soğuk beyaz
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	162.800 lm	957 soğuk beyaz
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	155.100 lm	957 soğuk beyaz
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	149.700 lm	957 soğuk beyaz
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	149.700 lm	957 soğuk beyaz
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	171.100 lm	957 soğuk beyaz
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	164.100 lm	957 soğuk beyaz
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	173.400 lm	957 soğuk beyaz
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	182.600 lm	957 soğuk beyaz
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı rengi
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	198.900 lm	957 soğuk beyaz
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	114.100 lm	957 soğuk beyaz
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	168.100 lm	757 soğuk beyaz
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	106.500 lm	957 soğuk beyaz
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	116.100 lm	957 soğuk beyaz
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	132.600 lm	957 soğuk beyaz
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	91.600 lm	957 soğuk beyaz
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	99.900 lm	957 soğuk beyaz
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	114.800 lm	957 soğuk beyaz
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	114.100 lm	957 soğuk beyaz
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	113.600 lm	957 soğuk beyaz
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	111.900 lm	957 soğuk beyaz
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	108.500 lm	957 soğuk beyaz
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	103.400 lm	957 soğuk beyaz
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	99.800 lm	957 soğuk beyaz
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	99.800 lm	957 soğuk beyaz
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	55.200 lm	957 soğuk beyaz
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	53.800 lm	957 soğuk beyaz
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	49.900 lm	957 soğuk beyaz
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	66.300 lm	957 soğuk beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Işık kaynağı rengi
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	55.500 lm	957 soğuk beyaz
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	55.200 lm	957 soğuk beyaz
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	54.700 lm	957 soğuk beyaz
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	52.800 lm	957 soğuk beyaz
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	50.200 lm	957 soğuk beyaz
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	49.900 lm	957 soğuk beyaz

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	1.400 W
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	1.500 W
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	1.600 W
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	1.800 W
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	1.800 W
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	1.800 W
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	1.800 W
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	1.800 W
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	1.800 W
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	1.800 W
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	1.800 W
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	1.800 W
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	1.800 W
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	1.800 W
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	1.400 W
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	1.500 W
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	1.600 W
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	1.800 W
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	1.800 W
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	1.800 W
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	1.800 W
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	1.800 W
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	1.800 W
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	1.800 W
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	1.200 W
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	1.200 W
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	1.200 W
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	1.200 W
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	900 W
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	1.000 W
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	1.200 W
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	1.200 W
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	1.200 W
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	1.200 W
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	900 W
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	1.000 W
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	1.200 W
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	1.200 W
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	1.200 W
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	1.200 W
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	1.200 W
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	1.200 W
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	1.200 W
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	1.200 W
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	600 W
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROHB	600 W
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	600 W
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOROVB	600 W
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOROVB	600 W
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	600 W
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	600 W
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	600 W
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	600 W
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	600 W
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	600 W
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	600 W
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOROVB	600 W
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROVB	600 W
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOROVB	600 W
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOROVB	600 W
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOROVB	600 W
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOROVB	600 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	DMX
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	DMX
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	DMX
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	DMX
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	DMX
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	DMX
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	DMX
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	DMX
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	DMX
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	DMX
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	DMX
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	DMX
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	DMX
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	DMX
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	DMX
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	DMX
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	DMX
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	DMX
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	DMX
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	DMX
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	DMX
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	DMX
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	DMX
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	DMX
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	DMX
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	DMX
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	DALI
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	DMX
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	DMX
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	DMX
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	DMX
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	DMX
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	DMX
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	DMX
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	DMX
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	DMX
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	DMX

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	DMX
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	DMX
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	DMX
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	DMX
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	DMX
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	DMX
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	DMX
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	DMX
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	DMX
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	DMX
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	DMX
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	DMX
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	DMX
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	DMX
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	DMX
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	DMX
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	DMX
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	DMX
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	DMX
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	DMX
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	DMX
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	DMX
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	DMX
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	DMX
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	DMX
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	DMX
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	DMX
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	DMX

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	RAL 9007
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	RAL 9007
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	RAL 9007
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	RAL 9007
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	RAL 9007
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	RAL 9007
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	RAL 9007
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	RAL 9007
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	RAL 9007
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	RAL 9007
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	RAL 9007
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	RAL 9007
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	RAL 9007
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	RAL 9007
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	Koyu gri
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	RAL 9007
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	RAL 9007
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	RAL 9007
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	RAL 9007
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	RAL 9007
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	RAL 9007
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	RAL 9007
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	RAL 9007
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	RAL 9007
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	RAL 9007
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	RAL 9007
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	RAL 9007
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	RAL 9007
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	RAL 9007
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	RAL 9007
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	RAL 9007
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	RAL 9007
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	RAL 9007
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	RAL 9007
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	RAL 9007
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	RAL 9007
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	RAL 9007
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	RAL 9007
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	RAL 9007
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	RAL 9007
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	RAL 9007
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	RAL 9007
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	RAL 9007
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	RAL 9007