



## Nơi các nhà vô địch tỏa sáng

ArenaX là giải pháp chiếu sáng thông minh, hiệu suất cao được thiết kế cho các địa điểm thể thao chuyên nghiệp, mang lại chất lượng ánh sáng, độ chính xác vượt trội và những lợi ích đáng kể về mặt vận hành và môi trường. Nó mang đến trải nghiệm xem đắm chìm trong khi ưu tiên sự tiện lợi về mặt kỹ thuật, giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng tràn ra môi trường xung quanh và giảm lượng khí thải carbon. Hệ thống cung cấp tới 198.000 lumen với chỉ số hoàn màu cao CRI90 và có tuổi thọ cao hơn 100.000 giờ, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt. Chất lượng ánh sáng vượt trội đạt được nhờ đèn LED tiên tiến và công nghệ quản lý nhiệt đột phá, đồng thời giúp giảm trọng lượng và kích thước của đèn. Được trang bị hệ thống quang học chuyên dụng và hệ thống điều khiển chùm tia tiên tiến, ArenaX hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn chiếu sáng của hiệp hội thể thao toàn cầu đồng thời có khả năng ngăn chặn ánh sáng tràn hiệu quả. Thiết kế nhẹ, nhỏ gọn giúp lắp đặt dễ dàng hơn, giảm chi phí tải trọng kết cấu và giảm áp lực gió. Giá đỡ có thể xoay ngang giúp lắp đặt linh hoạt và dễ dàng điều

chỉnh hướng chiếu để đạt hiệu quả chiếu sáng tối ưu cho khu vực. Hệ thống theo dõi chùm sáng hỗ trợ công tác bảo trì bằng cách nhận diện từng bộ quang học của thiết bị chiếu sáng. Trình điều khiển tất cả trong một tích hợp các giao thức DMX/RDM, DALI và D4i và tương thích với hệ thống Interact để kiểm soát điểm toàn diện, lập lịch vận hành và quản lý tài sản.

## Lợi ích

- Độ sáng của hệ thống lên tới 198.900lm và 171.100lm (không có tấm che) dựa trên CRI90 ở mức 110lm/W giúp giảm số lượng đèn chiếu sáng xuống 20% và do đó giảm TCO trên mỗi diện tích.
- Trọng lượng nhẹ (3kg, giảm 12% so với đèn pha thông thường) và kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt, giảm chi phí kết cấu và giảm áp lực gió (SCx) lên công trình.
- Hệ thống điều khiển chùm sáng tiên tiến – sử dụng công nghệ quang học đã được kiểm chứng trong dòng sản phẩm ArenaVision kết hợp với các tấm chắn chuyên biệt được thiết kế riêng, đảm bảo hệ thống chiếu sáng sân vận động tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chiếu sáng thể thao toàn cầu, đồng thời giảm thiểu độ chói và ánh sáng tràn, với góc cắt sắc nét ở mức 10,7° nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
- Hệ thống lắp đặt đa năng với giá đỡ xoay theo chiều ngang ( $\pm 75D$ ) cho phép lắp đặt với ít hạn chế về mặt vật lý và dễ dàng ngắm mục tiêu để có độ chiếu sáng tối ưu.
- Hệ thống theo dõi chùm tia dễ dàng (nắp mã màu) giúp việc bảo trì thuận tiện hơn khi theo dõi và nhận dạng quang học của từng thiết bị chiếu sáng.
- Bộ điều khiển tích hợp toàn diện của đèn chiếu sáng hỗ trợ DMX/RDM, tuân thủ các chuẩn DALI và D4i, đồng thời tương thích với hệ thống Interact để điều khiển điểm sáng, thiết lập chế độ vận hành và quản lý tài sản.

## Applications

- Đấu trường
- Sân vận động ngoài trời
- Sân vận động trong nhà

## Tính năng

- Độ sáng hệ thống lên tới 198.900lm và 171.100lm (không có tấm che) dựa trên CRI90 ở mức 110lm/W
- Tấm che hai lớp được thiết kế chuyên dụng để ngăn ánh sáng tràn
- Nắp màu để dễ dàng nhận dạng loại quang học tại vị trí lắp đặt
- Kết hợp quang học đối xứng và bất đối xứng nhằm nâng cao hiệu suất chiếu sáng khi phân bố ánh sáng ở khoảng cách xa, đồng thời giảm số lượng thiết bị cần thiết trong dự án
- Tùy chọn mặt che phía trước bằng nhựa PC hoặc kính
- Giá đỡ chữ U có thể xoay theo chiều ngang ( $\pm 75D$ ) giúp dễ dàng ngắm và vận hành
- Lỗ thông hơi trên mỗi mô-đun LED và cáp liền mạch 3 trong 1 để đi dây, ống dẫn chống chim
- Thiết kế mô-đun có thể điều chỉnh độ dao để giảm áp lực tải gió (SCx).
- Không thích hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp có chứa hóa chất. Ứng dụng trong môi trường có khả năng ăn mòn như hồ bơi hoặc khu vực ven biển ngoài trời – vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh địa phương để được tư vấn lớp sơn chuyên dụng trước khi đặt hàng. Sản phẩm cần được lắp đặt trên các vật cố định.

## Phiên bản



ArenaX sports area





ArenaX sports area




ArenaX sports area

## Bản vẽ kích thước




BVP572 LED1065/957 900W S3 ROB V


BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROH B




BVP571 LED663/957 600W S8 ROVB



BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB



BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV



BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB

## Chi tiết sản phẩm

ArenaX sports area



ArenaX sports area



ArenaX sports area



### Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) 5700 K

Chỉ số hoàn màu (CRI) 90

### Cơ khí và vỏ đèn

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08 [6 J]

Kiểu chụp quang học Polycarbonate

### Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy -

Dấu CE Có

## Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Màu sắc nguồn sáng
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	141.200 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	149.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	157.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	172.200 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	171.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	170.500 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	167.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	162.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	155.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	149.700 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	149.700 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	171.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	164.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	173.400 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	182.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Màu sắc nguồn sáng
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	198.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 V0R35HB	114.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	168.100 lm	757 ánh sáng trắng mát
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	106.500 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	116.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	132.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 V0R35BV	91.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 V0R35BV	99.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 V0R35BV	114.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 V0R35BV	114.100 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 V0R35BV	113.600 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 V0R35BV	111.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 V0R35BV	108.500 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 V0R35BV	103.400 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 V0R35BV	99.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 V0R35BV	99.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0HB	55.200 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 V0R0BV	53.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 V0R0BV	49.900 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	66.300 lm	957 ánh sáng trắng mát

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Màu sắc nguồn sáng
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	55.500 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	55.200 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	54.700 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	52.800 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	50.200 lm	957 ánh sáng trắng mát
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	49.900 lm	957 ánh sáng trắng mát

## Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	1.400 W
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	1.500 W
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	1.600 W
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	1.800 W
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	1.800 W
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	1.800 W
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	1.800 W
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	1.800 W
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	1.800 W
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	1.800 W
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	1.800 W
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	1.800 W
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	1.800 W
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	1.800 W
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	1.400 W
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	1.500 W
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	1.600 W
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	1.800 W
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	1.800 W
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	1.800 W
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	1.800 W
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	1.800 W
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	1.800 W
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	1.800 W
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	1.200 W
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	1.200 W
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	1.200 W
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	1.200 W
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	1.200 W
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	900 W
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	1.000 W
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	1.200 W
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	1.200 W
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	1.200 W
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	1.200 W
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	900 W
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	1.000 W
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	1.200 W
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	1.200 W
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	1.200 W
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	1.200 W
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	1.200 W
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	1.200 W
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	1.200 W
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	1.200 W
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	600 W
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROHB	600 W
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	600 W
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOROBV	600 W
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOROBV	600 W
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	600 W
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	600 W
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	600 W
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	600 W
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	600 W
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	600 W
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	600 W
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOROBV	600 W
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOROBV	600 W
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOROBV	600 W
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOROBV	600 W
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOROBV	600 W
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOROBV	600 W

## Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 VOR35BV	DMX
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 VOR35BV	DMX
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 VOR35BV	DMX
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 VOR35BV	DMX
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35BV	DMX
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 VOR35BV	DMX
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 VOR35BV	DMX
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	DMX
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	DMX
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	DMX
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	DMX
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	DMX
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	DMX
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	DMX
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	DMX
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	DMX
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	DMX
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	DMX
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	DMX
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	DMX
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	DMX
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	DMX
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	DMX
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	DMX
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	DMX
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	DMX
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	DALI
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	DMX
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	DMX
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	DMX
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	DMX
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	DMX
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	DMX
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	DMX
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	DMX
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	DMX
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	DMX

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 V0R35BV	DMX
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 V0R35BV	DMX
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 V0R35BV	DMX
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 V0R35BV	DMX
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 V0R35BV	DMX
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 V0R35BV	DMX
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 V0R35BV	DMX
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 V0R35BV	DMX
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 V0R35BV	DMX
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 V0R35BV	DMX
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 R0HB	DMX
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0HB	DMX
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 R0BV	DMX
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 V0R0BV	DMX
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 V0R0BV	DMX
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 R0BV	DMX
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 R0BV	DMX
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 R0BV	DMX
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 R0BV	DMX
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 R0BV	DMX
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 R0BV	DMX
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 R0BV	DMX
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 V0R0BV	DMX
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 V0R0BV	DMX
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 V0R0BV	DMX
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 V0R0BV	DMX
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 V0R0BV	DMX
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 V0R0BV	DMX

## Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401600010	BVP573 LED1412/957 1400W S3 V0R35BV	RAL 9007
911401600110	BVP573 LED1491/957 1500W S3 V0R35BV	RAL 9007
911401600210	BVP573 LED1571/957 1600W S3 V0R35BV	RAL 9007
911401600310	BVP573 LED1722/957 1800W S2 V0R35BV	RAL 9007
911401600410	BVP573 LED1711/957 1800W S3 V0R35BV	RAL 9007
911401600510	BVP573 LED1705/957 1800W S4 V0R35BV	RAL 9007
911401600610	BVP573 LED1679/957 1800W S5 V0R35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401600710	BVP573 LED1628/957 1800W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401600810	BVP573 LED1551/957 1800W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401600910	BVP573 LED1497/957 1800W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401601010	BVP573 LED1497/957 1800W S9 VOR35BV	RAL 9007
911401601310	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROHB	RAL 9007
911401601610	BVP573 LED1711/957 1800W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401695409	BVP573 LED1989/957 1800W S4 ROBV	RAL 9007
911401697409	BVP573 LED1641/957 1400W S3 ROBV	RAL 9007
911401697509	BVP573 LED1734/957 1500W S3 ROBV	RAL 9007
911401697609	BVP573 LED1826/957 1600W S3 ROBV	RAL 9007
911401697709	BVP573 LED1989/957 1800W S2 ROBV	RAL 9007
911401697809	BVP573 LED1989/957 1800W S3 ROBV	RAL 9007
911401697909	BVP573 LED1989/957 1800W S5 ROBV	RAL 9007
911401698009	BVP573 LED1989/957 1800W S6 ROBV	RAL 9007
911401698109	BVP573 LED1989/957 1800W S7 ROBV	RAL 9007
911401698209	BVP573 LED1989/957 1800W S8 ROBV	RAL 9007
911401698309	BVP573 LED1989/957 1800W S9 ROBV	RAL 9007
911401601210	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROHB	RAL 9007
911401601510	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35HB	RAL 9007
911401613110	BVP572 LED1681/757 1200W S9 ROBV	Ghi sấm
911401695009	BVP572 LED1326/957 1200W S3 ROBV	RAL 9007
911401695109	BVP572 LED1326/957 1200W S5 ROBV	RAL 9007
911401695209	BVP572 LED1326/957 1200W S7 ROBV	RAL 9007
911401695309	BVP572 LED1326/957 1200W S9 ROBV	RAL 9007
911401696809	BVP572 LED1065/957 900W S3 ROBV	RAL 9007
911401696909	BVP572 LED1161/957 1000W S3 ROBV	RAL 9007
911401697009	BVP572 LED1326/957 1200W S2 ROBV	RAL 9007
911401697109	BVP572 LED1326/957 1200W S4 ROBV	RAL 9007
911401697209	BVP572 LED1326/957 1200W S6 ROBV	RAL 9007
911401697309	BVP572 LED1326/957 1200W S8 ROBV	RAL 9007
911401699009	BVP572 LED916/957 900W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699109	BVP572 LED999/957 1000W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699209	BVP572 LED1148/957 1200W S2 VOR35BV	RAL 9007
911401699309	BVP572 LED1141/957 1200W S3 VOR35BV	RAL 9007
911401699409	BVP572 LED1136/957 1200W S4 VOR35BV	RAL 9007
911401699509	BVP572 LED1119/957 1200W S5 VOR35BV	RAL 9007
911401699609	BVP572 LED1085/957 1200W S6 VOR35BV	RAL 9007
911401699709	BVP572 LED1034/957 1200W S7 VOR35BV	RAL 9007
911401699809	BVP572 LED998/957 1200W S8 VOR35BV	RAL 9007
911401699909	BVP572 LED998/957 1200W S9 VOR35BV	RAL 9007

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401601110	BVP571 LED663/957 600W S3 ROHB	RAL 9007
911401601410	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0HB	RAL 9007
911401694909	BVP571 LED663/957 600W S6 ROBV	RAL 9007
911401695509	BVP571 LED538/957 600W S5 VOR0BV	RAL 9007
911401695609	BVP571 LED499/957 600W S8 VOR0BV	RAL 9007
911401696109	BVP571 LED663/957 600W S2 ROBV	RAL 9007
911401696209	BVP571 LED663/957 600W S3 ROBV	RAL 9007
911401696309	BVP571 LED663/957 600W S4 ROBV	RAL 9007
911401696409	BVP571 LED663/957 600W S5 ROBV	RAL 9007
911401696509	BVP571 LED663/957 600W S7 ROBV	RAL 9007
911401696609	BVP571 LED663/957 600W S8 ROBV	RAL 9007
911401696709	BVP571 LED663/957 600W S9 ROBV	RAL 9007
911401698409	BVP571 LED555/957 600W S2 VOR0BV	RAL 9007
911401698509	BVP571 LED552/957 600W S3 VOR0BV	RAL 9007
911401698609	BVP571 LED547/957 600W S4 VOR0BV	RAL 9007
911401698709	BVP571 LED528/957 600W S6 VOR0BV	RAL 9007
911401698809	BVP571 LED502/957 600W S7 VOR0BV	RAL 9007
911401698909	BVP571 LED499/957 600W S9 VOR0BV	RAL 9007