



Proyector versátil para iluminar sus áreas

El ActiStar Large representa una nueva era en iluminación deportiva recreativa y de áreas de gran superficie, diseñado para ofrecer un rendimiento, eficiencia y conectividad superiores. Esta solución integral está diseñada para satisfacer las demandas de aplicaciones simples y altamente complejas. Rendimiento y calidad sin concesiones: ofrece una calidad de luz excepcional, uniformidad y confort visual, lo que garantiza la seguridad y cumple con los más altos estándares de rendimiento de iluminación con una larga vida útil operativa. Control y conectividad avanzados: cuenta con una caja de controladores DALI integrada para una conectividad perfecta a los sistemas de administración de edificios. Su cumplimiento del estándar D4i garantiza la preparación para el control inalámbrico avanzado y la integración de IoT. Eficiencia Energética Superior - La combinación de LEDs de alta eficacia y capacidades de control inteligente conduce a reducciones significativas en el consumo de energía y los costos operativos. Ingeniería óptica de precisión - Equipado con un sistema de

control de haz premium que maximiza la luz en el área objetivo (niveles de lux más altos y uniformidad) al tiempo que reduce drásticamente la luz de derrame y la contaminación del brillo del cielo para un impacto ambiental mínimo. Optimizado para aplicaciones versátiles – La robusta carcasa de aluminio fundido a presión de una sola pieza está diseñada para brindar durabilidad y cuenta con aletas de unión flexibles para minimizar la carga de viento, lo que la hace ideal para recintos deportivos y otras instalaciones exigentes. Diseño modular y escalable: disponible en configuraciones versátiles, que albergan 1, 2 o 3 módulos LED, para proporcionar el flujo luminoso exacto y la cobertura requerida para cualquier escala de proyecto.

Beneficios

- El paquete de alto lumen del sistema de hasta 249,500 lúmenes en el índice de reproducción cromática (CRI70) con alta eficacia del sistema reduce el número de lámparas y, por lo tanto, disminuye el costo total de propiedad (TCO) por área.
- El peso ligero (3 kg, reducido en un 12 % en comparación con el reflector típico) y el tamaño compacto facilitará la instalación, con un menor costo de carga estructural y menor presión de carga de viento (SCx).
- Innovador sistema de control de haz: óptica probada en ArenaVision y visores de diseño especializado, asegurando que la iluminación de la arena cumpla plenamente con los estándares globales de iluminación deportiva y reduciendo la luz de derrame (20% de corte) hacia el entorno vecino.
- El versátil sistema de montaje con soporte giratorio horizontal (± 75 D) permitirá la instalación con menos restricciones físicas y una fácil orientación para una iluminación de campo óptima.
- El sistema de seguimiento fácil de haz (tapa codificada por colores) da más comodidad en el mantenimiento para rastrear e identificar ópticas de cada dispositivo de iluminación.
- El controlador todo en uno de la luminaria integra DMX/RDM, cumpliendo con DALI y D4i que son compatibles con el sistema Interact para controlar puntos de iluminación, establecer esquema de operación y administración de activos.

Applications

- Iluminación deportiva recreativa – Fútbol, Hockey, Baloncesto, Golf, Tenis, etc.
- Iluminación de rampas (aeropuertos), áreas de estacionamiento e industriales
- Áreas logísticas – Puertos y patios de contenedores, sitios de construcción

Características

- Emisiones de lúmenes del sistema (CRI70) hasta 249.500 lm y 233.200 lm (sin visera)
- Visera de diseño especializado para cortar la luz de derrame
- Tapas de color para una fácil identificación del tipo óptico en el sitio de instalación
- Ópticas simétricas y asimétricas para obtener un mejor rendimiento de iluminación dada la distribución lumínica a gran distancia y reducir la cantidad de luminarias necesarias en el proyecto
- Cubierta frontal de PC y vidrio opcional
- Soporte U giratorio horizontalmente (± 75 D) para facilitar la puntería y la puesta en marcha
- Respiradero en cada módulo LED y cable integrado 3 en 1 para cableado, conducto resistente a aves
- Diseño único de módulo ajustable para reducir la presión de carga del viento (SCx)
- No apto para áreas de la industria con presencia de sustancias químicas. Apto para entornos corrosivos como albercas, costas y el aire libre; consulte al equipo de ventas local sobre la pintura especial antes de realizar el pedido. El producto debe instalarse sobre objetos fijos.

Versions

ActiStar sports area




ActiStar sports area




ActiStar sports area




Plano de dimensiones



BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV



BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV



BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV

Detalles del producto



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area



ActiStar sports area

Información general

Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí

Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	70
Color de la fuente de luz	757 blanco frío

Controles y atenuación

Regulable	DALI
-----------	------

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	249,500 lm
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	246,700 lm
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	246,700 lm
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	244,000 lm
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	241,300 lm
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	241,300 lm
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	238,600 lm
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	244,000 lm
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	241,300 lm
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	241,300 lm
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	238,600 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	225,100 lm
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	222,300 lm
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	222,300 lm
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	208,800 lm
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	233,200 lm
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	233,200 lm
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	233,200 lm
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	230,500 lm
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	208,800 lm
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	208,800 lm
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	208,800 lm
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	200,700 lm
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	208,800 lm
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	208,800 lm
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	208,800 lm
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	200,700 lm
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	208,800 lm
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	206,100 lm
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	206,100 lm
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	195,200 lm
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	249,500 lm
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	164,500 lm
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	164,500 lm
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	162,700 lm
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	160,900 lm
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	160,900 lm
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	159,100 lm
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	162,700 lm
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	160,900 lm
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	160,900 lm
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	159,100 lm
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	150,000 lm
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	148,200 lm
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	148,200 lm
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	139,200 lm
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	155,500 lm
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	155,500 lm
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	155,500 lm
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	153,700 lm
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	139,200 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	139,200 lm
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	139,200 lm
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	133,800 lm
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	139,200 lm
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	139,200 lm
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	139,200 lm
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	133,800 lm
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	139,200 lm
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	137,400 lm
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	137,400 lm
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	130,200 lm
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	166,300 lm
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	166,300 lm
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	83,200 lm
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	83,200 lm
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	82,200 lm
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	82,200 lm
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	77,700 lm
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	77,700 lm
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	77,700 lm
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	76,800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401602810	BVP583 LED2495/757 1800W A35MB R5BV	1,800 W
911401602910	BVP583 LED2467/757 1800W A35WB R5BV	1,800 W
911401603010	BVP583 LED2467/757 1800W A35VWB R5BV	1,800 W
911401604010	BVP583 LED2440/757 1800W A45NB R15BV	1,800 W
911401604110	BVP583 LED2413/757 1800W A45MB R15BV	1,800 W
911401604210	BVP583 LED2413/757 1800W A45WB R15BV	1,800 W
911401604310	BVP583 LED2386/757 1800W A45VWB R15BV	1,800 W
911401605310	BVP583 LED2440/757 1800W A55NB R25BV	1,800 W
911401605410	BVP583 LED2413/757 1800W A55MB R25BV	1,800 W
911401605510	BVP583 LED2413/757 1800W A55WB R25BV	1,800 W
911401605610	BVP583 LED2386/757 1800W A55VWB R25BV	1,800 W
911401606610	BVP583 LED2251/757 1800W A65NB R35BV	1,800 W
911401606710	BVP583 LED2223/757 1800W A65MB R35BV	1,800 W
911401606810	BVP583 LED2223/757 1800W A65WB R35BV	1,800 W
911401606910	BVP583 LED2088/757 1800W A65VWB R35BV	1,800 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401608210	BVP583 LED2332/757 1800W A35NB V1R5BV	1,800 W
911401608310	BVP583 LED2332/757 1800W A35MB V1R5BV	1,800 W
911401608410	BVP583 LED2332/757 1800W A35WB V1R5BV	1,800 W
911401608510	BVP583 LED2305/757 1800W A35VWB V1R5BV	1,800 W
911401609510	BVP583 LED2088/757 1800W A45NB V2R15BV	1,800 W
911401609610	BVP583 LED2088/757 1800W A45MB V2R15BV	1,800 W
911401609710	BVP583 LED2088/757 1800W A45WB V2R15BV	1,800 W
911401609810	BVP583 LED2007/757 1800W A45VWB V2R15BV	1,800 W
911401610810	BVP583 LED2088/757 1800W A55NB V2R25BV	1,800 W
911401610910	BVP583 LED2088/757 1800W A55MB V2R25BV	1,800 W
911401611010	BVP583 LED2088/757 1800W A55WB V2R25BV	1,800 W
911401611110	BVP583 LED2007/757 1800W A55VWB V2R25BV	1,800 W
911401612110	BVP583 LED2088/757 1800W A65NB V2R35BV	1,800 W
911401612210	BVP583 LED2061/757 1800W A65MB V2R35BV	1,800 W
911401612310	BVP583 LED2061/757 1800W A65WB V2R35BV	1,800 W
911401612410	BVP583 LED1952/757 1800W A65VWB V2R35BV	1,800 W
911401695909	BVP583 LED2495/757 1800W A35NB R5BV	1,800 W
911401602310	BVP582 LED1645/757 1200W A35WB R5BV	1,200 W
911401602410	BVP582 LED1645/757 1200W A35VWB R5BV	1,200 W
911401603310	BVP582 LED1627/757 1200W A45NB R15BV	1,200 W
911401603410	BVP582 LED1609/757 1200W A45MB R15BV	1,200 W
911401603510	BVP582 LED1609/757 1200W A45WB R15BV	1,200 W
911401603610	BVP582 LED1591/757 1200W A45VWB R15BV	1,200 W
911401604610	BVP582 LED1627/757 1200W A55NB R25BV	1,200 W
911401604710	BVP582 LED1609/757 1200W A55MB R25BV	1,200 W
911401604810	BVP582 LED1609/757 1200W A55WB R25BV	1,200 W
911401604910	BVP582 LED1591/757 1200W A55VWB R25BV	1,200 W
911401605910	BVP582 LED1500/757 1200W A65NB R35BV	1,200 W
911401606010	BVP582 LED1482/757 1200W A65MB R35BV	1,200 W
911401606110	BVP582 LED1482/757 1200W A65WB R35BV	1,200 W
911401606210	BVP582 LED1392/757 1200W A65VWB R35BV	1,200 W
911401607610	BVP582 LED1555/757 1200W A35NB V1R5BV	1,200 W
911401607710	BVP582 LED1555/757 1200W A35MB V1R5BV	1,200 W
911401607810	BVP582 LED1555/757 1200W A35WB V1R5BV	1,200 W
911401607910	BVP582 LED1537/757 1200W A35VWB V1R5BV	1,200 W
911401608810	BVP582 LED1392/757 1200W A45NB V2R15BV	1,200 W
911401608910	BVP582 LED1392/757 1200W A45MB V2R15BV	1,200 W
911401609010	BVP582 LED1392/757 1200W A45WB V2R15BV	1,200 W
911401609110	BVP582 LED1338/757 1200W A45VWB V2R15BV	1,200 W
911401610110	BVP582 LED1392/757 1200W A55NB V2R25BV	1,200 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401610210	BVP582 LED1392/757 1200W A55MB V2R25BV	1,200 W
911401610310	BVP582 LED1392/757 1200W A55WB V2R25BV	1,200 W
911401610410	BVP582 LED1338/757 1200W A55VWB V2R25BV	1,200 W
911401611410	BVP582 LED1392/757 1200W A65NB V2R35BV	1,200 W
911401611510	BVP582 LED1374/757 1200W A65MB V2R35BV	1,200 W
911401611610	BVP582 LED1374/757 1200W A65WB V2R35BV	1,200 W
911401611710	BVP582 LED1302/757 1200W A65VWB V2R35BV	1,200 W
911401695709	BVP582 LED1663/757 1200W A35NB R5BV	1,200 W
911401695809	BVP582 LED1663/757 1200W A35MB R5BV	1,200 W
911401601710	BVP581 LED832/757 600W A35NB R5BV	600 W
911401601810	BVP581 LED832/757 600W A35MB R5BV	600 W
911401601910	BVP581 LED822/757 600W A35WB R5BV	600 W
911401602010	BVP581 LED822/757 600W A35VWB R5BV	600 W
911401607010	BVP581 LED777/757 600W A35NB V1R5BV	600 W
911401607110	BVP581 LED777/757 600W A35MB V1R5BV	600 W
911401607210	BVP581 LED777/757 600W A35WB V1R5BV	600 W
911401607310	BVP581 LED768/757 600W A35VWB V1R5BV	600 W